

Mini 300 Cube – nappali hatás

Mini 300 Cube DGP300

A Mini 300 Cube egy rendkívül hatékony, alacsony káprázást biztosító süllyesztett lámpatest, melyet kifejezetten előtetők alá terveztek. A magas hatásfokot az optika szabadalmaztatott bevonata (mely a fény 97%-át visszaveri) és a CDM-TD 150W 4200K fényforrás biztosítja. A fényforrás és a fehér bevonatú reflektor ilyen kombinációja hívogató atmoszférát teremt 96-os színvisszaadással. A Mini 300 Cube egyenletes fényeloszlást biztosít aszimmetrikus vagy kétirányú fénysugárral, mely kiváló megvilágítást hoz létre ipari és kiskereskedelmi alkalmazásokban. A lámpatestcsalád süllyesztett (DBP300), mennyezetre szerelt (DCP300), oszlopra illetve falra szerelt (DGP300) változatokból áll. A Mini 300 családon belül van egy speciális fényvető típus is (Mini 300 Stealth).

Előnyök

- A magas fényhasznosítású, alacsony káprázást biztosító süllyesztett lámpatest nappali fényhatást nyújt előtetőkben
- Egyenletes fényeloszlást biztosít aszimmetrikus vagy kétirányú fénysugárral, mely kiváló megvilágítást hoz létre ipari és kiskereskedelmi alkalmazásokban
- A magas hatásfokot az optika szabadalmaztatott bevonata (mely a fény 97%-át visszaveri) és a CDM-TD 150W 4200K fényforrás biztosítja

Szolgáltatások

- CDM-TD lámpa
- Fehér bevonatú reflektor
- Aszimmetrikus vagy kétirányú sugárzási szög
- CRI 96
- Süllyesztett, felületre szerelhető és oszlopra vagy falra szerelhető változatok

Mini 300 Cube DGP300

Alkalmazás


- Szerelőműhelyek
- Közterek
- Parkolók
- Biztonsági világítás
- Bevásárlóközpontok

termékjellemzők

Típus	DGP300 (oszlopra szerelt)
Fényforrás	Kisülő fényforrás: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W
A fényforrást tartalmazza	Igen (K vagy 830, 942 színhőmérséklet)
Előtét (beépített)	Elektromagnetikus (kisveszteségű), 230 V / 50 Hz: - Párhuzamos kompenzált (IC) Elektronikus, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elektronikus (EB)
Optika	Aszimmetrikus, keskenyen sugárzó (A-NB) Aszimmetrikus, közepesen sugárzó (A-MB) Aszimmetrikus, szélesen sugárzó (A-WB), nem elérhető a CDM-T 250 W fényforrásokhoz
Optikai bura	Síküveg
Opciók	Kiegészítő fényforrás (AUX), azonnali újragyújtás a nagynyomású fényforrás melegezése alatt Azonnal újragyújtó változat (HR), CDM-TD 150 W fényforráshoz Optikai bura: átlátszó (TB) és matt (GF), a matt nem rendelhető a CDM-T 250 W fényforrásokhoz

Anyagok és bevonat	Ház: fröccsöntött alaplemez mélyhúzott alumínium tetővel Üveg: hőedzett üveg Tömítés: szilikongumi, hőálló
Szín	Fehér (WH) Ezüst (SI), fekete (BK), szürke (GR) vagy más RAL színek kérésre elérhetők
Szerelés	Oszlopcsúcsra (max Ø 60 mm) vagy falra Beépített oszlopszerelő-elemmel együtt szállítjuk. Fali szerelőelemmel (T-darab) vízszintes pozícióban is felszerelhető a falra
Karbantartás	Az előtétüveg kinyitása után a fényforrás közvetlenül hozzáférhető
Kiegészítő elemek	Fali szerelőelem, T-darab két méretben
Megjegyzés	Fényforrással és minden szükséges szerelőelemmel, kombiként szállítjuk (K)
Fő alkalmazások	Benzinkutak, közösségi terek, parkolók, üzletközpontok

Termék részletei



Mini 300 Cube DGP300

