

Mini 300 Cube – daylight impression

Mini 300 Cube DGP300

Mini 300 Cube is an extremely efficient low-glare luminaire specially designed for downlighting. The efficiency is achieved by a special optic coating, which reflects 97% of the light, and by the use of CDM-TD 4200 K lamps. The combination of this lamp and the white-coated reflector creates an inviting atmosphere with color rendering of 96. Mini 300 Cube delivers a uniform light distribution with an asymmetric or bi-directional beam creating outstanding illuminances in industrial and retail environments. The range comprises versions for recessed (DBP300), surface mounted (DCP300) and post/wall mounted (DGP300). Within the Mini 300 product family there is also a dedicated floodlight version (Mini 300 Stealth). Mini 300 is also available in LED versions (Mini 300 LED) in high efficiency for substantial energy savings.

Vantaggi

- Creates a daylight impression with an extremely efficient low-glare luminaire specially designed for downlighting in canopies
- Uniform light distribution with asymmetrical or bi-directional beam for outstanding illuminance in industrial and retail environments
- Inviting atmosphere thanks to CDM-TD lamp with excellent color rendering and white-coated reflector

Caratteristiche

- Lampada CDM-TD
- Riflettore con rivestimento bianco
- Fascio asimmetrico o bidirezionale
- CRI 96
- Versioni per montaggio a incasso, su superficie e su palo/parete

Mini 300 Cube DGP300

Applicazione


- Distributori di benzina
- Aree pubbliche
- Parcheggi
- Illuminazione di sicurezza
- Centri commerciali

Specifiche

Tipo	DGP300 (versione per montaggio su palo)
Sorgente luminosa	HID: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W
Lampada inclusa	Sì, (K)
Alimentatore (integrato)	Elettromagnetico (convenzionale) 230 V / 50 Hz: - Compensazione parallela (IC) Elettronico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elettronico (EB)
Ottica	Asimmetrica, fascio stretto (A-NB) Asimmetrica, fascio medio (A-MB) Asimmetrica, fascio ampio (A-WB), non per la versione lampada CDM-T 250 W
Copertura ottica	Vetro piano
Opzioni	Lampada ausiliaria (AUX), per fornire luce immediata durante la fase di riscaldamento della lampada HID Accenditore di riaccensione a caldo (HR), solo per la versione lampada CDM-TD 150 W Copertura ottica: coppa trasparente (TB) e vetro smerigliato (GF), non per la versione lampada CDM-T 250 W

Materiali e finitura	Corpo: alluminio imbutito Vetro: temprato termicamente Guarnizione: gomma siliconica, resistente al calore
Colore	Bianco (WH) Argento (SI), nero (BK), grigio (GR) o altri colori RAL disponibili su richiesta
Installazione	Montaggio in cima al palo (max Ø 60 mm) e a parete Il dispositivo di montaggio integrato viene fornito come standard in posizione verticale per il montaggio in cima al palo. Può essere montato in posizione orizzontale in combinazione con staffa a parete o supporto a T per palo
Manutenzione	Accesso alla lampada mediante l'apertura del vetro frontale
Accessori	Staffe a parete, supporti a T per palo, disponibili entrambi in due misure
Note	Gli apparecchi per illuminazione sono pronti da installare; lampada fornita in kit (K)
Applicazioni principali	Distributori di benzina, aree pubbliche e urbane, parcheggi, sicurezza, centri commerciali

Dati del prodotto



Mini 300 Cube DGP300

