



MINI 300 Cube DGP 300

Mini 300 Cube DGP300

Ekstremt effektiv, lav-glans forsenket lysenhet, levert som kombipakke med lampe og innebygd utstyr. Effekten oppnås av en patentert optisk lakkering (som reflekterer 97 % av lyset) og bruken av en CDM-TD 150 W 4 200 K lampe. Kombinasjonen av denne lampen og reflektoren med den hvite lakken lager en inviterende atmosfære med en fargegjengivelse på 96. Innenfor MINI 300 produktfamilien er det også tilgjengelig et dedikert flomlysversjon (MINI 300 Stealth), se kapittel 6.

Fordeler

- Gir et dagslysintrykk med en ekstremt effektiv armatur uten blanding som er spesialdesignet for downlight i baldakiner
- Jevn lysfordeling med asymmetrisk eller toveis stråle for enestående belysning i industri- og butikkmiljøer
- Innbydende atmosfære takket være CDM-TD-lyskilde med ypperlig fargegjengivelse og hvitbelagt reflektor

Funksjoner

- CDM-TD-lampe
- Hvitbelagt reflektor
- Asymmetrisk eller toveis lysjegle
- CRI 96
- Passer både for innfelling, overflatemontering og stolpe-/veggmontering

Søknad

- Bensinstasjoner
- Offentlige områder
- parkeringsplasser
- Sikkerhetsbelysning
- Kjøpesentre

spesifikasjoner

Type	DGP300 (stolpemontert versjon)	Lyskilde	HID:
------	--------------------------------	----------	------

Mini 300 Cube DGP300

	- 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W
	- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W
Lyskilde inkludert	Ja (K eller lysfarge 830 eller 942)
Utstyr (integret)	Elektromagnetisk (begrenset tap), 230 eller 240 V / 50 Hz:
	- Parallellkompensert (IC)
	Elektronisk, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Elektronisk (EB)
Optikk	Asymmetrisk, smal stråle (A-NB)
	Asymmetrisk medium stråle (A-MB)
	Asymmetrisk, bred stråle (A-WB), ikke for versjon med CDM-T-lyskilde på 250 W
Glass	Flat glass
Valgmuligheter	Hjelpelampe (AUX) som gir umiddelbart lys under oppvarming av HID-lyskilden
	Varmstartstenner (HR), bare for versjon med CDM-TD-lyskilde på 150 W
	Optisk deksel: Transparent kule (TB) og matt glass (GF), ikke for versjon med CDM-T-lyskilde på 250 W

Materialer og overflatebehandling	Hus: Sprøytetøpt basisplate med dypttrukket aluminiumshette
	Glass: varmeherdet
	Pakning: silikonumm, varmebestandig
Farge	Hvit (WH)
	Sølvgrå (SI), svart (BK), grå (GR) og andre RAL-farger kan fås på forespørsel
Montering	Montering på stolpe (maks. Ø 60 mm) og veggmontering
	Integret monteringsenhet leveres som standard i vertikal posisjon for montering på stolpe. Den kan monteres i horisontal stilling med veggbrakett eller T-profil for stolpe
Vedlikehold	Tilgang til lyskilden ved å åpne frontglasset
Tilbehør	Både veggbraketter og T-profiler for stolpe finnes i to størrelser
Merknader	Armaturene er klare for montering; lyskilde og monteringsmateriale er inkludert
Hovedbruksområder	Bensinstasjoner, fellesområder, bymiljøer, parkeringsplasser, sikkerhetsbelysning, kjøpesentre

Produkt detaljer

