



# 简易可靠的镇流器

## HID-High Power ballasts for MH lamps

浸渍 ( HID 标准 ) 电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用

### 优点

- 产品优势
- 受限的镇流器线圈容量，重量的减轻
- 安装和布线简单便利

### 特点

- Orthocyclic 绕线工艺
- 按标准配备了螺钉端子排的镇流器
- 安装过程中的接地设施 ( HID 标准镇流器 )
- 功率损失降至最低

### 应用

- 适用于采用 MHN 光源的场所，如：运动、公共场所的泛光照明
- 在限制相对湿度的场所，HID 基本镇流器应限制在内置情况下使用


## Versions



GPBR HPMH

# HID-High Power ballasts for MH lamps

## 二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BMH 2000L 2050	7 mm	102.0 mm	234 mm	185.5 mm	120.0 mm
BMH 2000L 2114	7 mm	102 mm	215.0 mm	181.0 mm	117.0 mm

### 操作和电气

输入电压 400 V

### 操作和电气

Order Code	Full Product Name	输入频率	线频率	Order Code	Full Product Name	输入频率	线频率
913710107242	BMH 2000L 2050	50 Hz	50 Hz	913713201767	BMH 2000L 2114	-	-

