



Tehokas, miellyttävä valo ja tyylikäs muotoilu

LuxSpace, recessed

Asiakkaat haluavat optimoida resurssinsa. Tämä ei tarkoita ainoastaan käyttökustannuksia, kuten energiaa, vaan myös käyttäjiin liittyviä kustannuksia, joilla on paljon suurempi vaikutus tuottoon. LuxSpace on valaisin, jossa tehokkuus, miellyttävä valaistus ja design ovat täydellisessä tasapainossa keskenään, valaistustehosta, värintoistosta ja valonjaosta tinkimättä. Uppoasennettavan LuxSpace-valaisimen monipuoliset asetukset mahdollistavat käyttömukavuutta tukevan valaistuksen – käyttökohteesta riippumatta. Toimistoympäristössä LuxSpace parantaa yleistä viihtyvyyttä ja hyvää oloa Tunable white -ominaisuudella ja valaistuksen ohjausjärjestelmien avulla.

Hyödyt

- Luokkansa paras teho, jopa 160 lm/W
- Tuottaa miellyttävän, luonnolliselta vaikuttavan valon
- Täydellinen integrointi kattoon (kapeareunainen tai reunaton versio kipsilevykattoja varten)
- Parannettu häikäisy-suodatin toimisto-ympäristöön
- Korkea värintoistoindeksi CRI90-vaihtoehdolla (R9>50), joka toistaa värit erinomaisesti
- Tasainen valaistus leveän valonjaon ansiosta
- Tukee ihmiskeskeistä valaistusta Tunable white -version ansiosta ja integroiduilla valaistusohjaimilla

Ominaisuudet

- Erittäin pienet (DN560B/DN561B) ja kompaktit (DN570B/DN571B) koot uppoasennusta varten
- Neliömäiset uppoasennettavat (DN572B) ja pyöreät pinta-asennettavat (DN570C) versiot kompaktissa koossa
- Kehyksetön versio saatavana
- UGR19- ja UGR22-versiot erikorkuisina
- Väri vaihtoehtoja: kiiltävä metalli, valkoinen (RAL9003), harmaa (RAL9006), musta (RAL9004) vakiona (mikä tahansa muu RAL-väri tilattavissa)
- Saatavilla versio keskitettyyn turvavalaistukseen, jossa on käytössä tasavirtalähde (tilauksesta)
- Useita lisävaihtoehtoja: PG ja PGO (IP54, etupinta), turvavalaistus (yhellä akulla 3 tuntia), riippuvat koriste lasit, läpijohto, Eca- ja B2ca-kaapeli- ja liitinvaihtoehtoja
- Pidentetty käyttöikä: 50 000 tuntia (L90)

Käyttökohteet


- Toimistot
- Myymälät
- Sairaalat ja hoitolaitokset
- Hotellit ja ravintolat
- Lentokentät
- Museot
- Korkeat eteistilat

Versions



IPPR DN570Bi 0005

Mittapiirros



Yleistä tietoa	
CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Ohjauksyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Optisen kuvun tyyppi	-
Optiikan tyyppi	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Käyttökohteiden olosuhteet	
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Yleistä tietoa (1/2)

Order Code	Full Product Name	ENEC-merkintä	Hehkulankatesti	Lamppuperheen koodi	Valonlähde vaihdettavissa
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	ENEC-merkki	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	ENEC-merkki	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	ENEC-merkki	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	ENEC-merkki	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	ENEC-merkki	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	-	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	ENEC-merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	Ei
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	ENEC-merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	Ei
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	ENEC-merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	Ei
910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	ENEC-merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	Ei
910505102304	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	ENEC-merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	Ei

Order Code	Full Product Name	ENEC- merkintä	Hehkulankatesti	Lamppuperheen koodi	Valonlähte vaihdettavissa
910505102305	DN570B LED24S/ 940H PSU-E C WH	ENEC- merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	Ei
910505102652	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	ENEC- merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	20S	Kyllä
910505102654	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH	ENEC- merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	20S	Kyllä
910505102656	DN570B LED24S/ 840UE PSU-E C WH	ENEC- merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	24S	Kyllä
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU- E M WH	ENEC- merkki	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505100841	DN571B LED12S/840 DIA- VLC-E C WH	ENEC- merkki	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505100864	DN571B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH	ENEC- merkki	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505100865	DN571B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH	ENEC- merkki	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU- E C WH	ENEC- merkki	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA- VLC-E C WH	ENEC- merkki	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	-	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	-	Ei
910505102297	DN571B LED24S/830 WIA- E C WH	ENEC- merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	Ei
910505102298	DN571B LED24S/840 WIA- E C WH	ENEC- merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	Ei
910505102302	DN571B LED40S/830 WIA- E C WH	ENEC- merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	Ei
910505102303	DN571B LED40S/840 WIA- E C WH	ENEC- merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	Ei
910505102306	DN571B LED24S/ 930H PSU-E C WH	ENEC- merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	Ei
910505102307	DN571B LED24S/ 940H PSU-E C WH	ENEC- merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	Ei

Order Code	Full Product Name	ENEC-merkintä	Hehkulankatesti	Lamppuperheen koodi	Valonlähde vaihdettavissa
910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	ENEC-merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	20S	Kyllä
910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	20S	Kyllä
910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	ENEC-merkki	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	24S	Kyllä

Yleistä tietoa (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi	Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B	910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B	910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	DN571B
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B	910505100865	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	DN570B	910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	DN571B
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN570B	910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	DN571B
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	DN570B	910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	DN571B
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	DN570B	910505102297	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	DN571B
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	DN570B	910505102298	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	DN571B
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	DN570B	910505102302	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	DN571B
910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	DN570B	910505102303	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	DN571B
910505102304	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	DN570B	910505102306	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	DN571B
910505102305	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	DN570B	910505102307	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	DN571B
910505102652	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	DN570B	910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	DN571B
910505102654	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	DN570B	910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	DN571B
910505102656	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	DN570B	910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	DN571B
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	DN570B			

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI) (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI) (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W	910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W	910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W						

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nim.)	Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nim.)
910505100901	DN570B LED40S/ TWH PSD-E C WH	- °	Tunable white 2700-6500 K	>80	100 lm/W	910505100854	DN570B LED20S/ 830 PSU-E M WH	-	3000 K	>80	113 lm/W
910505102295	DN570B LED24S/ 830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W	910505100841	DN571B LED12S/ 840 DIA- VLC-E C WH	-	4000 K	>80	141 lm/W
910505102296	DN570B LED24S/ 840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	130 lm/W	910505100864	DN571B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH	-	3000 K	>80	134 lm/W
910505102299	DN570B LED40S/ 830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W	910505100865	DN571B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH	-	4000 K	>80	149 lm/W
910505102301	DN570B LED40S/ 840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W	910505100886	DN571B LED40S/ 830 PSU-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W
910505102304	DN570B LED24S/ 930H PSU-E C WH	-	3000 K	>90	130 lm/W	910505100891	DN571B LED40S/ 840 DIA- VLC-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W
910505102305	DN570B LED24S/ 940H PSU-E C WH	-	4000 K	>90	133 lm/W	910505100902	DN571B LED40S/ TWH PSD-E C WH	- °	Tunable white 2700-6500 K	>80	100 lm/W
910505102652	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	-	4000 K	>80	161 lm/W	910505102297	DN571B LED24S/ 830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	130 lm/W
910505102654	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E WH	-	4000 K	>80	161 lm/W	910505102298	DN571B LED24S/ 840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	130 lm/W
910505102656	DN570B LED24S/ 840UE PSU-E C WH	-	4000 K	>80	160 lm/W						

	Full		Vastaava		Valotehokkuus		Full		Vastaava		Valotehokkuus
	Product	Valonlähteen	väriämpötila	Värintoistoindeksi	(nimellinen)		Product	Valonlähteen	väriämpötila	Värintoistoindeksi	(nimellinen)
Order Code	Name	keilakulma	(nim.)	(CRI)	(nim.)	Order Code	Name	keilakulma	(nim.)	(CRI)	(nim.)
910505102302	DN571B LED40S/ 830 WIA-E C WH	-	3000 K	>80	133 lm/W		PSU-E C WH				
910505102303	DN571B LED40S/ 840 WIA-E C WH	-	4000 K	>80	147 lm/W	910505102653	DN571B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	-	4000 K	>80	161 lm/W
910505102306	DN571B LED24S/ 930H PSU-E C WH	-	3000 K	>90	130 lm/W	910505102655	DN571B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH	-	4000 K	>80	161 lm/W
910505102307	DN571B LED24S/ 940H	-	4000 K	>90	133 lm/W	910505102657	DN571B LED24S/ 840UE PSU-E C WH	-	4000 K	>80	160 lm/W

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

				Stroboskooppisen	Ylöspäin
Order Code	Full Product Name	Valovirta	ilmiön arvo (SVM)	suuntautuvan	suuntautuvan
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	2 200 lm	-	-	-
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	2 200 lm	-	-	-
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	2 600 lm	-	-	-
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	4 400 lm	-	-	-
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA- VLC-E C WH	4 400 lm	-	-	-
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	3 100 lm	-	-	-
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	2 600 lm	0,5	-	-
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	2 600 lm	0,5	-	-
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	4 400 lm	0,5	-	-
910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	4 400 lm	0,5	-	-
910505102304	DN570B LED24S/ 930H PSU-E C WH	2 600 lm	0,4	-	-

				Stroboskooppisen	Ylöspäin
Order Code	Full Product Name	Valovirta	ilmiön arvo (SVM)	suuntautuvan	suuntautuvan
910505102305	DN570B LED24S/ 940H PSU-E C WH	2 600 lm	0,4	-	-
910505102652	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E C WH	2 100 lm	-	0	0
910505102654	DN570B LED20S/ 840UE PSU-E WR WH	2 100 lm	-	0	0
910505102656	DN570B LED24S/ 840UE PSU-E C WH	2 400 lm	-	0	0
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	1 860 lm	-	-	-
910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1 300 lm	-	-	-
910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	2 200 lm	-	-	-
910505100865	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	2 200 lm	-	-	-
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	4 400 lm	-	-	-
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	4 400 lm	-	-	-
910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	3 100 lm	-	-	-
910505102297	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	2 600 lm	0,5	-	-

Order Code	Full Product Name	Stroboskoopin			Ylöspäin
		Valovirta	ilmiön arvo (SVM)	suuntautuvan	valon suhde
910505102298	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	2 600 lm	0,5	-	
910505102302	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	4 400 lm	0,5	-	
910505102303	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	4 400 lm	0,5	-	
910505102306	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	2 600 lm	0,4	-	
910505102307	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	2 600 lm	0,4	-	

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	20 W
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	33 W
910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	30 W
910505102304	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102305	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102652	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W
910505102654	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
910505102656	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	50 to 60 Hz	16,4 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	+10...+25 °C
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	+10...+25 °C
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	+10...+25 °C
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	+10...+25 °C
910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	+10...+25 °C
910505102304	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	+10...+25 °C
910505102305	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	+10...+25 °C
910505102652	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	+10...+35 °C
910505102654	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	+10...+35 °C
910505102656	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	+10...+35 °C
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	+10...+25 °C

Order Code	Full Product Name	Stroboskoopin			Ylöspäin
		Valovirta	ilmiön arvo (SVM)	suuntautuvan	valon suhde
910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	2 100 lm	-	0	
910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	2 100 lm	-	0	
910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	2 400 lm	-	0	

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus
910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	9,2 W
910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	16,4 W
910505100865	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	14,8 W
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	50 to 60 Hz	33 W
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	50 to 60 Hz	30 W
910505102297	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102298	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102302	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	33 W
910505102303	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	0/50/60 Hz	30 W
910505102306	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102307	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	0/50/60 Hz	20 W
910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	13 W
910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	50 to 60 Hz	13 W
910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	50 to 60 Hz	15 W

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C
910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C
910505100865	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	+10...+25 °C
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	+10...+25 °C
910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	+10...+25 °C
910505102297	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	+10...+25 °C
910505102298	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	+10...+25 °C
910505102302	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	+10...+25 °C
910505102303	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	+10...+25 °C
910505102306	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	+10...+25 °C
910505102307	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	+10...+25 °C
910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	+10...+35 °C
910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	+10...+35 °C
910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	+10...+35 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Kyllä
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Kyllä
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	Kyllä
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	Kyllä
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Kyllä
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	Kyllä
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	Kyllä
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	Kyllä
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	Kyllä
910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	Kyllä
910505102304	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	Ei
910505102305	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	Ei
910505102652	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	Ei
910505102654	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Ei
910505102656	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Ei
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Kyllä
910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	Kyllä
910505100865	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	Kyllä
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	Ei
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	Kyllä
910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	Kyllä
910505102297	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	Kyllä
910505102298	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	Kyllä
910505102302	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	Kyllä
910505102303	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	Kyllä
910505102306	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	Ei
910505102307	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	Ei
910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	Ei
910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Ei
910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	Ei

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	(0.307,0.326) SDCM≤4
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505102304	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505102305	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505102652	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
910505102654	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-
910505102656	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	-
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505100865	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	(0.307,0.326) SDCM≤4
910505102297	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505102298	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505102302	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505102303	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505102306	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM≤2
910505102307	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM≤2
910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	-
910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	-
910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	-

Käyttökohteiden olosuhteet


Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
910505100858	DN570B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
910505100859	DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
910505100872	DN570B LED24S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
910505100888	DN570B LED40S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
910505100889	DN570B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
910505100901	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH	1%
910505102295	DN570B LED24S/830 WIA-E C WH	10%
910505102296	DN570B LED24S/840 WIA-E C WH	10%
910505102299	DN570B LED40S/830 WIA-E C WH	10%
910505102301	DN570B LED40S/840 WIA-E C WH	10%

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
910505102304	DN570B LED24S/930H PSU-E C WH	Ei sovellettavissa
910505102305	DN570B LED24S/940H PSU-E C WH	Ei sovellettavissa
910505102652	DN570B LED20S/840UE PSU-E C WH	Ei sovellettavissa
910505102654	DN570B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Ei sovellettavissa
910505102656	DN570B LED24S/840UE PSU-E C WH	Ei sovellettavissa
910505100854	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH	-
910505100841	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
910505100864	DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH	1%
910505100865	DN571B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
910505100886	DN571B LED40S/830 PSU-E C WH	-


Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
910505100891	DN571B LED40S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
910505100902	DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH	1%
910505102297	DN571B LED24S/830 WIA-E C WH	10%
910505102298	DN571B LED24S/840 WIA-E C WH	10%
910505102302	DN571B LED40S/830 WIA-E C WH	10%
910505102303	DN571B LED40S/840 WIA-E C WH	10%

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
910505102306	DN571B LED24S/930H PSU-E C WH	Ei sovellettavissa
910505102307	DN571B LED24S/940H PSU-E C WH	Ei sovellettavissa
910505102653	DN571B LED20S/840UE PSU-E C WH	Ei sovellettavissa
910505102655	DN571B LED20S/840UE PSU-E WR WH	Ei sovellettavissa
910505102657	DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH	Ei sovellettavissa

Polar Wide Diagrams



IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar
Normal (separate)



IFPS_DN571B PSE-E 1xLED12S/840 C-Polar
Normal (separate)

