



描述

用于 CFL,PLT,PLS 和 PLC 灯的 BPL EM 镇流器

所有的 BPL 镇流器都可以接入带有 PLC、PLT、PLS 荧光灯的电路中，电源须按标定的规格选用

优点

- 可靠的电气和机械性能
- 长寿命
- 外形紧凑
- 接线便捷
- 在最适宜的温度条件下，可实现最优的光源性能
- 节能
- 电气设计帮助实现最优光源性能

特点

- 高品质螺钉或嵌入式接触

应用

- 典型应用领域包括:
- 长时间照明的百货商店、商场、超级市场
- 办公室
- 长时间照明的工业厂房
- 火车站


用于 CFL,PLT,PLS 和 PLC 灯的 BPL EM 镇流器

Versions



BPL 26W 220V B2 SC

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	A3	A4	B1
BPL 26W 230V	4.0 mm	28.0	130.0	115.0	45.0	56.0	39.0
B2 SC		mm	mm	mm	mm	mm	mm

