

产品描述

用于 TL 荧光灯的 BTA EM 镇流器

所有的 BTA 镇流器都可以接入带有 TL、TLD、TLE、TLU 荧光灯的电路中，请安装标识中的电压选用

优点

- BTA 镇流器系列在各种本质特征间实现最佳平衡，因此应用范围广：
- 可靠的电气和机械性能
- 长寿命
- 外形紧凑
- 接线便捷
- 最佳温度条件下光源性能最佳
- 电气设计使光源性能达到最佳

特点


- 螺纹或插入触电，质量高

应用


- 典型应用领域包括:
- 长时间照明的百货商店、商场、超级市场
- 办公室
- 长时间照明的工业厂房
- 火车站

用于 TL 荧光灯的 BTA EM 镇流器

Versions



二维绘图



Product	D1	C1	C3	A1	A2	A3	A4	B1	B2
BTA 58W	4.0	28.0	1.2	195.0	180.0	48.0	110.0	39.0	20.0
230V B2 SC	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

