



Vivara HGC136/137/138

Vivara

Vivara är ett ekonomiskt, robust och miljövänligt sortiment av pollare som finns tillgängligt i två storlekar och med ett urval av flera ljuskällor. Den inre avbländningen ger en bländningsfri ljusfördelning. Vivara innehåller varken PVC eller kvicksilver.

Fördelar

- Robust och tillförlitlig
- Stort utbud av energieffektiva ljuskällor
- Fri från PVC och kvicksilver

Funktioner

- Ekonomisk och tålig pollare för mark- eller väggmontering
- Bländningsfri ljusfördelning tack vare den inre avbländningen och den tonade, transparenta ljusspridaren
- Enkel installation – allt material du behöver finns i förpackningen!
- Tillgänglig med LED, CDO/SON, Tornado High Lumen och E27

Användning

- Stadsmiljö och promenadområden
- Gångvägar
- Stadskärnor
- Torg
- Parker

specifikationer

Armatur	HGC136 (låg version)
	HGC137 (hög version)
	HWC138 (väggversion)

Ljuskälla	HGC136/137
	HID:
	- 1 x SON-I / 70 W
	Urladdningslampa eller lysrör (integrerad):
	- 1 x E27 / max. 75 W

	- 1 x MASTER PL-Electronic Polar E27 / max. 23 W
	HWC138
	Urladdningslampa eller lysrör (integrerad):
	- 1 x E27 / max. 75 W
	- 1 x MASTER PL-Electronic Polar E27 / max. 23 W
Lampa inkluderad	Nej
Material och ytbehandling	Optisk enhet: UV-stabiliserad polykarbonat
	Ljusspridare: polykarbonat
	Internt bländskydd: vitmålad aluminium
	Driftdonhus: förstärkt polypropylen
	Pelare: strängsprutad PVC
	Fixeringsankare: zinkbelagt stål
	Ytbehandling: svart polyuretan

Installation	HGC136/137: på en montagefläns med fyra ankarbultar (som gjuts i betong)
	HGC138: på ett väggfäste med fyra skruvar
	Alla nödvändiga monteringsdelar ingår
Användningsområde	Stadsmiljö, promenadområden, gångvägar, stadskärnor, torg, parker

Versions

