



# Den rimelige LEDbulb-løsningen

## CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er compatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

### Fordeler

- Denne lyspæren til en perfekt erstatning for matte glødepærer
- Energibesparelser på opptil 80%
- Lavere vedlikeholdskostnader

### Funksjoner

- Enkel ettermontering med eksisterende lampeholdere
- Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys
- Fullt lys øyeblikkelig når den skrues på
- UV- og IR-fritt lys
- Uten kvikksølv og farlige materialer – i overensstemmelse med RoHS

### Søknad

- Hotell og restaurant
- Boligområder
- Gangveier

# CorePro Plastic LEDbulbs

## Versions



LED Lamps, LEDbulb A60 B22



CorePro LEDbulb 75W B22 827 FR A60



LEDbulb CorePro B22 A60 5W




80W E27 A60 FR



LEDbulb CorePro 9.5-68W E27 Stick Frost 830 24D ND





## Målskisse



| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830 | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865 | 60 mm | 108 mm |
| LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT     | 60 mm | 108 mm |
| LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT     | 60 mm | 108 mm |

CorePro Plastic LEDbulbs

Målskisse



| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930 | 60 mm | 110 mm |




| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | 60 mm | 120 mm |
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | 60 mm | 120 mm |
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 | 60 mm | 120 mm |
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | 60 mm | 120 mm |
| LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT     | 60 mm | 120 mm |
| LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     | 60 mm | 120 mm |

| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827 | 60 mm | 110 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827  | 60 mm | 110 mm |
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827 | 60 mm | 110 mm |

# CorePro Plastic LEDbulbs

## Målskisse



| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 | 60 mm | 110 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | 60 mm | 107 mm |
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | 60 mm | 107 mm |
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | 60 mm | 107 mm |
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | 60 mm | 108 mm |
| LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | 60 mm | 107 mm |
| LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | 60 mm | 108 mm |
| LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT       | 60 mm | 108 mm |
| LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT       | 60 mm | 108 mm |

| Product                               | D       | C        |
|---------------------------------------|---------|----------|
| CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830 | 37,2 mm | 114,3 mm |
| CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840 | 37,2 mm | 114,3 mm |

# CorePro Plastic LEDbulbs

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Generell informasjon                                                                  |              |
| Brytersyklus                                                                          | 50 000       |
| Teknisk belysning                                                                     |              |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %         |
| Drift og elektronikk                                                                  |              |
| Inngangsfrekvens                                                                      | 50 til 60 Hz |
| Line Frequency                                                                        | 50 to 60 Hz  |
| Starttid (nom.)                                                                       | 0,5 s        |
| Kontroller og dimming                                                                 |              |
| Kan dimmes                                                                            | Nei          |
| Mekanikk og innfatning                                                                |              |
| Lyspæreoverflate                                                                      | Matt         |

## Generell informasjon

| Order Code | Full Product Name                      | Sokkelbase | Nominell levetid |
|------------|----------------------------------------|------------|------------------|
| 57763900   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827   | B22        | 15 000 time(r)   |
| 32978200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930 | B22        | 15 000 time(r)   |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | E27        | 15 000 time(r)   |
| 47105400   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT     | E27        | 15 000 time(r)   |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 | E27        | 15 000 time(r)   |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     | E27        | 15 000 time(r)   |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | E27        | 15 000 time(r)   |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | E27        | 15 000 time(r)   |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827  | E27        | 15 000 time(r)   |
| 47111500   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT      | E27        | 15 000 time(r)   |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840  | E27        | 15 000 time(r)   |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT      | E27        | 15 000 time(r)   |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865  | E27        | 15 000 time(r)   |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830  | E27        | 15 000 time(r)   |
| 57765300   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 | B22        | 15 000 time(r)   |
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | E27        | 15 000 time(r)   |

| Order Code | Full Product Name                      | Sokkelbase | Nominell levetid |
|------------|----------------------------------------|------------|------------------|
| 47109200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT       | E27        | 15 000 time(r)   |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | E27        | 15 000 time(r)   |
| 47097200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT       | E27        | 15 000 time(r)   |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | E27        | 15 000 time(r)   |
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | E27        | 15 000 time(r)   |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | E27        | 15 000 time(r)   |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | E27        | 10 000 time(r)   |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | E27        | 15 000 time(r)   |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | E27        | 15 000 time(r)   |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | E27        | 15 000 time(r)   |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | E27        | 15 000 time(r)   |
| 57761500   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827  | B22        | 15 000 time(r)   |
| 51002500   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827 | B22        | 15 000 time(r)   |
| 17924000   | CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830  | E27        | 15 000 time(r)   |
| 17926400   | CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840  | E27        | 15 000 time(r)   |

## Teknisk belysning

| Order Code | Full Product Name                      | Spredningsvinkel (nom.) | Korrelerert fargetemperatur (nom) | Fargegjengivelsesindeks (CRI) | Fargekode | Lysytelse |
|------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 57763900   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827   | 200 grad(er)            | 2700 K                            | 80                            | 827       | 806 lm    |
| 32978200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930 | 200 grad(er)            | 3000 K                            | 90                            | 930       | 1 521 lm  |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | 180 grad(er)            | 2700 K                            | 80                            | 827       | 1 521 lm  |
| 47105400   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT     | 180 grad(er)            | 2700 K                            | 80                            | 827       | 1 521 lm  |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 | 180 grad(er)            | 4000 K                            | 80                            | 840       | 1 521 lm  |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     | 180 grad(er)            | 4000 K                            | 80                            | 840       | 1 521 lm  |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | 180 grad(er)            | 6500 K                            | 80                            | 865       | 1 521 lm  |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | 180 grad(er)            | 3000 K                            | 80                            | 830       | 1 521 lm  |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827  | 180 grad(er)            | 2700 K                            | 80                            | 827       | 1 055 lm  |

CorePro Plastic LEDbulbs

| Order Code | Full Product Name                      | Spredningsvinkel (nom.) | Korreleret fargetemperatur (nom) | Fargegjengivelsesindeks (CRI) | Fargekode | Lysytelse |
|------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 47111500   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT      | 180 grad(er)            | 2700 K                           | 80                            | 827       | 1 055 lm  |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840  | 180 grad(er)            | 4000 K                           | 80                            | 840       | 1 055 lm  |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT      | 180 grad(er)            | 4000 K                           | 80                            | 840       | 1 055 lm  |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865  | 180 grad(er)            | 6500 K                           | 80                            | 865       | 1 055 lm  |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830  | 180 grad(er)            | 3000 K                           | 80                            | 830       | 1 055 lm  |
| 57765300   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 | 200 grad(er)            | 2700 K                           | 80                            | 827       | 470 lm    |
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | 180 grad(er)            | 2700 K                           | 80                            | 827       | 806 lm    |
| 47109200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT       | 180 grad(er)            | 2700 K                           | 80                            | 827       | 806 lm    |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | 180 grad(er)            | 4000 K                           | 80                            | 840       | 806 lm    |
| 47097200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT       | 180 grad(er)            | 4000 K                           | 80                            | 840       | 806 lm    |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | 180 grad(er)            | 6500 K                           | 80                            | 865       | 806 lm    |
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | 180 grad(er)            | 2700 K                           | 80                            | 827       | 470 lm    |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | 180 grad(er)            | 2700 K                           | 80                            | 827       | 470 lm    |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | 180 grad(er)            | 3000 K                           | 80                            | 830       | 470 lm    |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | 180 grad(er)            | 4000 K                           | 80                            | 840       | 470 lm    |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | 180 grad(er)            | 4000 K                           | 80                            | 840       | 470 lm    |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | 180 grad(er)            | 6500 K                           | 80                            | 865       | 470 lm    |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | 180 grad(er)            | 3000 K                           | 80                            | 830       | 806 lm    |
| 57761500   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827  | 200 grad(er)            | 2700 K                           | 80                            | 827       | 1 055 lm  |
| 51002500   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827 | 200 grad(er)            | 2700 K                           | 80                            | 827       | 1 521 lm  |
| 17924000   | CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830  | 200 grad(er)            | 3000 K                           | 80                            | 830       | 750 lm    |
| 17926400   | CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840  | 200 grad(er)            | 4000 K                           | 80                            | 840       | 806 lm    |

Drift og elektronikk

| Order Code | Full Product Name                      | Effekten som  |           |
|------------|----------------------------------------|---------------|-----------|
|            |                                        | Effektforbruk | tilsvarer |
| 57763900   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827   | 8 W           | 60 W      |
| 32978200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930 | 13 W          | 100 W     |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | 13 W          | 100 W     |
| 47105400   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT     | 13 W          | 100 W     |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 | 13 W          | 100 W     |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     | 13 W          | 100 W     |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | 13 W          | 100 W     |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | 13 W          | 100 W     |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827  | 10 W          | 75 W      |
| 47111500   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT      | 10 W          | 75 W      |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840  | 10 W          | 75 W      |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT      | 10 W          | 75 W      |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865  | 10 W          | 75 W      |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830  | 10 W          | 75 W      |

| Order Code | Full Product Name                      | Effekten som  |           |
|------------|----------------------------------------|---------------|-----------|
|            |                                        | Effektforbruk | tilsvarer |
| 57765300   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 | 4,9 W         | 40 W      |
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | 8 W           | 60 W      |
| 47109200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT       | 8 W           | 60 W      |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | 8 W           | 60 W      |
| 47097200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT       | 8 W           | 60 W      |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | 8 W           | 60 W      |
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | 4,9 W         | 40 W      |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | 4,9 W         | 40 W      |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | 4,9 W         | 40 W      |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | 4,9 W         | 40 W      |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | 4,9 W         | 40 W      |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | 4,9 W         | 40 W      |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | 8 W           | 60 W      |
| 57761500   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827  | 11 W          | 75 W      |

CorePro Plastic LEDbulbs

| Order Code | Full Product Name                      | Effekten som  |           |
|------------|----------------------------------------|---------------|-----------|
|            |                                        | Effektforbruk | tilsvarer |
| 51002500   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827 | 13 W          | 100 W     |

| Order Code | Full Product Name                     | Effekten som  |           |
|------------|---------------------------------------|---------------|-----------|
|            |                                       | Effektforbruk | tilsvarer |
| 17924000   | CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830 | 7,5 W         | 57 W      |
| 17926400   | CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840 | 7,5 W         | 60 W      |

Temperatur

| Order Code | Full Product Name                      | Omgivelsestemperatur | Maksimal temperatur for innfatningen |
|------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|            |                                        |                      | (nom.)                               |
| 57763900   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827   | -                    | 85 °C                                |
| 32978200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930 | -                    | 95 °C                                |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | -20 °C til 45 °C     | 95 °C                                |
| 47105400   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT     | -20 °C til 45 °C     | 95 °C                                |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 | -20 °C til 45 °C     | 95 °C                                |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     | -20 °C til 45 °C     | 95 °C                                |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | -20 °C til 45 °C     | 95 °C                                |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | -20 °C til 45 °C     | 95 °C                                |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827  | -20 °C til 45 °C     | 85 °C                                |
| 47111500   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT      | -20 °C til 45 °C     | 95 °C                                |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840  | -20 °C til 45 °C     | 85 °C                                |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT      | -20 °C til 45 °C     | 95 °C                                |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865  | -20 °C til 45 °C     | 85 °C                                |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830  | -20 °C til 45 °C     | 85 °C                                |
| 57765300   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 | -20 °C til 45 °C     | 80 °C                                |
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | -20 °C til 45 °C     | 75 °C                                |

| Order Code | Full Product Name                      | Omgivelsestemperatur | Maksimal temperatur for innfatningen |
|------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|            |                                        |                      | (nom.)                               |
| 47109200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT       | -20 °C til 45 °C     | 95 °C                                |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | -20 °C til 45 °C     | 75 °C                                |
| 47097200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT       | -20 °C til 45 °C     | 95 °C                                |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | -20 °C til 45 °C     | 75 °C                                |
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | -20 °C til 45 °C     | 75 °C                                |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | -20 °C til 45 °C     | 75 °C                                |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | -20 °C til 45 °C     | 75 °C                                |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | -20 °C til 45 °C     | -                                    |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | -20 °C til 45 °C     | 75 °C                                |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | -20 °C til 45 °C     | 75 °C                                |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | -20 °C til 45 °C     | 75 °C                                |
| 57761500   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827  | -                    | 80 °C                                |
| 51002500   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827 | -                    | 85 °C                                |
| 17924000   | CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830  | -20 °C til 45 °C     | 85 °C                                |
| 17926400   | CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840  | -20 °C til 45 °C     | 85 °C                                |

Mekanikk og innfatning

| Order Code | Full Product Name                      | Lyspæreform |
|------------|----------------------------------------|-------------|
| 57763900   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827   | A60         |
| 32978200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930 | A60         |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | A60         |
| 47105400   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT     | A67         |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 | A60         |

| Order Code | Full Product Name                      | Lyspæreform |
|------------|----------------------------------------|-------------|
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     | A67         |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | A60         |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | A60         |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827  | A60         |
| 47111500   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT      | A60         |


## CorePro Plastic LEDbulbs

| Order Code | Full Product Name                      | Lyspæreform |
|------------|----------------------------------------|-------------|
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840  | A60         |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT      | A60         |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865  | A60         |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830  | A60         |
| 57765300   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 | A60         |
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | A60         |
| 47109200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT       | A60         |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | A60         |
| 47097200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT       | A60         |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | A60         |
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | A60         |











| Order Code | Full Product Name                      | Lyspæreform |
|------------|----------------------------------------|-------------|
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | A60         |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | A60         |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | A60         |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | A60         |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | A60         |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | A60         |
| 57761500   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827  | A60         |
| 51002500   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827 | A60         |
| 17924000   | CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830  | Stav        |
| 17926400   | CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840  | Stav        |

## Godkjenning og bruksområde










| Order Code | Full Product Name                      | Energiforbruk kWh/1000 t |
|------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 57763900   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827   | 8 kWh                    |
| 32978200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930 | 13 kWh                   |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | 13 kWh                   |
| 47105400   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT     | 13 kWh                   |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 | 13 kWh                   |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     | 13 kWh                   |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | 13 kWh                   |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | 13 kWh                   |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827  | 10 kWh                   |
| 47111500   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT      | 10 kWh                   |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840  | 10 kWh                   |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT      | 10 kWh                   |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865  | 10 kWh                   |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830  | 10 kWh                   |
| 57765300   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 | 5 kWh                    |
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | 8 kWh                    |
| 47109200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT       | 8 kWh                    |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | 8 kWh                    |
| 47097200   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT       | 8 kWh                    |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | 8 kWh                    |
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | 5 kWh                    |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | 5 kWh                    |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | 5 kWh                    |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | 5 kWh                    |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | 5 kWh                    |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | 5 kWh                    |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | 8 kWh                    |
| 57761500   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827  | 11 kWh                   |
| 51002500   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827 | 13 kWh                   |
| 17924000   | CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830  | 8 kWh                    |
| 17926400   | CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840  | 8 kWh                    |



CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro Plastic LEDbulbs



## CorePro Plastic LEDbulbs

