



RCS750 3-faset skinnesystem – fleksibelt og multifunktionelt

3-kreds square RCS750

RCS750 3-faset skinnesystem er fremstillet af en solid aluminiumsskinne, der fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske stik. Enhver konfiguration kan realiseres relativt let: Vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en flydestruktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan tændes og slukkes selektivt. De kan let flyttes for at ændre belysningen og udseendet. På denne måde kan det multifunktionelle skinnesystem skabes til fremhævelsesbelysning og til ophængt reklame- og dekorationsmateriale. En serie adaptere, strømforsyningsstik og monteringsstilbehør er ligeledes tilgængelige.

Fordele

- Fleksibelt 3-faset skinnesystem til professionelle brugere, som giver mulighed for relativt let oprettelse af påkrævet konfiguration.
- Alle armaturer har separat strømafbrudelse, så de let kan flyttes, f.eks. til at skabe forskellige stemninger i butiksvinduer eller interiør
- Kan anvendes som flydende konstruktion ved at anvende de medfølgende ophængsrør og klemmer

Funktioner

- Kan bruges med alle Philips LED 3C-skinnespot
- Fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m
- Fås i tre designs – hvid, sort, aluminium
- Mulighed for køb af en række adaptere og strømforsyningstilslutninger samt monteringsstilbehør

3-kreds square RCS750

Anvendelsesområder

- Detailhandel
- Indendørs arkitektonisk belysning

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



RBS750 recessed track, white



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



3-kreds square RCS750

Versions

ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)




ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



RBS750 recessed track, alu



ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



3-kreds square RCS750

Versions

ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)





ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)



ZRS750 ICP BK (XTS21-2)




Målskitse




3-kreds square RCS750

Målskitse



3-kreds square RCS750

Målskitse



3-kreds square RCS750

Målskitse

Oplysninger om produktet



Power supply connector end left



Fish plate connection



Flexible coupling/corner piece



External earth coupling/corner piece outer 90°



End piece

Generelle oplysninger

3-kreds square RCS750

Order Code	Full Product Name	Farve på		
		tilbehør	Glødetrådtest	Glødetrådtest
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Sort	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Hvid	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Sort	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Sort	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Hvid	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Hvid	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Hvid	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Sort	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Hvid	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Hvid	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Hvid	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Hvid	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Sort	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Hvid	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Hvid	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Hvid	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Sort	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Hvid	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Indgangsspænding
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	250 V	250 V
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Farve på		
		tilbehør	Glødetrådtest	Glødetrådtest
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Hvid	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Hvid	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Hvid	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminium	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Hvid	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Hvid	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Hvid	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Sort	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Aluminium	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Sort	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Sort	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Sort	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Sort	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	Sort	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Sort	-	-

3-kreds square RCS750

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Indgangsspænding
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	-	-
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	250 V	250 V
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	250 V	250 V
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	-	-
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	-	-
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Indgangsspænding
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	-	-
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	-	-
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	250 V	250 V
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	250 V	250 V
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	-	-
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	-	-
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	250 V	250 V

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	-	38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	IP30
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	IP30
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	-	38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	IP30
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	IP30

3-kreds square RCS750

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Beskyttelsesklasse IEC	Kode for indtrængningsbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	14154739	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	32530999	ZRS700 SPCL	-	-	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	IP30
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	IP30
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	IP30
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	79853000	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	IP30
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Sikkerhedsklasse I	Sikkerhedsklasse I	IP30	06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-	-	-
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	-	14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-						
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	-						

