



DALI Square Track – maximális energiamegtakarítás a rugalmasságnak köszönhetően

DALI Square Track

A DALI projektorokkal külön adapterrel való használatra tervezett DALI Square Track ideális olyan felhasználók számára, akik rugalmas világítási rendszert szeretnének annak érdekében, hogy különleges hangulatot teremtsenek üzletükben, és csökkentsék energiafogyasztásukat. A rendszer tömör alumíniumsínékből áll, amelyek különféle hosszban és elektromos vezetőkkel kaphatók. Bármilyen konfiguráció könnyen létrehozható – vízszintes vagy függőleges, a mennyezetre, falra vagy különálló panelre rögzítve. A rendszer lebegő szerkezetként is használható. Mindegyik világítótest külön tápegységgel rendelkezik és külön kapcsolható. Könnyedén mozgathatók, így módosítva a megvilágítást. Mindezeknek köszönhetően egy többfunkciós sín rendszer építhető kiemelő jellegű világításhoz, függesztett reklámokhoz és dekoratív anyagokhoz.

Előnyök

- Rugalmas világítási rendszer építését teszi lehetővé
- Energiamegtakarítást biztosít
- Diszkrét intelligens sín

DALI Square Track


Szolgáltatások

- A DALI protokoll és egy diszkrét szpotsín kombinálása, amelyet gyakran használnak fényerő-szabályozásra
- Az összes Philips LED 3 fázisú (3C) sínes szpotlámpához használható
- 1, 2, 3 és 4 m hosszúságú változatban kapható
- Hét elektromos vezető: L1/L2/L3/nullvezeték/földelés 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Három színben kapható: fehér, fekete és alumínium
- Az adapterek, tápkábelek és rögzítőelemek széles választéka áll a rendelkezésére


Alkalmazás

- Kiemelő jellegű világítás kiskereskedelmi egységekben, bevásárlóközpontokban és múzeumokban
- Minden belső építészeti világításhoz


Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



ZCS750 5C6 TCP WH




ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)




ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)




ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)



ZCS750 5C6 XCP WH



ZCS750 5C6 CCP WH

DALI Square Track


Versions



ZCS750 5C6 EPS GR



ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)







ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)









ZCS750 5C6 XCP BK

Méretezett rajza




DALI Square Track


Méretezett rajza



Termék részletei



IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo

Általános információ

Order Code	Full Product Name	A tartozék		
		színe	Izzóhuzalos teszt	Izzóhuzalos teszt
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Szürke	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Fehér	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Fehér	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Fehér	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Szürke	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Szürke	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	Szürke	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Szürke	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Fehér	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Fehér	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Fehér	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Fehér	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Fekete	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Fekete	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Fehér	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Fehér	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	Fehér	-	-

Order Code	Full Product Name	A tartozék		
		színe	Izzóhuzalos teszt	Izzóhuzalos teszt
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Fehér	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Szürke	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Szürke	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Fehér	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Fehér	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Fekete	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Alumínium	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Alumínium	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Alumínium	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Alumínium	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Fehér	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Fehér	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Fekete	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Fekete	-	-
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	Fekete	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Fekete	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Fekete	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	A tartozék		
		színe	Izzóhuzalos teszt	Izzóhuzalos teszt
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Fekete	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Fekete	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Fehér	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Fehér	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Fehér	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Szürke	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Szürke	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Alumínium	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Alumínium	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Alumínium	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Alumínium	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s

Order Code	Full Product Name	A tartozék		
		színe	Izzóhuzalos teszt	Izzóhuzalos teszt
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Szürke	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Szürke	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Fekete	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Fekete	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	Fekete	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Fekete	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Fekete	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Fekete	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Fekete	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Fekete	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Fekete	-	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem			
		IEC védelmi osztály	IEC védelmi osztály	védelem kódja	védelem kódja
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	-	-	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem			
		IEC védelmi osztály	IEC védelmi osztály	védelem kódja	védelem kódja
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	-	-	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	IEC védelmi osztály	Por és víz elleni védelem kódja	Por és víz elleni védelem kódja
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-	-	-
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	IEC védelmi osztály	Por és víz elleni védelem kódja	Por és víz elleni védelem kódja
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	-	-	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	I. biztonsági osztály	I. biztonsági osztály	IP30	IP30
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-	-	-

