



ClearAccent – Indbygget LED-spot til en overkommelig pris

ClearAccent

ClearAccent er en indbygget basisspotserie udviklet til at erstatte halogenbaserede armaturer. Den attraktive pris og det høje lumen pr. watt gør beslutningen om at skifte til en LED-løsning nem. Armaturets kompakte design med indbygget driver er velegnet til en lang række anvendelsesområder. Fastgørelseshullets størrelse opfylder den gamle halogenbaserede standard på 68 mm, hvilket gør eftermonteringen nemmere. Nem og sikker installation takket være indskrulingsstikkene. Disse spotlights overholder alle IC-krav.

Fordele

- Den nemmeste og billigste måde at gå fra halogen til LED-spots
- Lavere driftsomkostninger: Energibesparelser på 90 % og 10 gange så lang levetid som traditionelle, halogenbaserede armaturer
- Det strømlinede og minimalistiske design gør dem ideelle til ethvert miljø

Funktioner

- Fås i fastmonterede eller justerbare versioner
- 500 lumen med en 36° stråle
- Mulige farvetemperaturer: 3000 og 4000 K
- Indbygget driver
- Kompatibel med de fleste moderne dæmpere

Anvendelsesområder

- Receptioner og hotel- og restaurantområder
- Små detailbutikker og kontorer
- Korridorer og elevatorer
- Toiletter

Specifikationer

Type	RS060B (indbygget version med fastmonteret spot) RS061B (indbygget version med justerbart spot)
Loftstype	Pudset loft (gips)
Lyskilde	LED-modul, der ikke kan udskiftes
Effekt	6 W
Spredningsvinkel	36°
Lysstrøm	500 lm
Korreleret farvetemperatur	3000 eller 4000K
Farvegengivelsesindeks	> 80
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L65
Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	7.5%
Ydeevne omgivende temperatur Tq	+25°C
Driftstemperaturområde	0 til 40 °C

Driver	Indbygning
Strøm-/dataforsyning	Strøm-/dataforsyning
Netspænding	230 eller 240V/50-60Hz
Dæmpning	Kompatibel med de fleste moderne fasestyrede dæmpere
Lysstyringssystemindgang	-
Ekstraudstyr	Fast eller justerbar version
Materiale	Kant: formstøbt aluminium Bagsiden af armaturhuset: polykarbonat
Farve	Hvid (WH)
Optikafskærmning	Polykarbonat, gennemsigtig
Tilslutning	Integrerede han-/hunstik 3-bens stik med trækaftastning
Vedligeholdelse	Ingen
Installation	Fastgørelse med fjederbeslag Ikke mulighed for ledningsgennemføring Justerbar version kan vippe 25°
Tilbehør	Ingen

Oplysninger om produktet



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



ClearAccent-RS061B-DP01.tif

Oplysninger om produktet

ClearAccent-RS061B-DP03.tif

