



ClearAccent — oprawy spot LED do wbudowania w atrakcyjnej cenie

ClearAccent

ClearAccent to rodzina opraw typu spot do wbudowania, która została zaprojektowana, aby zastąpić oprawy halogenowe. Ich atrakcyjna cena i wysoka sprawność (lm/W) sprawia, że decyzja wymiany oświetlenia na technologię LED staje się łatwa. Dzięki kompaktowej konstrukcji i wbudowanemu sterownikowi oprawa oświetleniowa ClearAccent ma szeroki zakres zastosowań. Wymiary otworu montażowego są zgodne ze starym standardem 68 mm stosowanym w przypadku lamp halogenowych, w wyniku czego te oprawy można stosować podczas modernizacji. Dzięki złączu o mocowaniu skręcanym instalacja jest łatwa i bezpieczna.

Korzyści

- Najprostszy i najtańszy sposób wymiany oświetlenia halogenowego na oprawy LED spot.
- Niższe koszty operacyjne: zmniejszone o 90% zużycie energii i 10-krotnie dłuższy okres użytkowania w porównaniu ze standardowymi oprawami halogenowymi
- Wyraźne i proste wykończenie gwarantuje, że oprawy dobrze komponują się w każdy wnętrzu.

Cechy

- Dostępne w wersjach stałych lub regulowanych
- 500 lumenów z wiązką o 36-stopniowym kącie rozsyłu światła
- Wybór temperatur barwowych: 3000 i 4000 K
- Sterownik zintegrowany
- Zgodne z większością ściemniaczy z funkcją sterowania zboczem narastającym

Zastosowanie

- Recepcje i hotele
- Małe sklepy i biura
- Korytarze i windy
- Toalety

Specyfikacje

Typ	RS060B(do wbudowania, wersja stała punktowa) RS061B (do wbudowania, wersja regulowana punktowa)
Typ sufitu	Sufit kartonowo-gipsowy
Źródło światła	Niewymienny moduł LED
Moc	6 W
Kąt rozsyłu światła	36°
Strumień świetlny	500lm
Skorelowana temperatura barwowa	3000 lub 4000 K
Wskaźnik oddawania barw	> 80
Średnia trwałość użytkowa* 50 000 godz.	L65
Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	7.5%
Referencyjna temperatura otoczenia, Tq	+25°C
Zakres temperatur pracy	Od -0°C do +40°C

Zasilacz	Wbudowany
Zasilacz/przełącznik danych	Zasilacz/przełącznik danych
Napięcie sieciowe	230 lub 240 V/50–60 Hz
Zmiana natężenia strumienia świetlnego	Zgodne z większością przyciemniaczy odcinających fazę z funkcją sterowania zboczem narastającym
Wejście układu sterującego	Nie dotyczy
Opcje	Wersja stała i regulowana
Materiał	Pierścień: odlew aluminiowy Tylne korpus: poliwęglan
Kolor	Biały (WH)
Klosz	Przezroczysty poliwęglan
Złączka	Integralne złącza męskie/żeńskie 3-wtykowa złączka ze zwolnieniem napięcia
Konserwacja	Brak
Instalacja	Montaż za pomocą sprężystych zaczepów Brak możliwości zastosowania okablowania przelotowego Wersja regulowana umożliwia przechylenie o 25°
Akcesoria	Brak

Wersje



ClearAccent RS061B recessed spotlight, adjustable version

Więcej o produkcie



ClearAccent-RS061B-DP01.tif



ClearAccent-RS061B-DP03.tif

