



# Flexibilní svítidlo typu downlight za přijatelnou cenu pro maloobchodní prodejny

## GreenSpace Accent Cardanic

Díky řadě svítidel GreenSpace Accent mohou nyní maloobchodníci a provozovatelé budov přejít z osvětlení CDM na osvětlení LED, a dosáhnout tak výrazné úspory elektrické energie za rozumnou počáteční investici. Svítidlo řady GreenSpace Accent Cardanic typu downlight má pravidelný výřez a nabízí specifické světelné toky, takže umožňuje rychlou a snadnou montáž místo starších svítidel. Tento produkt navíc nabízí několik možností stmívání a integrace do systémů, a to jak kabelových, tak bezdrátových. Pro maloobchodní prodejce módy a potravin jsou všechna svítidla GreenSpace Accent Cardanic RS343B typu downlight dostupná se speciálními spektry LED pro čerstvé potraviny a módu, aby bylo zboží předvedeno v tom nejlepším světle. Další informace spektrů PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne naleznete na stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.

### Výhody

- Díky číselnému, jednoduchému designu splyne s podhledem
- Snadný návrh díky rozměrům umožňujícím náhradu svítidel CDM
- Přesné směřování díky kardanovému rotačnímu mechanismu

## Vlastnosti

- Rozměry umožňující nahradit svítidla CDM
- Spektra LED pro maloobchod a pro čerstvé potraviny
- Svítidlo RS343B je dostupné s normálním napájením (PSU), jednoduchým stmíváním DALI (PSD), stmíváním DALI a kompatibilitou se systémem Interact (DIA), interiérovým polohováním (DIA-VLC) nebo bezdrátovou komunikací a kompatibilitou se systémem Interact (WIA).

## Aplikace

- Supermarkety
- Hypermarkety
- Velké maloobchodní prodejny
- Obchody s módou

## Varování a bezpečnost

- Při údržbě je nutné výrobek vypnout a nechat vychladnout.
- Produkt musí být instalován tak, aby se jej nebylo možné dotknout. Manipulace s horkým produktem je možná jen při použití rukavic poskytujících tepelnou ochranu.

## Specifikace

|                                                       |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                                            | RS343B                                                                                                                          |
| <b>Typ stropu</b>                                     | Modulární podhled s viditelnými a symetrickými skrytými T-nosníky a sádkartonový strop                                          |
| <b>Světelný zdroj</b>                                 | LED modul bez možnosti výměny                                                                                                   |
| <b>Výkon</b>                                          | 1700lm – 15W, 2700lm – 27W, 3900lm – 34,5W při 3000K<br>1900lm – 26W; 2600lm – 39W při FMT                                      |
| <b>Vyzařovací úhel</b>                                | NB (10°), MB (24°), WB (36°)                                                                                                    |
| <b>Světelný tok</b>                                   | 1750, 2800, 4000lm při 3000K<br>1900, 2600lm při FMT<br>2700lm při CH                                                           |
| <b>Náhradní teplota chromatičnosti</b>                | 2500K (pro Fresh Food Champagne CH)<br>2700K<br>3000K (pro 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT)<br>4000K |
| <b>Index barevného podání</b>                         | 80 pro /827 /830 /840 /FMT /CH<br>90 pro /PW9<br>>95 pro /CRW                                                                   |
| <b>Pokles světelného toku při střední životnosti*</b> | L80                                                                                                                             |
| <b>50000h</b>                                         |                                                                                                                                 |
| <b>Poruchovost</b>                                    | 5%                                                                                                                              |
| <b>předřadníku při střední životnosti 50000h</b>      |                                                                                                                                 |

|                                       |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Účinnost při okolní teplotě Tq</b> | +25 °C                                                                                                                                            |
| <b>Rozsah provozní teploty</b>        | +10 až +40 °C                                                                                                                                     |
| <b>Předřadník</b>                     | Samostatný                                                                                                                                        |
| <b>Napájecí napětí</b>                | 230 nebo 240V, 50–60Hz                                                                                                                            |
| <b>Regulace</b>                       | Neregulovatelný (PSU-E)<br>Regulovatelné ovládání DALI (PSD-E)                                                                                    |
| <b>Materiál</b>                       | Tělo: hliník litý pod tlakem                                                                                                                      |
| <b>Barva</b>                          | Bílá (WH, RAL 9003), černá (BK, RAL 9004), stříbrná (SI, RAL 9006)                                                                                |
| <b>Optika</b>                         | Metalizovaný polykarbonát                                                                                                                         |
| <b>Optický kryt</b>                   | PMMA, čirá                                                                                                                                        |
| <b>Připojení</b>                      | Zasunovací svorkovnice sochranou proti napínání (PIP), třípólová zástrčka Wieland/Adels (CW3), třípólová zástrčka spojistkou Wieland/Adels (CW-L) |
| <b>Montáž</b>                         | Uchycení pomocí odpružených upevňovacích prvků<br>Možnost prodrátování                                                                            |
| <b>Příslušenství</b>                  | Žádné                                                                                                                                             |

# GreenSpace Accent Cardanic

## Versions



GREENSPACE ACCENT CARDANIC  
- LED Module, system flux 2700 lm

## Detaily o výrobku



GreenSpace\_Accent\_Cardanic-  
RS343B-DP01.tif



GreenSpace\_Accent\_Cardanic-  
RS343B-DP01.tif



GreenSpace\_Accent\_Cardanic-  
RS343B-DP01.tif



GreenSpace\_Accent\_Cardanic-  
RS343B-DP01.tif

