



Philips GreenSpace Accent Cardanic – joustava ja edullinen alasvalo myymälöihin

GreenSpace Accent Cardanic

GreenSpace Accent -tuoteperheen ansiosta myymälät ja rakennusten omistajat voivat nyt siirtyä CDM-valaistuksesta LED-valaistukseen ja nauttia merkittävästä energiansäästöstä ilman kohtuuttomia alkuinvestointeja. GreenSpace Accent Cardanic -alasvalomalliston tavallisen asennusaukon ja erityisten valovoimavaihtoehtojen ansiosta jälkiasentaminen on nopeaa ja helppoa. Tämän lisäksi tuotteet tarjoavat useita järjestelmäintegraatio- ja himmennysvaihtoehtoja, niin langallisia kuin langattomiakin. Muoti- ja elintarvikemyymälöitä varten jokaiseen RS343B GreenSpace Accent Cardanic -alasvaloon on saatavilla LED-erikoissävyvaihtoehtoja ja elintarvikkeiden LED-valoreseptejä, jotta tuotteet näkyvät parhaassa valossa. Muoti- ja elintarvikkeiden sivuilla on lisätietoja PremiumWhite-, PremiumColor-, Fresh Meat-, Rosé-, Frost- ja Champagne-vaihtoehtoista.

Hyödyt

- Sulautuu kattoon selkeän ja yksinkertaisen muotoilunsa ansiosta
- Helppo suunnitella CDM-jälkiasennusmittojen ansiosta
- Energiaa säästävä LED-valaistus pienentää hiilijalanjälkeä
- Tarkka suuntaus nivelletyn kiertomekanismin ansiosta

Ominaisuudet

- Jälkiasennusmitat CDM-valaisimilla
- Mukana myymälöiden LED-sävyvaihtoehtoja ja elintarvikkeiden LED-valoreseptejä
- RS343B saatavilla normaaliin verkkovirtahimmennykseen (PSU), yksinkertaiseen himmennykseen DALI-protokollan avulla (PSD), Interact-yhteensopivaan DALI-himmennykseen (DIA), sisätilapaikannukseen (DIA-VLC) tai langattomaan Interact-himmennykseen (WIA)


Käyttökohteet

- Valintamyymälät
- Hypermarketit
- Suuret vähittäismyymälät
- Muotimyymälät

Rajoitukset ja turvallisuus

- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käyttäjien ulottumattomiin. Tuotteen käsitteleminen sen ollessa kuuma edellyttää lämpöä eristävien suojakäsineiden käyttöä.

Mittapiirros



Tuotetiedot

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



Tuotetiedot



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif

Yleistä tietoa

CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaite mukana	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Tuoteperheen koodi	RS343B

Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	120 °
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
97800600	RS343B 17S/840 PSU- E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1 700 lm
01329200	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2 700 lm
01330800	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2 850 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W
01329200	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	29 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
01330800	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	26 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	+10...+25 °C
01329200	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	+10...+35 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
01330800	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	+10...+35 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Ei
01329200	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
01330800	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Langaton himmennys

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Valkoinen
01329200	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Musta

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
01330800	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Valkoinen

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
01329200	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
01330800	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

