



Un downlight flessibile e conveniente per i negozi al dettaglio

GreenSpace Accent cardanic

Grazie alla famiglia GreenSpace Accent, i negozianti al dettaglio e gli operatori edili possono ora passare dai sistemi CDM all'illuminazione a LED e sfruttare i notevoli risparmi energetici con un investimento iniziale contenuto. La serie di downlight GreenSpace Accent Cardanic presenta un incasso regolare e pacchetti lumen specifici per rendere l'installazione retrofit rapida e semplice. Inoltre, i prodotti offrono varie opzioni di integrazione del sistema e di regolazione del flusso, sia cablate che wireless. Per i negozi di moda e alimentari, tutti i downlight GreenSpace Accent Cardanic RS343B sono disponibili con speciali soluzioni Retail e Fresh food LED per mostrare la merce nella luce migliore. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Vantaggi

- Si integra perfettamente con i soffitti grazie al design semplice e lineare
- Facile da progettare grazie alle dimensioni retrofit CDM
- Riduce l'impronta di carbonio grazie all'illuminazione a LED a risparmio energetico
- Puntamento preciso grazie al meccanismo di rotazione cardanico

Caratteristiche

- Dimensioni retrofit con apparecchi per illuminazione CDM
- Soluzioni Retail LED e Fresh food LED incluse
- RS343B disponibile per rete elettrica normale (PSU), regolazione del flusso DALI semplice (PSD), DALI compatibile con Interact (DIA), indoor positioning (DIA-VLC) o Interact wireless (WIA)

GreenSpace Accent cardanic


Applicazione

- Supermercati
- Ipermercati
- Grandi punti vendita
- Negozi di moda

Warnings and safety

- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Disegno tecnico



Dati del prodotto

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



Informazioni generali	
Marchio CE	Sì
Driver incluso	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Codice famiglia prodotto	RS343B
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Approvazione e applicazione	
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
e una gestione termica	IP20
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Condizioni di applicazione	
Adatto per la commutazione casuale	Sì

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
			(CRI)		
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	125 lm/W	1.750 lm
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	2200 K	≥80	92 lm/W	1.900 lm
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	3000 K	>90	77 lm/W	2.700 lm
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	117 lm/W	4.100 lm
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica	Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Fascio largo	97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Fascio medio
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Fascio largo	97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Fascio largo
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Fascio largo	97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Fascio medio
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Fascio largo	97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Fascio medio
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Fascio largo	97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Fascio medio

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Fascio medio
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Fascio largo
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Fascio largo
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Fascio medio
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Fascio largo

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14,4 W
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	14 W
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	22 W
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	20,5 W
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	23,5 W
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23,5 W
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	23,5 W
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	23,5 W
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	35 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +35 °C
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Da +10 a +25 °C
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Da +10 a +25 °C
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Da +10 a +25 °C
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Da +10 a +25 °C

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	No
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	No
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	No
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	No
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Sì
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	No
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	No
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	No
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	No
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	No

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Fascio largo
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Fascio largo
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Fascio medio
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Fascio largo

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	25 W
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	26 W
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	29 W
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	31,5 W
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	31,5 W
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	31,5 W
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	28 W
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	36 W
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	36 W

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Da +10 a +35 °C
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +35 °C
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Da +10 a +25 °C
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Da +10 a +25 °C
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +25 °C
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Da +10 a +35 °C
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Da +10 a +35 °C

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	No
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	No
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	No
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	No
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	No
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	No
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	No
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	No
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	No

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Bianco
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Bianco
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Bianco
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Bianco
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Bianco
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Bianco
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Bianco
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Bianco
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Bianco
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Bianco

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM<3

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1%
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Bianco
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Bianco
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Nero
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Bianco
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Bianco
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Bianco
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Bianco
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Bianco
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	(0.49, 0.38) SDCM <3
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Non applicabile
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Non applicabile
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Non applicabile
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Non applicabile

