



Een flexibel en betaalbaar aanbod voor de detailhandel.

GreenSpace Accent Cardanic

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Zo kunnen ze profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van PerfectAccent van Philips en een aanzienlijke energiebesparing, en dat alles voor een redelijke initiële investering. De inbouwopening van de GreenSpace Accent Cardanic en speciale lichtopbrengst maken het ideaal voor retrofit. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is GreenSpace Accent Cardanic ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

Voordelen

- Valt niet op in plafonds door een eenvoudig ontwerp
- Eenvoudig vorm te geven dankzij de CDM retrofitdimensies
- Verlaag je kooldioxide-uitstoot met energiebesparende LED-verlichting
- Nauwkeurig richting bepalen dankzij het cardanische rotatiemechanisme

Kenmerken

- Uitstekende lichtkwaliteit door Philips PerfectAccent-optieken
- Hoog energierendement
- Pure en robuuste vormgeving
- Eén-op-één vervanging van CDM

Toepassing


- Levensmiddelen- en modewinkels

GreenSpace Accent Cardanic

Waarschuwingen en veiligheid

- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Maatschets



Productgegevens

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Code productfamilie	RS343B

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek van lichtbron	120 graden
--------------------------	------------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
---------------------------------------	----

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
8718699978013	RS343B 17S/ PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	125 lm/W	1.750 lm
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
8718699978037	RS343B 19S/ ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	2200 K	≥80	92 lm/W	1.900 lm
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	3000 K	>90	77 lm/W	2.700 lm
8718699978099	RS343B 27S/ PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm
8718699978105	RS343B 27S/ PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
8718699978112	RS343B 27S/ ROSE PSU-E WB CP BK	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	3000 K	≥90	117 lm/W	4.100 lm
8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Order Code	Full Product Name	Optiektype
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Brede bundel	8718699978105	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Brede bundel
8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Brede bundel	8718699978112	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Brede bundel
8718699978013	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Brede bundel	8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Middelbrede bundel
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Brede bundel	8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Brede bundel
8718699978037	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Brede bundel	8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Brede bundel
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Middelbrede bundel	8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Brede bundel
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Brede bundel	8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Middelbrede bundel
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Middelbrede bundel	8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Brede bundel
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Middelbrede bundel	8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Brede bundel
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Middelbrede bundel	8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Brede bundel
8718699978099	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Middelbrede bundel			

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	14,4 W	8718699978105	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	26 W
8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	14,4 W	8718699978112	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	29 W
8718699978013	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	14 W	8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	31,5 W
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	22 W	8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	31,5 W
8718699978037	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	20,5 W	8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	31,5 W
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	23,5 W	8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	28 W
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23,5 W	8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	36 W
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	23,5 W	8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	36 W
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	23,5 W	8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	29 W
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	35 W	8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	26 W
8718699978099	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	25 W			

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978013	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 tot +35 °C
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978037	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978099	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 tot +35 °C
8718699978105	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 tot +35 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Nee
8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Nee
8718699978013	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nee
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Nee
8718699978037	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Ja
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Nee
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Nee
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Nee
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Nee
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Nee
8718699978099	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Wit
8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Wit
8718699978013	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Wit
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Wit
8718699978037	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Wit
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Wit
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Wit
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Wit
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Wit
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Wit
8718699978099	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Wit

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699978112	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	+10 tot +25 °C
8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	+10 tot +25 °C
8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	+10 tot +35 °C
8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	+10 tot +35 °C
8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	+10 tot +35 °C
8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	+10 tot +35 °C

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699978105	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nee
8718699978112	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Nee
8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Nee
8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Nee
8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Nee
8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Nee
8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nee
8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nee
8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Ja
8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Draadloos dimmen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699978105	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Wit
8718699978112	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Zwart
8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Wit
8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Wit
8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Wit
8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Wit
8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Wit
8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Wit
8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Zwart
8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Wit

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699978013	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699978037	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
8718699978099	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699978105	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699978112	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	(0.49, 0.38) SDCM <3
8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699977993	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
8718699978006	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
8718699978013	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
8718699978020	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
8718699978037	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1%
8718699978044	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
8718699978051	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
8718699978068	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
8718699978075	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
8718699978082	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
8718699978099	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699978105	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
8718699978112	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Niet van toepassing
8718699978129	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
8718699978136	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
8718699978143	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
8718699978150	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
8718699978167	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
8718699978174	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
8720169013292	RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH	Niet van toepassing
8720169013308	RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH	Niet van toepassing

