




Thema 2

LED: efektywność i klasyczna elegancja

Thema 2 LED

Thema T2 LED to kompaktowa klasyczna oprawa oświetleniowa zaprojektowana z myślą o tworzeniu nastroju w środowisku miejskim. Dzięki prostemu, ponadczasowemu designowi, oprawy Thema umożliwiają nadanie osobliwego charakteru miejscom użyteczności publicznej zarówno w dzień i w nocy. Zaprojektowane do instalacji na wysokościach do 6 metrów, oprawy Thema 2 LED oferują trzy metody montażu: zwieszany lub bezpośredni przy użyciu wsporników serii Tenso lub Belvedere. Idealne rozwiązanie do oświetlania ulic, chodników, placów i stref ruchu pieszego ciepłym i przyjemnym światłem.

Korzyści

- Elegancja formy i mocowania bezpośrednio na słupie
- Energooszczędna oprawa oświetleniowa z wydajnymi elementami optycznymi

Cechy

- Elastyczność montażu: podwieszany i przy użyciu mocowań łukowych Tenso lub Belvedere
- Zgodność ze wszystkimi standardami i zaawansowanymi systemami oświetlenia firmy Philips i CityTouch Ready
- Łatwa konserwacja sterownika w miejscu montażu

Wniosek

- Centra miast, boczne ulice, ulice osiedlowe, skwery, ścieżki rowerowe i piesze, parki i place zabaw, parkingi

Specyfikacje

Thema 2 LED

Typ	BDP607 (montaż na szczycie słupa) BSP607 (wersja podwieszana)
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Moc	16–55 W
Strumień świetlny	800–5400 lm (3000 K) 800–5450 lm (4000 K)
Wydajność oprawy	100 lm/W (3000 K) 110 lm/W (4000 K)
Skorelowana temperatura barwowa	3000–4000 K
Współczynnik oddawania barw	≥80 (3000 K) ≥70 (4000 K)
Trwałość użytkowa	Do 100 000 godzin
Zakres temperatur pracy	Od -25 do +30°C
Sterownik	Wbudowany (moduł LED z własnym statecznikiem)
Napięcie sieciowe	220–240 V/50–60 Hz
Zmiana natężenia strumienia świetlnego	CLO

Wejście układu sterującego	DALI
Optyka	Rozsył średni (DM), szeroki (DW), pionowy (DV)
Element optyczny	Raster (opcja)
Klosz	Płytki rozpraszające (dostępne w dwóch rozmiarach)
Materiał	Obudowa: odlew aluminiowy Płaska szyba hartowana Kula z poliwęglanu
Kolor	Szary Inne kolory RAL lub AKZO Futura dostępne na zamówienie
Konserwacja	Beznarzędziowa od dołu Otwieranie za pomocą jednego zatrzasku Łatwy dostęp do sterownika od góry, 2 wkręty
Instalacja	Podwieszenie 1" G Zaczep łukowy Belvedere dla słupa Ø 60 mm Zaczep łukowy Tenso dla słupa Ø 90 mm Zalecana wysokość montażowa: 4–6 m Maksymalna wartość SCx: 0,17 m²

Versions



Więcej o produkcie



Thema_2_LED-BDP607_LU-DP01.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP14.tif

Thema 2 LED

Więcej o produkcie



Thema_2_LED-BDP607-DP04.tif




Thema_2_LED-BDP607-DP05.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP06.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP07.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP08.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP09.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP10.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP13.tif

Thema 2 LED

Więcej o produkcie



Thema_2_LED-BDP607_L-
DP02.tif



Thema_2_LED-BDP607-DP03.tif

Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom ściemnienia Nie dotyczy

Certyfikaty i zastosowania

Kod mechanicznej odporności na uderzenia IK08

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Prąd zasilacza 375 mA

Informacje podstawowe

Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej 360°

Znak CE CE

Barwa źródła światła Ciepła biel

Typ pokrywy optycznej/soczewki PC

Zawiera zasilacz tak

Oznaczenie ENEC brak

Oznaczenie palności NO

Osprzęt -

Test rozżarzonego drutu -

Źródło światła wymienne tak

Liczba jednostek osprzętu 1

Liczba źródeł światła 1

Typ optyki rozsył światłości szeroki

Element optyczny DF-S

Oznaczenie UL brak

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Znamionowa temperatura barwowa 3000 K

Znamionowy wskaźnik oddawania barw ≥ 80

Dane techniczne oświetlenia

Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku 0°

Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie 0°

Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń 0.03

Mechanika i korpus

Kolor GR

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny źródła	
		światła	Rodzina produktów
93865200	BDP607 LWFP GRN30/830 DW DF-S GR CLO LU	GRN30	BDP607
93866900	BDP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1 L	GRN60	BDP607
93868300	BSP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1	GRN60	BSP607

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowy strumień świetlny
93865200	BDP607 LWFP GRN30/830 DW DF-S GR CLO LU	1978 lm

Thema 2 LED

Order Code	Full Product Name	Początkowy strumień światlny
93866900	BDP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1 L	3031 lm
93868300	BSP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1	4920 lm

