



LED-albuespotlys med høy ytelse

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Og sist, men ikke minst trenger de fremtidssikre løsninger som vil gjøre dem i stand til å implementere konsepter som differensierer dem fra konkurrentene, i butikkene sine. LuxSpace Accent gir lys av høy kvalitet med en kraftig lyskjegle og fremragende lyseffekt – en energieffektiv løsning som passer perfekt til dagens krevende butikkmiljøer. LuxSpace Accent Compact Elbow har en ekstremt kompakt og diskret formfaktor, svært god optisk ytelse og en rekke siktemuligheter. For mote- og matbutikker er den tilgjengelig med spesielle lysvarianter og LED-oppskrifter, slik at klærne og matvarene kan vises i et best mulig lys.

Fordeler

- Svært kompakt i utseende og uttrykk
- Svært god optisk ytelse

Funksjoner

- Kombinerer høy lysstrøm med en svært liten og passivt kjølt innfatning
- Forbedrede PerfectBeam-reflektorer
- Egne lysvarianter og LED-oppskrifter
- 80 ° vinkel

Søknad

- Mat- og klesbutikker

spesifikasjoner

Produktnavn	RS742B
Lyskilde	Ikke-utsiftbar LED-modul

Strøm	NB (LED15S CRW):26 W
	NB (LED20S):25.5 W

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

	MB, WB, VWB (LED12S):6.6 til 14.6 W (avhengig av lysfarge)
	MB, WB, VWB (LED17S):13 til 21 W (avhengig av lysfarge)
	MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 31 W
	MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 49,5 W
	MB, WB, VWB (LED27S):21 til 51 W (avhengig av lysfarge)
	MB, WB, VWB, (LED39S): 31 to 38,5 W (avhengig av lysfarge)
Spredningsvinkel	NB (10 °)
	MB (28 ° ± 2 ° avhengig av lumenpakke)
	WB (36 ° ± 2 ° avhengig av lumenpakke)
	VWB (60 ° ± 2 ° avhengig av lumenpakke)
	LIN (oval linse)
Lysytelse	NB (LED15S CRW):1550 lm
	NB (LED20S):2000 til 2400 lm (avhengig av lysfarge)
	MB, WB, VWB (LED12S):1200 lm
	MB, WB, VWB (LED17S):1700 lm
	MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 1900 lm
	MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 2600 lm
	MB, WB, VWB (LED27S):2700 lm
	MB, WB, VWB (LED39S):3900 lm
Korrelert fargetemperatur	2700, 3000, 4000 K
Fargegjengivelse	80
	90
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50000 timer	L80

Feilrate på styringsforkoblinger* ved 50000 timer	5%
Omgivelsestemperatur og ytelse Tq	+25 °C
Driftstemperatur	+10 til +35 °C
Driver	Innebygd
Nettspenning	230 eller 240 V / 50-60 Hz
Dimming	DALI
Materialer	Hus: formstøpt aluminium
	Lysdeksel: akryl eller glass
	Optikk: plastikk
Farge	Svart (BK, RAL 9004)
	Hvit (WH, RAL 9003)
	Grå (SI, RAL9006)
	Andre RAL-farger på forespørsel
Glass	Buet glass (smalstrålet)
	Akryl (for andre stråler)
Tilkobling	Push-in-kobling (PI) eller med strekkavlastning (PIP)
	Wieland-/Adels-skyvekontakt, 3-pols nettspenning (og 2-pols kontrollsignal) (W)
Montering	Festes ved hjelp av klemmer

Versions



LuxSpace Accent Compact G3



LuxSpace Accent Compact G3

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Produkt detaljer



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP01.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP02.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP03.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP04.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP05.tif

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Bruksforhold	
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei
Godkjenning og bruk	
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °
CE-merke	CE mark
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Optisk deksel-/linsetype	No
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	ENEC mark
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Antall lyskilder	1
Produktseriekode	RS742B
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Toleranse for lysytelse	+/-10%

Bruksforhold

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Maksimalt dimmenivå
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	+10 to +35 °C	Bruke ikke
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	+10 to +35 °C	Bruke ikke
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	+10 to +40 °C	-

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	lyskildeseriekode	Optikktype
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	LED19S	MB
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	LED26S	VWB

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd	lyskildeseriekode	Optikktype
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek	LED39S	WB

Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Fargegjengivelsesindeks	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
16786800	RS742B LED19S/FMT	(0.406, 0.350)	≥85	86 lm/W	1900 lm

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Fargegjengivelsesindeks	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
	PSU-E MB SI				

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Order Code	Full			Opprinnelig lyseffekt	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Fargegjengivelsesindeks	for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	(0.406, 0.350)	≥85	77 lm/W	2700 lm

Order Code	Full			Opprinnelig lyseffekt	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Fargegjengivelsesindeks	for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.42, 0.39)	≥80	101 lm/W	3900 lm

Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig inngangseffekt
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	22 W
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	35 W

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig inngangseffekt
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	38.5 W

Mekanisk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Farge
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	Sølv RAL 9006
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	Hvit RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Farge
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	hvit

