



Philips Ledinaire încastrat: LED pur și simplu excelent

Ledinaire recessed

Philips Ledinaire încastrat (RC060B) este o gamă de aparate de iluminat cu LED populare standard furnizate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un pre competitiv. Fiabile, eficiente din punct de vedere energetic și accesibile, aparatele de iluminat Ledinaire cu LED încastrate sunt disponibile într-o gamă de dimensiuni de la 600 x 600 mm până la 300 x 1200 mm. Astfel, panourile de iluminat Ledinaire cu LED încastrate sunt perfecte pentru o gamă largă de aplicații, de la săli de clasă la coridoare - exact ceea ce aveți nevoie.

Beneficii

- Calitatea și fiabilitatea Philips
- Reducerea consumului de energie
- Lumină difuză, confortabilă

Caracteristici

- Variante încastrate și cu montaj pe suprafețe
- Design modern, discret
- Conector ușor pentru instalare mai rapidă
- Eficient energetic: până la 100 lm/W
- Durată de viață mare de 50.000 de ore la L70
- Versiuni incompatibile cu normele pentru spații de birouri (NOC)

Cerere

- Birouri
- Sănătate
- Educație


Ledinaire recessed

Versions




Ledinaire Recessed-RC060B W60L60

Cote



Detalii produs



Ledinaire recessed, backside of the luminaire connectionblock



Ledinaire_Recessed-RC060B-DP01.tif



Ledinaire recessed, backside of the luminaire connection



Ledinaire recessed frontside

Ledinaire recessed

Detalii produs



Ledinaire recessed, backside of the luminaire connection

