



Ledinaire Surface-mounted – yksinkertaisesti upea LED

Ledinaire, Surface Mounted

Pinta-asennettava Philips Ledinaire (SM060C) on suosittujen ledivalaisten tuoteryhmä, joka tarjoaa korkeaa Philips-laatua kilpailukykyiseen hintaan. Luotettavat, energiatehokkaat ja edulliset pinta-asennettavat Ledinaire-valaisimet on suunniteltu luomaan miellyttävää tasaista valoa monenlaisiin yleisiin valaistuskohteisiin – juuri tarpeidesi mukaan.

Hyödyt

- Philipsin laatu ja luotettavuus
- Energiaa säästävä
- Tasainen ja miellyttävä valo

Ominaisuudet


- Saatavilla uppo- ja pinta-asennettavat versiot
- Nykyaikainen ja ympäristöön sulautuva muotoilu
- Helppokäyttöinen liitin nopeuttaa asennusta.
- Energiatehokas: jopa 100 lm/W
- Pitkä polttoikä: 50 000 tuntia (L70)
- Toimistoyhteensopivat (OC) ja muuhun kuin toimistokäyttöön tarkoitettut (NOC) tuoteversiot

Käyttökohteet

- Toimistot
- Terveystieteiden huolto
- Koulut

Ledinaire, Surface Mounted

Mittapiirros



Tuotetiedot



Ledinaire_Surface_Mounted-
SM060C-DP01.tif



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT03



product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted

Ledinaire, Surface Mounted

Tuotetiedot



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT02



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT01

Ledinaire, Surface Mounted

Yleistä tietoa	
CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100 lm/W
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1,6
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03
Suojausluokan koodi	IP20
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	SDCM<5
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla	0,005 %
Käyttökohteiden olosuhteet	
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Valovirta	Optiikan tyyppi
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	80 °	3 400 lm	Keilakulma 90°
35041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	110 °	4 000 lm	Keilakulma 110°
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	110 °	3 400 lm	Keilakulma 110°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	34 W
35041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	40 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	34 W

Ledinaire, Surface Mounted

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Valovirran toleranssi
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	+/-50%
35041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Valovirran toleranssi
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	+/-10%

