



Compacto e robusto

ConTempo

O projetor ConTempo tem um design inovador. Construído em alumínio injetado, com revestimento em pó, o que garante maior resistência quando aplicado em áreas externas. Possui alojamento dedicado para os equipamentos auxiliares (reator, ignitor e capacitor), montados em uma estrutura de alumínio, o que garante excelente dissipação térmica ao conjunto.

Benefícios

- Leve e compacto
- Solução completa: lâmpada, reator e luminária
- IP65: garante maior segurança à instalação e proteção aos equipamentos dentro da luminária
- Refletor em alumínio anodizado garante excelente distribuição da luz
- Vidro frontal temperado
- Clips de fixação em aço inoxidável
- Duas opções de fecho: maior flexibilidade ao projeto

Características

- Perfeita integração com a arquitetura do local
- Extremamente robusto e resistente às aplicações externas
- Equipado com reator, capacitor e ignitor
- Disponível nas versões simétrico e assimétrico
- Fácil manutenção e acesso às partes

Aplicação

- Funcional: portos, áreas de armazenamento, estacionamento, canteiros de obras
- Recreação / esportes: campos de treinamento, quadras de jogos, piscinas
- Decorativo: fachadas, edifícios, outdoors, jardins, pátios, fontes, pontes, paisagens

Especificações

Tipo	RVP152
	RVP252
	RVP352
Alimentação	220V
Frequência	60Hz
Número de lâmpadas	1
Potência e modelos de lâmpada	1 x CDM-T / G12 /35W
	1 x CDM-TD / RX7S /70W
	1 x CDO-TT / E27 /70W
	1 x MHN-TD / RX7S /70, 150W
	1 x SON-T / E27 /70W
	1 x SON-T / E40 /150, 250, 400W
	1 x CDM-TD / RX7S-24 /150W
	1 x HPI-T / E40 /250, 400W

Versions



General Information

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Código da família das lâmpadas	Potência da lâmpada	Tipo de ótica
919306012859	RVP352 SON-T250W K - 220V-60Hz A	-	SON-T	250 W	Assimétrico
919306012867	RVP352 SON-T250W K - 220V-60Hz S	-	SON-T	250 W	Simétrica
919306012877	RVP352 SON-T400W K - 220V-60Hz A	-	SON-T	400 W	Assimétrico
919306012927	RVP352 HPI-TP400W K 220V-60Hz S	-	HPI-TP	400 W	Simétrica
919306012969	RVP252 SON-T150W K - 220V-60Hz A	-	SON-T	150 W	Assimétrico
919306012979	RVP252 SON-T150W K - 220V-60Hz S	-	SON-T	150 W	Simétrica
919306012989	RVP252 MHN-TD150W/842 220V-60Hz A	842	MHN-TD	150 W	Assimétrico

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Código da família das lâmpadas	Potência da lâmpada	Tipo de ótica
919306012995	RVP252 MHN-TD150W/842 220V-60Hz S	842	MHN-TD	150 W	Simétrica
919306012999	RVP252 CDM-TD150W/830 220V-60Hz A	830	CDM-TD	150 W	Assimétrico
919306013139	RVP152 SON-T70W K - 220V-60Hz A	-	SON-T	70 W	Assimétrico
919306013149	RVP152 MHN-TD70W/842 220V-60Hz S	-	MHN-TD	70 W	Simétrica
919306013159	RVP152 MHN-TD70W/842 220V-60Hz A	842	MHN-TD	70 W	Assimétrico
919306013161	RVP152 CDM-T35W/830 220V-60Hz S	830	CDM-T	35 W	Simétrica

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Código da família das lâmpadas	Potência da lâmpada	Tipo de ótica
919306013189	RVP152 CDM-TD70W/830 220V-60Hz S	830	CDM-TD	70 W	Simétrica
919306013195	RVP152 A CDM-TD70W/942 220V-60Hz A	942	CDM-TD	70 W	Assimétrico

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Código da família das lâmpadas	Potência da lâmpada	Tipo de ótica
919306013271	RVP152 CDO-TT70W K 220V-60Hz A	-	CDO-TT	70 W	Assimétrico
919306013281	RVP152 CDO-TT70W K 220V-60Hz S	-	CDO-TT	70 W	Simétrica

