



Opis produktu:

Softone globe

Energooszczędna świetlówka kompaktowa w kształcie globu

Korzyści

- Redukcja efektu olśnienia

Cechy

- Bezpośredni zamiennik lamp żarowych w zastosowaniach konsumenckich
- Uzyskuje 80% wydajności świetlnej po upływie 1 minuty od załączenia
- Stabilny strumień świetlny (>90%) w zalecanym zakresie temperatur: od 10°C do 45°C
- Pewny zapłon w temperaturze równej i wyższej od -20°C

Wniosek


- W zastosowaniach dekoracyjnych, gdzie system oświetleniowy pracuje długo a wymiana źródeł światła jest utrudniona
- W aplikacjach zewnętrznych wymaga zastosowania zamkniętych opraw oświetleniowych

Versions



Softone globe

Rysunki techniczne



Product	C (max)	F (max)
Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4	182 mm	48.2 mm
Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4	182 mm	48.2 mm

Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2.0 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.5 mg

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Napięcie (Nom)	220-240 V
Czas uruchomienia (Nom)	0.3 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Max)	100 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Min)	10 s

Informacje podstawowe

Trzonek	E27
Trwałość nominalna (Nom)	10000 h
Nominalny okres eksploatacji (godz.)	10000 h
Cykl załączania	30000X

Dane techniczne oświetlenia

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	65 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	83 %

Mechanika i korpus

Kształt bańki	G120
---------------	------

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
83014245	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4	16 kWh
46906901	Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4	23 kWh

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Softone globe

Order Code	Full Product Name	Prąd lampy (Nom)	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
83014245	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4	116 mA	70 W	16.0 W

Order Code	Full Product Name	Prąd lampy (Nom)	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
46906901	Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4	165 mA	95 W	23.0 W

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Współrzędna X chromatyczności (Nom)	Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	Kod barwy	Oznaczenie koloru
83014245	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4	463	420	827	ciepłobiała (WW)

Order Code	Full Product Name	Współrzędna X chromatyczności (Nom)	Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	Kod barwy	Oznaczenie koloru
46906901	Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4	313	337	865	chłodna dzienna

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (Min)	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień świetlny (Nom)	Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)
83014245	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4	2700 K	81	82	55 lm/W	860 lm	860 lm
46906901	Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4	6500 K	80	80	57 lm/W	1310 lm	1310 lm

