



Εξοικονόμηση ενέργειας για επαγγελματικές εφαρμογές

MASTER Softone

Σχεδιασμένος για αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης σε επαγγελματικές εφαρμογές (ξενοδοχεία, εστιατόρια, όπου απαιτείται η δημιουργία οικείας και φιλικής ατμόσφαιρας).

Οφέλη

- Light quality and distribution similar to the opalised incandescent lamps
- Gives a soft, diffused light with a high comfort level
- Save your money with long life-time and high energy efficiency compare to incandescent lamp

Χαρακτηριστικά

- Professional long-life energy saving alternative to incandescent lamps
- Flicker-free start
- Almost constant light output (>90%) over recommended temperature range 0 to +50°C



Εφαρμογή

- Designed for incandescent lamp replacement in professional applications (hotels, restaurants), where you want to create an intimate and cosy atmosphere; suitable for applications where lamp is visible
- Enclosed fixtures are required for outdoor applications
- Not suitable for use with dimmers or electronic gear

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Master Softone 23W WW E27 220-240V 1PF/6	75.8 mm	162.6 mm	48.1 mm

Product	D (max)	C (max)	F (max)
Master Softone 16W WW E27 220-240V 1PF/6	65.8 mm	137.1 mm	48.1 mm

Έγκριση και εφαρμογή	
Επικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μέγ.)	2 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1.5 mg
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	No
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	1 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (μέγ.)	100 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ελάχ.)	10 s
Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	12000 h
Διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής (ώρες)	12000 h
Κύκλος μεταγωγής	30000X
Τεχνικός φωτισμός	
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	463
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	420
Κωδικός χρώματος	827
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ελάχ.)	81
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	82
Uᵢₘₐ στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	65 %
Επίπεδο φωτεινότητας στις 2000 ώρες (ελάχ.)	83 %

Έγκριση και εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
46810900	Master Softone 16W WW E27 220-240V 1PF/6	16 kWh
46802400	Master Softone 23W WW E27 220-240V 1PF/6	23 kWh

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα	Αντίστοιχη ισχύς	Ισχύς (ονομαστική)
		(ονομ.)		
46810900	Master Softone 16W WW E27 220-240V 1PF/6	116 mA	70 W	16.0 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα	Αντίστοιχη ισχύς	Ισχύς (ονομαστική)
		(ονομ.)		
46802400	Master Softone 23W WW E27 220-240V 1PF/6	165 mA	95 W	23.0 W

Τεχνικός φωτισμός

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη)	Φωτεινή ροή (ονομ.)	Φωτεινή ροή (διαβαθμισμένη)
		(ονομ.)		(ονομ.)
46810900	Master Softone 16W WW E27 220-240V 1PF/6	56.3 lm/W	860 lm	860 lm

Order Code	Full Product Name	Απόδοση	Φωτεινή ροή	
		φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή (ονομ.)	(διαβαθμισμένη) (ονομ.)
46802400	Master Softone 23W WW E27 220-240V 1PF/6	60 lm/W	1320 lm	1320 lm

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
46810900	Master Softone 16W WW E27 220-240V 1PF/6	A65

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
46802400	Master Softone 23W WW E27 220-240V 1PF/6	A75A

