



LED- specialprodukt på netspænding - store energibesparelser og meget højt lysudbytte

CorePro LEDcapsule MV

LED-specialprodukter leverer lys af høj kvalitet og er således ægte alternativer til halogenspeciallamper (såsom G9 og R7S). De er særligt velegnede til opgavebelysning på hoteller og restauranter og er ideelle til dekorativ belysning og komfortbelysning. LED-specialprodukter giver enorme energibesparelser og minimerer udgifter til vedligeholdelse, uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Fordele

- Energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med halogenlamper
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger
- Bred transformerkompatibilitet

Funktioner

- Nem eftermontering
- Levetid på 15.000 timer
- UV- og IR-frit lys
- Indeholder ikke kvikksølv eller andre skadelige materialer - overholder RoHS-direktivet

Anvendelsesområder

- Hoteller, museer og butikker
- Toiletter, receptioner, udstillingslokaler og udstillingsskabe

CorePro LEDcapsule MV

Versions



LEDcapsule CorePro 2W G9



LED G9 230V Dim 2 POS2






LEDcapsule CorePro 3,2W G9



LED G9 230V Dim 1 POS2

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

CorePro LEDcapsule MV

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Generelle oplysninger	
Fod	G9
Normeret levetid	15.000 t
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	Kapsel

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Skiftcyklus
929002495202	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	8.000
929002495302	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	8.000
929002390002	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	50.000
929002495502	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	8.000
929002495602	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	8.000
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50.000
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50.000
929002389902	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50.000

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002495202	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2700 K	827	220 lm
929002495302	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	3000 K	830	220 lm
929002390002	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	2700 K	827	480 lm
929002495502	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	2700 K	827	400 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002495602	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3000 K	830	400 lm
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	2700 K	827	570 lm
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	3000 K	830	570 lm
929002389902	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2700 K	827	300 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002495202	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 W	25 W
929002495302	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002390002	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 W	40 W
929002495502	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	3,2 W	40 W

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002495602	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3,2 W	40 W
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	4,8 W	60 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002495202	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	78 °C
929002495302	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	78 °C
929002390002	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	86 °C
929002495502	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	82 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002495202	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Nej
929002495302	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Nej
929002390002	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Kun med specifikke lysdæmpere
929002495502	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Nej

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Pære finish
929002495202	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Klar
929002495302	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Klar
929002390002	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Matteret
929002495502	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Klar

Godkendelse og anvendelsesområde


Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929002495202	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 kWh
929002495302	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 kWh
929002390002	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh
929002495502	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	4 kWh
929002495602	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	4 kWh
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	5 kWh
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	5 kWh
929002389902	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	3 kWh

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	4,8 W	60 W
929002389902	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2,6 W	25 W

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002495602	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	82 °C
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
929002389902	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	86 °C

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002495602	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Nej
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Nej
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Nej
929002389902	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Kun med specifikke lysdæmpere

Order Code	Full Product Name	Pære finish
929002495602	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Klar
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-
929002389902	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Matteret



CorePro LEDcapsule MV

