



La solution de remplacement des capsules halogènes

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Avantages

- Lumière blanche
- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits
- Compatibilité étendue avec les transformateurs

Fonctions

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

Application

- Hôtels, musées, magasins
- Toilettes, espaces d'accueil, expositions, vitrines

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Versions



LEDcapsule CorePro 2W G9



LEDcapsule CorePro 3,2W G9




LEDcapsule CorePro ND 4,8 60W G9 827




LED G9 230V Dim 1 POS2


Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14.5 mm	48 mm




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16.5 mm	54 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm

Informations générales

Culot	G9
Durée de vie nominale	15'000 h

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Code couleur	827
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	Capsule
-------------------	---------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre de cycles d'allumage
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	8'000
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	8'000
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50'000
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50'000

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	220 lm
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	400 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	570 lm
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	300 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 W	25 W
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	3.2 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	4.8 W	60 W
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2.6 W	25 W

Température

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	78 °C
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	82 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	86 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Non
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Non
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Uniquement avec certains variateurs



Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Transparent
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Transparent

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Dépoli

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 kWh
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	4 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	5 kWh
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	3 kWh



Lampes CorePro LEDcapsule G9

