



Specjalne produkty LED do zasilania napięciem sieciowym zapewniają energooszczędność i mocny strumień światlny

CorePro LEDcapsule MV

Specjalne lampy LED zapewniają wysokiej jakości światło, stanowiąc doskonały zamiennik specjalnych lamp halogenowych (takich jak G9 i R7S). Szczególnie dobrze sprawdzają jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Idealnie nadają się do dekoracji i tworzenia nastroju. Produkty LEDspecjalty zapewniają znakomitą energooszczędność i minimalizują koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Korzyści

- Do 90% zaoszczędzonej energii w porównaniu z lampami halogenowymi
- Niższe koszty konserwacji
- Współpraca z wieloma transformatorami

CorePro LEDcapsule MV

Cechy

- Łatwa modernizacja
- Okres eksploatacji 15 000 godzin
- Światło bez promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS

Zastosowanie

- Hotele, muzea, sklepy, toalety, recepcje, wystawy, gabloty ekspozycyjne

Wersje





LED G9 230V Dim 2 POS2



LED G9 230V Dim 1 POS2

Rysunki techniczne





Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

CorePro LEDcapsule MV

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Informacje ogólne

Podstawa-nasadka	G9
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Mechanika i korpus

Kształt bańki	Kapsuła
---------------	---------

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Cykl Przełączania
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	8 000
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	8 000
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	50 000
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	8 000
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	8 000
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 000
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50 000
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50 000

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura	Kod barwy	Strumień Świetlny
		Barwowa (Nom)		
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2700 K	827	220 lm
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	3000 K	830	220 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura	Kod barwy	Strumień Świetlny
		Barwowa (Nom)		
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	2700 K	827	480 lm
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	2700 K	827	400 lm

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Skorelowana		
		Temperatura Barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3000 K	830	400 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	2700 K	827	570 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana		
		Temperatura Barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	3000 K	830	570 lm
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2700 K	827	300 lm

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie		Równoważna moc w watach
		energii		
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 W		25 W
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 W		25 W
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 W		40 W
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	3,2 W		40 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie		Równoważna moc w watach
		energii		
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3,2 W		40 W
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	4,8 W		60 W
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	4,8 W		60 W
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2,6 W		25 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura	
		obudowy (Nom)	
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	78 °C	
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	78 °C	
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	86 °C	
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	82 °C	

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura	
		obudowy (Nom)	
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	82 °C	
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C	
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C	
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	86 °C	

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Nie	
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Nie	
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Tylko z niektórymi ściemniaczami	
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Nie	

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Nie	
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Nie	
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Nie	
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Tylko z niektórymi ściemniaczami	

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Przezroczyste	
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Przezroczyste	
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Matowy	
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Przezroczyste	

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Przezroczyste	
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Matowy	

Certyfikaty i zastosowania

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 kWh
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 kWh
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	4 kWh
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	4 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	5 kWh
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	3 kWh

