



Philips CorePro cápsula LED 230V

CorePro cápsula LED 230V

Esta cápsula de tensão de rede de extremidade única para luminárias de base G9 emite uma luz direccional, tornando-a numa alternativa eficaz às lâmpadas com cápsula de halogéneo. É particularmente adequada à iluminação de tarefas em lojas, hotéis e restaurantes e é ideal para candeeiros de secretária e iluminação de arcas. Compatível com equipamentos existentes com suportes G9 e concebida para substituição adaptável de cápsulas de halogéneo, a lâmpada CorePro LEDcapsule possibilita enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

Benefícios

- Luz branca
- Poupança de energia até 90% em comparação com lâmpadas de halogéneo
- Custos de manutenção mais baixos
- Maior compatibilidade com transformadores

Características

- Adaptação fácil
- Duração de 15.000 horas
- Luz sem UV nem IV
- Sem mercúrio nem materiais perigosos

Aplicação

- Hotéis, museus, lojas
- Lavabos, áreas de recepção, exposições, expositores

CorePro cápsula LED 230V

Versions



LED G9 230V Dim 2 POS2



LEDcapsule CorePro 3,2W G9






LEDcapsule CorePro ND 4,8 60W G9 827



LED G9 230V Dim 1 POS2

Desenho dimensional




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

CorePro cápsula LED 230V

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Informações gerais

Casquilho	G9
Vida útil nominal	15.000 h

Caraterísticas técnicas da luz

Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada	Cápsula
--------------------	---------

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Ciclo de comutação
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	8.000
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	8.000
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	50.000
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	8.000
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	8.000
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50.000
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50.000
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50.000

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada	Código da cor	Fluxo Luminoso
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2700 K	827	220 lm
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	3000 K	830	220 lm
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	2700 K	827	480 lm
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	2700 K	827	400 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada	Código da cor	Fluxo Luminoso
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3000 K	830	400 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	2700 K	827	570 lm
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	3000 K	830	570 lm
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2700 K	827	300 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Potência equivalente
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 W	25 W
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Potência equivalente
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 W	40 W
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	3,2 W	40 W

CorePro cápsula LED 230V

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Potência equivalente
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3,2 W	40 W
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	4,8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Potência equivalente
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	4,8 W	60 W
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2,6 W	25 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	78 °C
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	78 °C
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	86 °C
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	82 °C

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	82 °C
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	86 °C

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Não
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Não
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Apenas com reguladores específicos
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Não
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Não
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Não
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Apenas com reguladores específicos


Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Transparente
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Transparente
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Fosca
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Transparente

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Transparente
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Fosca

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 kWh
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 kWh
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	4 kWh
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	4 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	5 kWh
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	3 kWh



CorePro cápsula LED 230V

