



eW Blast Powercore gen4 - Apparecchio LED personalizzabile per esterni con luce bianca uniforme

eW Blast Powercore gen4

Gli apparecchi LED a elevato rendimento eW Blast Powercore gen4 combinano effetti wall washing a colori intensi e saturi e variazioni cromatiche con installazione semplificata. eW Blast Powercore gen4 offre una gamma di accessori che consentono di personalizzare l'angolo del fascio per applicazioni di illuminazione a proiezione, con faretto spot, effetto wall-washing e radente, oltre a garantire l'efficienza e il risparmio energetico della tecnologia Powercore in un corpo robusto in alluminio pressofuso.

Vantaggi

- Flusso luminoso più elevato per un apparecchio a luce bianca fissa
- Regolazione del flusso di precisione fino all'1%
- Set di accessori completo per una semplice specifica

eW Blast Powercore gen4

Caratteristiche

- Amplia le possibilità di personalizzazione con una vasta gamma di nuovi accessori. Oltre alla lente da 6° di serie, sono disponibili cinque diverse lenti del diffusore per personalizzare l'apparecchio e ottenere un angolo del fascio (asimmetrico) da 20°, 40°, 60°, 80° e 10° x 40°. FTA offre un rapporto di uniformità inferiore a 4:1 su una parete di 6 m con un arretramento di 1 m.
- Il corpo disponibile in tre colori (nero, grigio e bianco) e la possibilità di aggiungere o combinare uno schermo, una protezione, un antiriflesso totale o parziale offrono nuove opzioni di estetica per progettisti e architetti.
- La durata di vita è migliorata grazie alla nuova lente piatta, che impedisce all'acqua di infiltrarsi nell'apparecchio, proteggendo i LED per tutta la durata dell'apparecchio per illuminazione.
- La brevettata tecnologia Powercore controlla in modo rapido, efficiente e accurato la potenza in uscita verso l'apparecchio direttamente dalla tensione di linea. Philips Color Kinetics Data Enabler Pro integra la tensione di linea con i dati di controllo, erogandoli agli apparecchi mediante un unico cavo standard, semplificando nettamente l'installazione e riducendo i costi totali del sistema.
- Philips Color Kinetics Data Enabler Pro integra la tensione di linea con i dati di controllo, erogandoli agli apparecchi per illuminazione mediante un solo cavo standard, semplificando nettamente l'installazione e riducendo i costi totali del sistema.
- Regolazione del flusso di precisione: regolazione del flusso uniforme fino all'1% con Data Enabler Pro e interfaccia di controllo digitale come optional.

Applicazione

- Facciate di edifici
- Monumenti e sculture
- Parchi e giardini
- Ponti e strutture

Versions



eW Blast Powercore gen4

Versions

eW Blast Powercore gen4,
přisazené svítidlo LED



Dati del prodotto

ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture back view



ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture front view



ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture side view



ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture back view



ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture front view



ColorBlast RGBA Powercore gen4
four channel LED fixture side view



eW Blast Powercore gen4

Dati del prodotto



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture rear
view



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture side
view



Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture front
view

