



# eW Blast Powercore gen4 – equipamento de varrimento LED exterior personalizável com luz branca sólida

## eW Blast Powercore gen4

As luminárias LED eW Blast Powercore gen4 de elevado desempenho fornecem um varrimento da luz branca de elevado desempenho com uma instalação simplificada. A eW Blast Powercore gen4 oferece uma gama de acessórios que proporcionam ângulos do feixe personalizáveis para a iluminação com projetores, iluminação de foco, varrimento de paredes e iluminação rasante, bem como a eficiência e a economia da tecnologia Powercore num compartimento robusto de alumínio fundido em molde. Para mais informações, aceda a [www.colorkinetics.com/Products](http://www.colorkinetics.com/Products).

### Benefícios

- Emissão luminica elevada para um equipamento branco fixo
- Diminuição precisa da regulação até 1%
- Conjunto completo de acessórios para uma especificação fácil

## eW Blast Powercore gen4

### Características

- Expande a personalização com uma vasta gama de novas opções de acessórios Philips. Além da lente de 6° nativa, existem cinco lentes de difusão diferentes que podem personalizar o equipamento para produzir ângulos do feixe (assimétricos) de 20°, 40°, 60°, 80° e 10° x 40°. As três gamas de cores do compartimento (preto, cinzento e branco), além da opção para adicionar ou combinar um refletor, proteção contra pedras e proteção total ou parcial contra encandeamento, criam novas possibilidades estéticas para designers e arquitetos.
- Melhora a durabilidade com novas lentes planas que evita a acumulação de água no equipamento, mantendo os LED protegidos e seguros ao longo da vida útil da luminária.
- Integram a tecnologia Powercore patenteada que controla com rapidez, eficiência e precisão a saída de potência para equipamentos diretamente a partir da tensão de rede. O Data Enabler Pro da Philips Color Kinetics combina a tensão de rede com o controlo de dados e encaminha-os para os equipamentos através de um único cabo padrão, simplificando drasticamente a instalação e reduzindo o custo total do sistema.
- O Data Enabler Pro da Philips Color Kinetics combina a tensão de rede com o controlo de dados e encaminha-os para as luminárias através de um único cabo padrão, simplificando drasticamente a instalação e reduzindo o custo total do sistema.
- Regulação de precisão – diminuição suave da regulação até 1% com o Data Enabler Pro e a interface de controlo digital opcionais.

### Aplicação

- Fachadas de edifícios
- Monumentos e esculturas
- Parques e jardins
- Pontes e estruturas

### Versions



# eW Blast Powercore gen4

## Versions

eW Blast Powercore gen4,  
přisazené svítidlo LED



## Detalhes do produto

ColorBlast RGBA Powercore gen4  
four channel LED fixture back view



ColorBlast RGBA Powercore gen4  
four channel LED fixture front view



ColorBlast RGBA Powercore gen4  
four channel LED fixture side view



ColorBlast RGBA Powercore gen4  
four channel LED fixture back view



ColorBlast RGBA Powercore gen4  
four channel LED fixture front view



ColorBlast RGBA Powercore gen4  
four channel LED fixture side view



## eW Blast Powercore gen4

### Detalhes do produto



Blast IntelliHue Powercore gen4  
surface-mounted LED fixture rear  
view



Blast IntelliHue Powercore gen4  
surface-mounted LED fixture side  
view



Blast IntelliHue Powercore gen4  
surface-mounted LED fixture front  
view

