



LuxSpace Accent — rodzina najbardziej energooszczędnych opraw dla sklepów detalicznych

LuxSpace Accent

Właściciele sklepów borykają się z problemem wciąż rosnących kosztów energii. Jednocześnie muszą zachować dotychczasową jakość oświetlenia, elastyczność w integrowaniu elementów architektury i efekty świetlne pozwalające przyciągnąć uwagę klientów. Potrzebują też rozwiązań, które będą przyszłościowe i umożliwią budowanie konfiguracji optymalnych dla oświetlenia różnych towarów. Oprawy LuxSpace Accent spełniają wszystkie te wymagania. Emitują wysokiej jakości światło w postaci mocnej i nasyconej wiązki przy doskonałej skuteczności świetlnej. To doskonały, energooszczędny produkt dla wymagających właścicieli współczesnych placówek detalicznych. Oprawa występuje w wersjach przeznaczonych do wielu różnych zastosowań, w tym m.in. do oświetlania żywności w supermarketach oraz w wersji CrispWhite do salonów mody.

Korzyści

- Zainteresuj klientów światłem o wysokiej jakości
- Dyskretne wzornictwo oprawy oświetleniowej – doskonała integracja z wystrojem wnętrza
- Dobra wydajność energetyczna (porównywalna z oprawą ze źródłem CDM Elite), a jednocześnie znacznie dłuższy czas użytkowania i zwrot z inwestycji w ciągu trzech lat

Cechy

- Skuteczność rzędu 100 lm/W dzięki odbłyśnikom o bardzo wysokim współczynniku LOR (90%)
- Strumień świetlny od 1200 do 4900 lm, co odpowiada lampie CDM 20/35/50/70 W rodziny MASTERColour Elite
- Wybór temperatur barwowych: 2700, 3000 i 4000 K
- Wskaźnik oddawania barw 80 i 90
- Dostępne optyki: wąska, średnia, szeroka, bardzo szeroka i owalna
- System pasywnego chłodzenia oprawy do 4000 lm
- Wersje ściemniane
- Opcje okablowania przelotowego i oświetlenia awaryjnego

Zastosowanie

- Sklepy: odzieżowe i spożywcze

