



LuxSpace Accent; perakende uygulamaları için en yüksek enerji tasarrufu

LuxSpace Accent

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışık oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konsept uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sağlayan LuxSpace Accent, moda mağazaları için CrispWhite ve süpermarketler için Food recipes gibi geniş bir aydınlatma yelpazesini kapsadığından, günümüzün zorlu perakende uygulamaları için ideal enerji tasarrufu çözümüdür.

Faydaları

- Yüksek kaliteli ışıkla insanları mağazanıza çekin
- Aydınlatma armatürü tasarımı yavaş yavaş mağazaya giriyor
- Yüksek enerji performansı, çok daha uzun kullanım ömrünün yanı sıra CDM Elite muadili aydınlatma ve ideal Toplam Sahip Olma Maliyeti sunar

Özellikler

- Hi-LOR reflektörler sayesinde 100 lm/W'ye varan verim (%90)
- 1200 - 4900 lm lümen paketleri, CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite performansını yakalamak mümkün
- Renk sıcaklığı seçeneği: 2700, 3000 ve 4000 K
- Renksel geriverim indeksi 80 ve 90
- Dar, orta genişlikte, geniş, çok geniş ve oval ışınlar mevcuttur
- 4000 lm'e kadar pasif soğutma
- Dimlenebilen modeller
- Dahili kablolama ve acil durum aydınlatması seçenekleri

Uygulama

- Perakende: tekstil ve gıda mağazaları

Şartlar

Tip	RS730B (mini, sabit model)
	RS731B (mini, ayarlanabilen model)
	RS740B (kompakt, sabit model)
	RS741B (kompakt, ayarlanabilir model)
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç	Mini modeller
	- NB (LED11S): 15 ila 18 W (ışık rengine bağlı olarak)
	- MB, WB (LED12S): 12 ila 16 W (ışık rengine bağlı olarak)
	Kompakt modeller
	- NB (LED20S): 27 W
	- MB, WB (LED17S): 16 ila 20 W (ışık rengine bağlı olarak)
	- MB, WB (LED27S): 25 ila 32 W (ışık rengine bağlı olarak)
	- MB, WB (LED39S): 39 W
Işın açısı	NB (10°)
	MB (28°, lümen paketine bağlı olarak +/- 2 derece)
	WB (36°, lümen paketine bağlı olarak +/- 2 derece)
	LIN (oval lens)
Işık akısı	Mini modeller
	- NB (LED11S): 1000 lm
	- MB, WB (LED12S): 1200 lm
	Kompakt modeller
	- NB (LED20S): 1600 ila 2100 lm (ışık rengine bağlı olarak)
	- MB, WB (LED17S): 1600 ila 1800 lm (ışık rengine bağlı olarak)
	- MB, WB (LED27S): 2500 ila 2900 lm (ışık rengine bağlı olarak)
	- MB, WB (LED39S): 3200 ila 4200 lm

Işık kaynağı rengi	827, 830, 840, 930
Renk Sıcaklığı	2700, 3000 veya 4000 K
Renksel Geriverim	80
İndeksi	90
Renk eşleştiriminin standart sapması	3 (renk noktası ölçeğinde +/- 0,005'lik bir toleransla)
Ortalama yararlı ömür L70B50	70.000 saat
Ortalama yararlı ömür L80B50	50.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	25.000 saat
Ortalama ortam sıcaklığı	+25°C
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +35°C

Şartlar

Sürücü arıza oranı	5000 saat için %1
Sürücü	Entegre
Şebeke voltajı	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Dimleme	DALI-dimleme
Malzeme	Halkalar: metal
	Isı emicisi: dökme alüminyum
	Ön kapak: akrilik veya cam
	Optik sistem: plastik

Renk	Siyah (BK, RAL9004)
	Beyaz (WH, RAL9003)
	Gümüş (SI, RAL 9006 metalik gri)
	Yalnızca Mini ve Kompakt sabit modeller: alüminyum, zımparalanmış (ALU)
	Yalnızca Kompakt ayarlanabilir modeller: alüminyum, zımparalanmış - siyah veya zımparalanmış alüminyum - beyaz

	(ALU-BK veya ALU-WH, dış çerçeve zımparalanmış alüminyum; iç ön muhafaza: siyah veya beyaz) Diğer RAL renkleri istek üzerine sağlanır
Optik kapak	Bombeli cam (dar ışın için) PMMA (diğer ışınlar için)

Bağlantı	İtmeli veya çekerek çıkarmalı (PI) konnektör Wieland/Adels uyumlu konnektör, 0,5m uzunlukta kabloyla (CW)
Kurulum	Sabitlenme yaylı tutucularla yapılır


ÜRÜN BİLGİLERİ



Tasarımla gelen performans; özel tasarımları sayesinde yeni reflektörler sınıflarındaki en iyi verimliliği, çok temiz bir ışın ve yüksek renk eş yayılımı sunuyor.



Özel akrilik lens ve ışının kenarlarını yumuşatmak için kenar deseni



Özel akrilik lens ve ışının kenarlarını yumuşatmak için kenar deseni

LuxSpace Accent adjustable downlight, performance versiyonu



LuxSpace Accent elbow downlight, performance versiyonu

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Rastgele anahtara uygun	Evet

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
------------------------------	------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
CE işareti	Evet
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC mark
Alev alma işareti	F
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Işık kaynağı sayısı	1
UL işareti	Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	White
------	-------

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
84759600	RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH	-
84760200	RS731B LED12S/827 PSE-E MB WH	-
84761900	RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH	-
84762600	RS730B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	1%
84763300	RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH	-
84764000	RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	1%
84765700	RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH	-
84766400	RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH	-
84767100	RS730B LED12S/840 PSE-E WB WH	-
84768800	RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	1%
84769500	RS731B LED12S/840 PSE-E WB WH	-
84770100	RS731B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	1%

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
84759600	RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH	IP20
84760200	RS731B LED12S/827 PSE-E MB WH	IP20
84761900	RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH	IP44
84762600	RS730B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	IP44
84763300	RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH	IP20
84764000	RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
84765700	RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH	IP44
84766400	RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH	IP20
84767100	RS730B LED12S/840 PSE-E WB WH	IP44
84768800	RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	IP44
84769500	RS731B LED12S/840 PSE-E WB WH	IP20
84770100	RS731B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	IP20

Kontroller ve Dimming

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
84759600	RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH	Hayır
84760200	RS731B LED12S/827 PSE-E MB WH	Hayır
84761900	RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH	Hayır
84762600	RS730B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	Evet
84763300	RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH	Hayır
84764000	RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
84765700	RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH	Hayır
84766400	RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH	Hayır
84767100	RS730B LED12S/840 PSE-E WB WH	Hayır
84768800	RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	Evet
84769500	RS731B LED12S/840 PSE-E WB WH	Hayır
84770100	RS731B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	Evet

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Optik kapak/ lens türü	Lamba ailesi kodu	Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu
84759600	RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH	GC	LED11S	NB	RS731B
84760200	RS731B LED12S/827 PSE-E MB WH	GC	LED12S	MB	RS731B
84761900	RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH	No	LED12S	WB	RS730B
84762600	RS730B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	No	LED12S	WB	RS730B
84763300	RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH	No	LED12S	WB	RS731B
84764000	RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	No	LED12S	WB	RS731B

Order Code	Full Product Name	Optik kapak/ lens türü	Lamba ailesi kodu	Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu
84765700	RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH	No	LED12S	MB	RS730B
84766400	RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH	No	LED12S	MB	RS731B
84767100	RS730B LED12S/840 PSE-E WB WH	No	LED12S	WB	RS730B
84768800	RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	No	LED12S	WB	RS730B
84769500	RS731B LED12S/840 PSE-E WB WH	No	LED12S	WB	RS731B
84770100	RS731B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	No	LED12S	WB	RS731B

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç Renk Türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi
84759600	RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	89 lm/W
84760200	RS731B LED12S/827 PSE-E MB WH	(0.46, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	110 lm/W
84761900	RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	114 lm/W
84762600	RS730B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	114 lm/W
84763300	RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	114 lm/W
84764000	RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	114 lm/W




Order Code	Full Product Name	Başlangıç Renk Türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi
84765700	RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	96 lm/W
84766400	RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	96 lm/W
84767100	RS730B LED12S/840 PSE-E WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	119 lm/W
84768800	RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	119 lm/W
84769500	RS731B LED12S/840 PSE-E WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	119 lm/W
84770100	RS731B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	119 lm/W

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
84759600	RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH	1200 lm	13.5 W
84760200	RS731B LED12S/827 PSE-E MB WH	1150 lm	10.2 W
84761900	RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH	1200 lm	9.9 W
84762600	RS730B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	1200 lm	9.9 W
84763300	RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH	1200 lm	9.9 W
84764000	RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	1200 lm	9.9 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
84765700	RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH	1200 lm	12.5 W
84766400	RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH	1200 lm	12.5 W
84767100	RS730B LED12S/840 PSE-E WB WH	1250 lm	12 W
84768800	RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	1250 lm	12 W
84769500	RS731B LED12S/840 PSE-E WB WH	1250 lm	12 W
84770100	RS731B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	1250 lm	12 W




Polar Wide Diagrams



IFPS_RS730B 1xLED12S/830 WB-Polar Normal (separate)

IFPS_RS730B 1xLED12S/840 WB-Polar Normal (separate)

IFPS_RS730B 1xLED12S/930 WB-Polar Normal (separate)




IFPS_RS731B 1xLED12S/840 WB-Polar Normal (separate)


IFPS_RS731B 1xLED12S/930 WB-Polar Normal (separate)

IFPS_RS731B 1xLED12S/CRW WB-Polar Normal (separate)


Polar Wide Diagrams




**IFPS_RS730B 1xLED12S/840 MB-Polar Normal
(separate)**




**IFPS_RS730B 1xLED12S/930 MB-Polar Normal
(separate)**




**IFPS_RS730B 1xLED12S/CRW MB-Polar Normal
(separate)**




**IFPS_RS731B 1xLED12S/827 MB-Polar Normal
(separate)**




**IFPS_RS731B 1xLED12S/830 MB-Polar Normal
(separate)**




**IFPS_RS751B 1xLED39S/930 MB-Polar Normal
(separate)**



**IFPS_RS751B 1xLED39S/830 MB-Polar Normal
(separate)**




**IFPS_RS751B 1xLED49S/930 MB-Polar Normal
(separate)**




**IFPS_RS751B 1xLED39S/CRW WB-Polar Normal
(separate)**


Polar Wide Diagrams




IFPS_RS751B 1xLED39S/840 WB-Polar Normal (separate)




IFPS_RS751B 1xLED49S/830 WB-Polar Normal (separate)




IFPS_RS751B 1xLED39S/827 WB-Polar Normal (separate)




IFPS_RS751B 1xLED39S/830 WB-Polar Normal (separate)




IFPS_RS751B 1xLED39S/830 WB LIN-Polar Normal (separate)




IFPS_RS751B 1xLED49S/827 WB LIN-Polar Normal (separate)



IFPS_RS751B 1xLED39S/827 WB LIN-Polar Normal (separate)




IFPS_RS752B 1xLED27S/CH WB-Polar Normal (separate)




IFPS_RS752B 1xLED27S/830 WB-Polar Normal (separate)


Polar Wide Diagrams




IFPS_RS752B 1xLED27S/840 WB-Polar Normal (separate)




IFPS_RS752B 1xLED49S/830 WB-Polar Normal (separate)




IFPS_RS752B 1xLED27S/840 VWB-Polar Normal (separate)




IFPS_RS752B 1xLED49S/840 VWB-Polar Normal (separate)




IFPS_RS752B 1xLED39S/CRW VWB-Polar Normal (separate)



IFPS_RS752B 1xLED39S/827 VWB-Polar Normal (separate)



IFPS_RS752B 1xLED39S/830 VWB-Polar Normal (separate)



IFPS_RS752B 1xLED39S/930 VWB-Polar Normal (separate)

