



LuxSpace Accent CrispWhite – beleef intense wittinten en rijke kleuren

LuxSpace Accent CrispWhite

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de hoge lichtkwaliteit en flexibiliteit handhaven om de blik van de klant te vangen, evenals flexibiliteit voor integratie in de architectuur. Kledingwinkeliers willen in het algemeen superieure lichtbronnen die de stoffen op de meest natuurlijke manier weergeven, zodat de kleuren rijk en intens overkomen terwijl wittinten helder blijven. Een warme kleurtemperatuur heeft vaak de voorkeur, want die houdt kleuren echt en verzadigd. Tot nu toe was een nadeel van LED's dat wittinten geelachtig kunnen overkomen. Het goede nieuws: dat gaat veranderen. CrispWhite is een uniek concept in winkelverlichting dat wittinten witter dan wit doet lijken, terwijl het tegelijk aan kleuren een warme en verzadigde intensiteit geeft. Deze nieuwe kleurbeleving doet klanten versteld staan en maakt de artikelen in de winkel onweerstaanbaar.

Voordelen

- Winkelklanten aantrekken met licht van hoge kwaliteit dat intense wittinten en rijke kleuren accentueert
- Armatuurontwerp past discreet in de winkel
- Goede energieprestaties, overeenkomend met CDM Elite maar met een veel langere levensduur

LuxSpace Accent CrispWhite

Kenmerken

- Optimaal lightspectrum voor intens wit licht en rijke kleurweergave
- Rendement tot 80 lm/W, dankzij zeer Hi-LOR-reflectors (tot 90%)
- Lumenpakketten van 1200 tot 3900 lm, passend bij de gelijkwaardige CDM 35 W MASTERColour Elite
- Smalle, middelbrede en brede bundel verkrijgbaar
- Passieve koeling

Toepassing

- Kledingverkoop: kledingwinkels, topklasse modezaken
- Supermarkten: nonfood-afdelingen

Specificaties

Type	RS740B (Compact, vaste uitvoering), kleur lichtbron CrispWhite (CRW)
	RS741B (Compact, verstelbare uitvoering), kleur lichtbron CrispWhite (CRW)
	RS750B (Performance, vaste uitvoering), kleur lichtbron CrispWhite (CRW)
	RS751B (Performance, verstelbare uitvoering), kleur lichtbron CrispWhite (CRW)
	RS752B (Performance, ellebooguitvoering), kleur lichtbron CrispWhite (CRW)
Plafondtype	Stucwerkplafond (gipskartonplaat)
Lichtbron	Niet vervangbare LED-module
Lampvermogen	Compact-uitvoeringen: 20 W (LED11S), 22 W (LED17S), 34 W (LED27S)
	Performance-uitvoeringen: 32 W (LED27S), 60 W (LED39S)
Bundelhoek	Compact-uitvoeringen: NB (11°), MB (25°), WB (35°)
	Performance-uitvoeringen: NB (15°), MB (22°), WB (36°), VWB (52°)
Lichtstroom	Vaste en verstelbare Compact-uitvoeringen: 1500 lm (voor LED11S), 1700 lm (voor LED17S), 2700 lm (voor LED27S)
	Vaste en verstelbare Performance-uitvoeringen: 3900 lm (voor LED39S)
	Performance-uitvoeringen met elleboog: 2700 lm (voor LED27S), 3900 lm (voor LED39S)

Specificaties

Driver	Afzonderlijk
Netspanning	230 of 240 V / 50-60 Hz
Dimmen	Niet dimbaar (PSU)
	DALI-dimbaar (PSD)
Materiaal	Ring: metaal
	Koelblok: gietaluminium
	Lichtkap: acrylaat
	Optiek: kunststof, gemetalliseerd

Gecorrigeerde kleutemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	95 (lichtkleur 930, CrispWhite)
Standaardafwijking	3
kleurcombinatie	
Mediaan nuttige levensduur L70B50	70.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B50	50.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B50	25.000 uur
Gemiddelde omgevingstemperatuur	+25 °C
Uitvalpercentage driver	1% per 5000 uur
Bereik van bedrijfstemperatuur	+10 °C tot +35 °C

Kleur	Zwart (BK, RAL9004)
	Wit (WH, RAL9003)
	Zilvergrijs, (SI, RAL 9006 metaalgrijs)
	Aleen vaste Compact-uitvoeringen: geborsteld aluminium (ALU)
	Aleen verstelbare Performance- en Compact-uitvoeringen: geborsteld aluminium - zwart of geborsteld aluminium - wit (ALU-BK of ALU-WH, buitenrand: geborsteld aluminium; binnenzijde voorkant behuizing: zwart of wit)
Optische lichtkap	Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag
	Glas (voor smalle bundel)
	Acrylaat lichtkap (AC) (voor andere bundels)
	Lineair lenspakket, ovale vorm (LIN)

LuxSpace Accent CrispWhite

Aansluiting	Insteekverbinding of met trekontlasting (standaardoptie)
	Wieland/Adels-compatibele steker optioneel verkrijgbaar (CW3) voor vaste uitvoeringen met DALI-driver
Installatie	Bevestiging door middel van verende klemmen

Opmerkingen:	Winkeliers willen in het algemeen lichtbronnen van hoge kwaliteit die de stoffen op de meest natuurlijke manier weergeven, zodat de kleuren rijk en intens overkomen terwijl wittinten helder blijven.
	CrispWhite is ontwikkeld als een speciale oplossing om in mode-omgevingen het beste te halen uit zowel kleuren als wittinten.

Versions

