



LuxSpace Accent CrispWhite – opplev intenst hvitt og fyldige farger

LuxSpace Accent CrispWhite

Butikkeiere ønsker å spare på energiutgiftene, samtidig som man opprettholder høy lyskvalitet for å fange oppmerksomheten til kundene og kunne skape fleksible løsninger. Matvarebutikker ønsker belysning som viser ferskvarediskene på en så frisk måte som mulig og som gjør maten tiltalende samtidig som det skaper en attraktiv og innbydende atmosfære. Hvis man foretrekker en varm lysstemning, er Fresh Food Champagne den perfekte LED-løsning for belysning av frukt, grønnsaker, ost, brød og bakervarer. Fresh Food Rose er en perfekt løsning for kjøttdisker. Denne løsningen fremhever rødfargen i kjøttet, samtidig som den forsinker misfarging av oppskåret kjøtt. Hvis man foretrekker en lysere mer naturlig lysstemning, anbefales Fresh Food Authentic White for frukt, grønnsaker, ost, brød og bakervarer. Fresh Food Meat er den optimale løsningen for å fremheve kjøtt i en kjøligere atmosfære..

Fordeler

- Tiltrekk deg kunder med høykvalitetslys som fremhever intenst hvitt og fyldige farger
- Armaturdesignet er diskret og kan enkelt tilpasses resten av butikken
- God energieffektivitet, tilsvarer CDM Elite men med mye lengre levetid

Funksjoner

- Optimalisert lysspekter for intenst hvitt lys og fyldig fargegjengivelse
- Effekt på opptil 80 lm/W, takket være Hi-LOR-reflektorer (opptil 90 %)
- Lumenpakker fra 1200 lm og 3900 lm for å matche tilsvarende CDM 35 W MASTERColour Elite
- Fås med smal, middels og bred lyskjegle
- Passiv kjøling

LuxSpace Accent CrispWhite

Søknad

- Motebutikker: motebutikker, eksklusive motebutikker
- Supermarkeder: områder for annet enn matprodukter

spesifikasjoner

Type	RS740B (kompakt, fastmontert versjon), lyskildefarge CrispWhite (CRW)
	RS741B (compact, justerbar versjon), lyskildefarge CrispWhite (CRW)
	RS750B (performance, fastmontert versjon), lyskildefarge CrispWhite (CRW)
	RS751B (performance, justerbar versjon), lyskildefarge CrispWhite (CRW)
	RS752B (performance, albueversjon), lyskildefarge CrispWhite (CRW)
Taktype	Gipstak
Lyskilde	Ikke-utskiftbar LED-modul
Effekt	Compact-versjoner: 20 W (LED11S), 22 W (LED17S), 34 W (LED27S)
	Performance-versjoner: 32 W (LED27S), 60 W (LED39S)
Spredningsvinkel	Compact-versjoner: NB (11°), MB (25°), WB (35°)
	Performance-versjoner: NB (15°), MB (22°), WB (36°), VWB (52°)

spesifikasjoner

Driver	Separat
Nettspenning	230 eller 240 V / 50-60 Hz
Dimming	Kan ikke dimmes (PSU)
	Kan dimmes med DALI (PSD)
Materialer	Ringer: metall
	Kjøleribbe: formstøpt aluminium
	Frontdeksel: akryl
	Optikk: metalldekt plast
Farge	Svart (BK, RAL9004)
	Hvit (WH, RAL9003)
	Sølv (SI, RAL9006 metallisert grå)
	Kun fastmonterte Compact-versjoner: aluminium, børstet (ALU)
	Kun justerbare Performance- og Compact-versjoner: aluminium, børstet – svart eller aluminium børstet – hvit (ALU-BK eller ALU-WH, ytterkant: børstet aluminium, innvendig fronthus: svart eller hvit)
	Andre RAL-farger på forespørsel

Lysytelse	Fastmonterte og justerbare Compact-versjoner: 1500 lm (for LED11S), 1700 lm (for LED17S), 2700 lm (for LED27S)
	Fastmonterte og justerbare Performance-versjoner: 3900 lm (for LED39S)
	Performance albueversjoner: 2700 lm (for LED27S), 3900 lm (for LED39S)
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelse	95 (lysfarge 930, CrispWhite)
Standardavvik for fargesamsvar	3
Medianlevetid L70B50	70000 timer
Medianlevetid L80B50	50000 timer
Medianlevetid L90B50	25000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	+25 °C
Føllfrekvens for driver	1 % per 5000 timer
Driftstemperatur	+10 til +35 °C

Optisk deksel	Glass (for smalstrålet)
	Akryldeksel (AC) (for annen optikk)
	Lineær linseoppstilling, oval form (LIN)
Tilkobling	Skyvekontakt eller med strekkavlastning (standardalternativ)
	Kan leveres med Wieland/Adels-kontakt (CW3) for fastmonterte versjoner med DALI-driver
Montering	Festes ved hjelp av klemmer
Merknader	Butikkeiere ønsker generelt kvalitetslyskilder som belyser tekstilene på en så naturlig måte som mulig, som gjør at fargene fremstår som dype og intense samtidig som hvitfargene er lyse.
	CrispWhite er utviklet som en spesialløsning for motemiljøer for å fremheve både farger og hvitt på en best mulig måte.

LuxSpace Accent CrispWhite

Versions



Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja, (er i forhold til bevegelsesdetektor og bruk av dagsly)

Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20

Kontroller og dimming

Dimmbar	No
---------	----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
------------------	--------------

Generell informasjon

Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °
CE-merke	CE mark
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Optisk deksel-/linsetype	No
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	ENEC mark
Brennbarhetsmerke	F
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Lyskilde kan erstattes	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Antall lyskilder	1
UL-merke	No

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.39) SDCM <3
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥95
Toleranse for lysytelse	+/-10%

Mekanisk og innfatning

Farge	hvit
-------	------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Medianlevetid L80B50	50000 h
Medianlevetid L90B50	25000 h

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	lyskildeseriekode	Optikktype	Produktseriekode
26378500	RS741B LED15S/CRW PSE-E NB WH	LED15S	NB	RS741B
16710300	RS751B LED39S/CRW PSE-E MB WH	LED39S	MB	RS751B
16711000	RS751B LED39S/CRW PSE-E WB WH	LED39S	WB	RS751B

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig lyseffekt for LED- armatur	Opprinnelig lysyttelse	Opprinnelig inngangseffekt
26378500	RS741B LED15S/CRW PSE-E NB WH	61 lm/W	1500 lm	24.5 W

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig lyseffekt for LED- armatur	Opprinnelig lysyttelse	Opprinnelig inngangseffekt
16710300	RS751B LED39S/CRW PSE-E MB WH	80.8 lm/W	4000 lm	49.5 W

LuxSpace Accent CrispWhite

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig lyseffekt for LED- armatur	Opprinnelig lysytelse	Opprinnelig inngangseffekt
16711000	RS751B LED39S/CRW PSE-E WB WH	78.8 lm/W	3900 lm	49.5 W

