



LuxSpace Accent Fresh Food – oživte své zboží

LuxSpace Accent Fresh Food

Maloobchodníci musí stále více bojovat s rostoucími cenami energie. Současně musí zachovávat vysokou jakost osvětlení, aby dokázali přitáhnout pozornost zákazníků, a flexibilitu architektonické integrace. Prodejny potravin obvykle chtějí nejlepší světelné zdroje osvětlující pulty pro prodej čerstvých potravin co nejsvěžěji tak, aby potraviny vyhlížely poutavě a okolní světlo působilo atraktivně a přívětivě. Pokud požadujete teplé bílé okolní světlo, je dokonalým LED řešením k osvětlení ovoce, zeleniny, sýrů, chleba a pečiva Fresh Food Champagne. Fresh Food Rose je dokonalé řešení teplého světla pro pultový prodej masa, protože zvyšuje intenzitu červené a současně snižuje blednutí porcovaného masa. Pokud má přednost světlejší nebo přirozenější okolní světlo, je pro ovoce, zeleninu, sýry, chléb a pečivo doporučeno Fresh Food Authentic White. Fresh Food Meat vytvoří nejlepší osvětlení zdůrazňující barvu masa ve studenějším prostředí.

Výhody

- Fresh Food Champagne nabízí příjemné teplé bílé okolní světlo a současně zdůrazňuje barvu ovoce, zeleniny, sýrů, chleba a pečiva
- Fresh Food Meat nabízí studenější přirozené osvětlení a zároveň zvyšuje intenzitu červené barvy masa.
- Fresh Food Rose vytváří teplé prostředí se zdůrazněním červené barvy masa, zároveň zpomaluje ztrátu barvy baleného masa.

Vlastnosti

- Vynikající barevné podání
- Speciální spektra na míru specifickým požadavkům pultovému prodeji čerstvých potravin
- Regulace DALI umožňuje nastavit světlo přesně na požadovanou úroveň

Aplikace

- Řeznictví a pultový prodej masa v supermarketech
- Pekařství a pultový prodej pečiva v supermarketech
- Obchody s ovocem a zeleninou a pulty v supermarketech

Specifikace

Typ	RS740B (Compact, pevná verze), barva světelného zdroje Fresh Food Meat (FMT) nebo Fresh Food Champagne (CH) RS741B (Compact, nastavitelná verze), barva světelného zdroje Fresh Food Meat (FMT) nebo Fresh Food Champagne (CH) RS750B (Performance, pevná verze), barva světelného zdroje Fresh Food Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) nebo Fresh Food Rose (ROSE) RS751B (Performance, nastavitelná verze), barva světelného zdroje Fresh Food Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) nebo Fresh Food Rose (ROSE) RS752B (Performance, verze s kloubem), barva světelného zdroje Fresh Food Rose (ROSE)
Typ stropu	Sádkartonový strop
Světelný zdroj	LED modul bez možnosti výměny
Příkon	Verze Compact: 31 W (LED17S, barva světla CH), 36 W (LED19S, barva světla FMT) Verze Performance: 31 W (LED19S, barva světla ROSE), 47 W (LED26S, barva světla FMT), 48 W (LED26S, barva světla ROSE), 49 W (LED27S, barva světla CH)
Vyzařovací úhel	Verze Compact: MB (25°), WB (35°) Verze Performance: MB (25°), WB (35°), VWB (60°)
Světelný tok	Verze Compact: 1700 lm (LED17S, barva světla CH), 1900 lm (LED19S, barva světla FMT) Verze Performance: 1900 lm (LED19S, barva světla ROSE), 2600 lm (LED26S, barva světla FMT), 2700 lm (LED27S, barva světla CH)

Specifikace

Předřadník	Vestavěný
Napájecí napětí	230 nebo 240 V / 50–60 Hz
Možnosti regulace	Neregulovatelný (PSU) Regulovatelné ovládání DALI (PSD)
Materiál	Kruhy: kov Chladič: hliník litý pod tlakem. Čelní kryt: akrylát Optika: metalizovaný plast
Barva	Černá (BK, RAL9004) Bílá (WH, RAL9003) Stříbrná (SI, RAL 9006 metalická šedá) Pouze pevné verze Compact: leštěný hliník (ALU) Pouze pevné verze Performance a Compact: leštěný hliník – černá nebo leštěný hliník – bílá (ALU-BK nebo ALU-WH, vnější lem: leštěný hliník; vnitřní přední tělo: černá nebo bílá) Další barvy RAL jsou k dispozici na vyžádání.

Náhradní teplota	2200 K (barva světla ROSE)
chromatičnosti	2500 K (barva světla CH) 3000 K (barva světla FMT)
Index barevného podání	>80 (pro ROSE) 87 (pro FMT) 90 (pro CH)
Směrodatná odchylka barev (SDMC)	3
Střední doba života L70B50	70 000 hodin
Střední doba života L80B50	50 000 hodin
Střední doba života L90B50	25 000 hodin
Průměrná okolní teplota	+25 °C
Poruchovost předřadníku	1 % na 5 000 hodin
Rozsah provozní teploty	+10 až +35 °C

Optický kryt	Akrylátový kryt (AC) Sestava lineárních čoček, oválný tvar (LIN)
Montáž	Zasunovací svorkovnice nebo svorkovnice s ochranou proti napínání (výchozí možnost) Volitelně k dispozici konektor kompatibilní s Wieland/Adels (CW3) pro pevné verze s předřadníkem DALI
Montáž	Uchycení pomocí pružinových upevňovacích prvků
Poznámky	Fresh Food Champagne (CH) je speciální zdroj světla pro oblasti s nabídkou chleba a pečiva a ovoce a zeleniny. Poskytuje teplé tradiční osvětlení prostoru Fresh Food Meat (FMT) je speciální zdroj světla pro pultový prodej masa. Poskytuje přirozeně studené osvětlení.

LuxSpace Accent Fresh Food

Versions



LuxSpace Accent Compact G3 -
LED Module, system flux 1700 lm



LuxSpace Accent Performance G3
- LED Module, system flux 2700 lm

Application Conditions

Vhodné pro náhodné spínání Ano

Approval and Application

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK02

IP kód IP20

Controls and Dimming

Regulovatelné Ne

Operating and Electrical

Vstupní napětí 220 to 240 V

General Information

Vyzařovací úhel světelného zdroje 120 °

Značka CE CE mark

Třída ochrany IEC Bezpečnostní třída II

Včetně předřadníku Ano

Značka ENEC ENEC mark

Značka hořlavosti F

Test žhavým drátem Teplota 650 °C, doba 5 s

Vyměnitelnost světelného zdroje Ne

Počet předřadниковých jednotek 1 unit

Počet světelných zdrojů 1

Typ optiky WB

Značka UL Ne

Initial Performance (IEC Compliant)

Tolerance světelného toku +/-10%

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Maximální úroveň stmívání
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	0 až +35 °C	Nerelevantní
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	+10 až +40 °C	-
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	+10 až +40 °C	-
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	+10 až +40 °C	-

General Information

LuxSpace Accent Fresh Food

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu/čoček	Kód řady zdroje	Kód produktové řady
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	No	LED19S	RS741B
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	No	LED19S	RS751B

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu/čoček	Kód řady zdroje	Kód produktové řady
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	LIN-OVL	LED19S	RS751B
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	No	LED26S	RS751B

Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční náhradní teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční účinnost svítidla LED
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	(0.406, 0.350)	3000 K	≥90	86 lm/W
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	≥80	84 lm/W
16747900	RS751B LED19S/	(0.48, 0.38)	2200 K	≥80	84 lm/W

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční náhradní teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční účinnost svítidla LED
	ROSE PSE-E WB WH LIN				
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	≥80	83 lm/W

Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	1900 lm	22 W
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	1900 lm	22.5 W


Order Code	Full Product Name	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	1900 lm	22.5 W
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	2700 lm	32.5 W

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Barva
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	Bílá, RAL 9003
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	WH

Order Code	Full Product Name	Barva
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	WH
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	WH

Polar Wide Diagrams



IFPS_RS741B 1xLED19S/FMT WB-Polar Normal
(separate)

