



LuxSpace Accent Fresh Food – oživuje váš tovar

LuxSpace Accent Fresh Food

Maloobchodníci čoraz intenzívnejšie zápasia s rastúcimi cenami energie. Zároveň však musia zachovať vysokú kvalitu osvetlenia, aby upútali pozornosť zákazníkov a pritom dosiahli flexibilitu architektonickej integrácie. Maloobchodné potravinárske predajne vyžadujú vynikajúce svetelné zdroje, ktoré osvetľujú pulty s čerstvými potravinami tak, aby vyzerali čo najčerstvejšie a najpríťažlivejšie a zároveň vytvárali atraktívnu a vládnu svetelnú atmosféru. V priestoroch, kde sa uprednostňuje prostredie s teplým svetom je dokonalým riešením LED osvetlenie pre ovocie, zeleninu, syry, chlieb a pečivo Fresh Food Champagne. Fresh Food Rose s teplým svetlom je ideálnym riešením pre pulty s mäsom, keďže zvýrazňuje červenosť mäsa a zároveň spomaľuje blednutie mletého mäsa. Keď sa uprednostňuje prostredie s jasnejším alebo prirodzenejším svetlom – pre ovocie, zeleninu, syry, chlieb a pečivo sa odporúča svetlo Fresh Food Authentic White. Fresh Food Meat vytvára najlepšie nastavenie svetla na zvýraznenie mäsa v chladnejšom prostredí.

Výhody

- Fresh Food Champagne ponúka nádherné teplé osvetlenie, ktoré zároveň zvýrazňuje farbu ovocia, zeleniny, syrov a chleba.
- Fresh Food Meat ponúka osvetlenie v chladnejšom prirodzenom odtieni, vhodné hlavne pre nasvetlenie s dôrazom na zvýraznenie červenosti mäsa.
- Fresh Food Rose vytvára teplé prostredie so zvýraznením červenej farby mäsa a spomalením blednutia krájaných alebo mletých mäsových produktov

Vlastnosti

- Vysoký index podania farieb
- Špeciálne spektrá prispôbené konkrétnym požiadavkám pultov s čerstvými potravinami
- Stmievanie DALI na nastavenie intenzity svetla presne na požadovanú úroveň

Aplikácie

- Mäsiarstvá a pulty s mäsovými výrobkami v obchodných domoch
- Pekárne a pulty s chlebom v obchodných domoch
- Obchody s ovocím a zeleninou na pultoch obchodných domov

Špecifikácia

Typ	RS740B (compact, pevná verzia), Fresh Food Meat (FMT) alebo Fresh Food Champagne (CH) RS741B (compact, nastaviteľná verzia), Fresh Food Meat (FMT) alebo Fresh Food Champagne (CH) RS750B (performance, pevná verzia), Fresh Food Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) alebo Fresh Food Rose (ROSE) RS751B (performance, nastaviteľná verzia), Fresh Food Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) alebo Fresh Food Rose (ROSE) RS752B (performance, kolenová verzia - Elbow), Fresh Food Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) alebo Fresh Food Rose (ROSE)
Typ stropného systému	Sadrokartónový (platňový) strop
Svetelný zdroj	Jednorazový modul LED
Výkon	Compact verzie: 31 W (LED17S, farba svetla CH), 36 W (LED19S, farba svetla FMT) Performance verzie: 31 W (LED19S, farba svetla ROSE), 47 W (LED26S, farba svetla FMT), 48 W (LED26S, farba svetla ROSE), 49 W (LED27S, farba svetla CH)
Uhol vyžarovania	Compact verzie: MB (25°), WB (35°) Performance verzie: MB (25°), WB (35°), VWB (60°)
Svetelný tok	Compact verzie: 1700 lm (LED17S, farba svetla CH), 1900 lm (LED19S, farba svetla FMT) Performance verzie: 1900 lm (LED19S, farba svetla ROSE), 2600 lm (LED26S, farba svetla FMT), 2700 lm (LED27S, farba svetla CH)

Špecifikácia

Napájač	Zabudovaný
Napájacie napätie	230 alebo 240 V, 50 – 60 Hz
Stmievanie	Nestmievateľné (PSU) Stmievateľné DALI (PSD)
Materiál	Krúžky: kov Chladič: tlakový odliatok hliníka Predný kryt: akrylátový Optika: plastová, kovová farba
Farba	Čierna (BK, RAL9004)) Biela (WH, RAL9003) Strieborná (SI, RAL 9006 metalizovaná sivá) Len kompaktné pevné verzie: brúsený hliník (ALU) Len Performance a Compact nastaviteľné verzie: brúsený hliník – čierny alebo brúsený hliník – biely (ALU-BK alebo ALU-WH, vonkajší rám: brúsený hliník, vnútorné čelné teleso: čierna alebo biela Ďalšie farby RAL sú k dispozícii na požiadanie

Náhradná teplota	2200 K (farba svetla ROSE)
chromatickosti	2500 K (farba svetla CH) 3000 K (farba svetla FMT)
Index podania farieb	>80 (farba svetla ROSE) 87 (farba svetla FMT) 90 (farba svetla CH)
Štandardná odchýlka farebnej zhody	3
Stredná životnosť L70B50	70.000 hodín
Stredná životnosť L80B50	50.000 hodín
Stredná životnosť L90B50	25.000 hodín
Priemerná teplota okolia	+25 °C
Poruchovosť napájajúceho	1 % za 5.000 hodín
Rozsah prevádzkovej teploty	+10 až +35 °C

Optický kryt	Akrylátový kryt (AC) Lineárna sústava šošoviek, oválny tvar (LIN)
Montáž	Nástrčná svorkovnica alebo konektor s ťahovým uvoľnením (predvolená možnosť) Pre pevné verzie s napájačom DALI ako voliteľná možnosť (CW3) k dispozícii konektor kompatibilný so systémom Wieland/Adels
Montáž	Upevnenie pomocou pružných svoriek
Poznámky	Fresh Food Champagne (CH) je farba svetla pre oddelenie s chlebom a pečivom, ovocím a zeleninou. Vytvára teplú, tradičnú atmosféru Fresh Food Meat (FMT) je špeciálna farba svetla pre pulty s mäsovémi výrobkami. Vytvára prirodzene studenú farbu svetla.


LuxSpace Accent Fresh Food

Versions



LuxSpace Accent Compact G3 -
LED Module, system flux 1700 lm

Polar Wide Diagrams



IFPS_RS741B 1xLED19S/FMT WB-Polar Normal
(separate)

