



StyliD gen3 – die Produktfamilie für hochwertige Akzentbeleuchtung im Einzelhandel

StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Inhaber von Verkaufsräumen und Betreiber von Hotels und Restaurants sind besonders stark von steigenden Energiekosten betroffen. Gleichzeitig sollen die gewohnte Lichtqualität, die Flexibilität in der Architektur und die gewünschten Beleuchtungseffekte erhalten bleiben um eine attraktive Umgebung zu schaffen. Insgesamt wird nach einer zukunftssicheren Lösung gesucht, die es ermöglicht, Konzepte, die sich vom Wettbewerb unterscheiden, in den Verkaufsraum oder das Hotel zu integrieren. Mit hochwertiger Lichtqualität, eindrucksvollen Akzenten, sowie einer hervorragenden Leuchten- Lichtausbeute von bis zu 135 lm/W ist StyliD die ideale, energieeffiziente Lösung für anspruchsvolle Akzentbeleuchtung. Für die Frischebereiche in Supermärkten gibt es spezielle FreshFood Versionen, die frische Lebensmittel besonders attraktiv und schonend beleuchten. Für den Bereich Mode oder Kosmetik sorgt CrispWhite für intensive Weißtöne und gesättigte Farben und PremiumWhite für authentische Farben und Weißtöne – wie bei der CDM Elite Lampe.

StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Vorteile

- LED Stromschienen- und Anbaustrahler in drei unterschiedlichen Baugrößen und unterschiedlichen Lichtstrompaketen, auch für die Integration in das Maxos Fusion System erhältlich
- Große Auswahl an Standard-Lichtfarben erhältlich, darüber hinaus auch spezielle LED-Module für die Frischebeleuchtung in z.B. Supermärkten, Bäckereien oder Metzgereien oder für besondere Anforderungen in Modegeschäften
- Vielfältige Ausstrahlungswinkel (engstrahlend bis sehr-breitstrahlend) und Leuchtenfarben lieferbar.
- Passive Kühltechnologie in allen Baugrößen (bis 4.900 lm)

Merkmale

- Mit einer Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 135 lm/ W eine der effizientesten Strahlerfamilien am Markt
- Innovative, vielfältige LED Strahlerfamilie, die sämtliche Anwendungen hochwertiger Verkaufsbeleuchtung abdeckt (verschiedene Lumenpakete, Farbtemperaturen, Ausstrahlungswinkel
- exzellente Farbwiedergabe Ra 90
- CrispWhite
- PremiumWhite
- FreshFood Lösungen etc.)
- Reduzierung der Wartungskosten durch bis zu 4x längere Lebensdauer als kompakte Entladungslampen

Anwendung

- Akzentbeleuchtung in allen Arten von Verkaufsräumen
- repräsentative Bereiche in Bürogebäuden, sowie Hotels und Restaurants

Spezifikationen

Leuchtenbezeichnung	ST730T (LED Stromschienenstrahler, Mini Baugröße)
	ST730C (LED Anbaustrahler, Mini Baugröße)
	ST740T (LED Stromschienenstrahler, Compact Baugröße)
	ST740C (LED Anbaustrahler, Compact Baugröße)
Lichtquelle	Nicht auswechselbares LED-Modul
Systemleistung	StyliD ³ Mini
	- 15- 18 W (LED11S/ NB) je nach Lichtfarbe
	- 12- 16 W (LED12S/ MB, WB) je nach Lichtfarbe
	StyliD ³ Compact
	- 16- 20 W (LED17S/ MB, WB) je nach Lichtfarbe
	- 27 W (LED20S/ NB)
	- 25- 32 W (LED27S/ MB, WB) je nach Lichtfarbe
	- 39 W (LED39S/ MB, WB)
Leuchtenlichtstrom	StyliD ³ Mini
	- ca. 1.000 lm (LED11S/ NB)
	- ca. 1.200 lm (LED12S/ MB, WB)
	StyliD ³ Compact
	- ca. 1.600 bis 2.100 lm (LED20S/ NB) je nach Lichtfarbe
	- ca. 1.600 bis 1.800 lm (LED17S/ MB, WB) je nach Lichtfarbe
	- ca. 2.500 bis 2.900 lm (LED27S/ MB, WB) je nach Lichtfarbe
	- ca. 3.200 bis 4.200 lm (LED39S/ MB, WB) je nach Lichtfarbe

Ausstrahlungswinkel	engstrahlend (NB) ~ 10°
	tief-/ breitstrahlend (MB) ~ (24-30°)
	breitstrahlend (WB) ~ (34-37°)
Ähnlichste	2.700 K (Warmweiß), 3.000 K (Warmweiß) oder 4.000 K (Neutralweiß)
Farbtemperatur	(Neutralweiß)
Farbwiedergabeindex	Ra= 80
	Optional Ra= 90 (für 3.000 K)
Farbortoleranz	SDMC 3
Nutzlebensdauer	70.000 Stunden
L70B50	
Nutzlebensdauer	50.000 Stunden
L80B50	
Nutzlebensdauer	25.000 Stunden
L90B50	
Bemessungs-	+25 °C
Umgebungstemperatur	
Umgebungstemperatur	+10 bis +35 °C
bereich	

Spezifikationen

StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Ausfallrate	1% pro 5.000 Stunden
Betriebsgeräte	
Betriebsgerät	Integriert; schaltbar (PSU) oder dimmbar (DALI) (PSD)
Netzspannung	230 oder 240 V/50-60 Hz
Dimmen	Schaltbar (PSU) Dimmbar (DALI (PSD)
Material	Strahlerkopf und Kühlkörper: Aluminiumdruckguss Reflektor und Betriebsgerätebox: Kunststoff Frontabdeckung: Acryl oder Glas
Farbe	Schwarz (BK), RAL 9004 Weiß (WH), RAL9003 Weiß-Schwarz (WH-BK) RAL 9003- RAL 9004 Aluminium- Schwarz (ALU-BK) Aluminium- RAL 9004 Silber-Schwarz (SI-BK) RAL 9006- RAL 9004) Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich

Frontabdeckung	Glas (für engstrahlende Versionen (NB) PMMA (für tief-breitstrahlende (MB) und breitstrahlende (WB) Versionen) Prismenabdeckung für ovale Lichtverteilung (LIN)
Installation	Stromschienenstrahler werden mit einem Universaladapter in einer 3-Phasenstromschiene, bzw. bei den DALI Versionen in einer DALI Stromschiene montiert Direkte Deckenmontage der Anbaustrahler
Zubehör	Wabenraster (HC) Blendschutzring (GS)v

Versions

StyliD Fresh Food ST740T track projector with LED light source, compact version



**StyliD ST740T
Stromschienenstrahler mit LED-Lichtquelle, Compact-Ausführung**



StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Versions



STYLID COMPACT G3 TRACK

STYLID COMPACT G3 TRACK



Produktdetails



Einzelteildarstellung



StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Produktdetails



PerfectAccent – dank ihrer speziellen Gestaltung bieten die neuen Reflektoren höchste Effizienz, ein sehr sauberes Lichtbündel und eine hohe Farbgleichmäßigkeit.



PerfectAccent-Reflektoren sorgen für ein weiches und homogenes hochwertiges Lichtbündel



StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Produktdetails




StyliD_Maxos_fusion-
ST740S-1DPP.tif



StyliD_Maxos_fusion-
ST740S-2DPP.tif



StyliD_Maxos_fusion-
ST740S-3DPP.tif



Zubehör

Wabenraster

Ordercode 910500454752,
910500454754, 910500454756



Blendschutz

Ordercode 910500454753,
910500454755, 910500454757



StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich +10 bis +40 °C

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK) IK02

Schutzart (IP) IP20

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung 220 bis 240 V

Allgemeine Eigenschaften

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle 120 °

CE-Zeichen ja

IEC-Schutzart Schutzklasse II

Betriebsgerät inklusive Ja

ENEC-Zeichen ENEC Zeichen

Entflammbarkeitszeichen F

Lichtquelle austauschbar Nein

Anzahl Vorschaltgeräte 1 Einheit

Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstromtoleranz +/-10%

Anwendungsparameter

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	-
84818000	ST730T LED12S/930 PSU NB BK	-
84824100	ST730T LED12S/830 PSU WB BK	-
84825800	ST730T LED12S/830 PSD-VLC WB BK	1%
84828900	ST730T LED12S/930 PSU MB BK	-
84819700	ST740T LED20S/930 PSU NB BK	-
84832600	ST740T LED17S/830 PSU WB BK	-
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	-
84836400	ST740T LED27S/830 PSU WB BK	-
84838800	ST740T LED27S/830 PSD-VLC WB BK	1%
84839500	ST740T LED27S/930 PSU MB BK	-
84840100	ST740T LED27S/930 PSD-VLC MB BK	1%
84846300	ST740T LED39S/830 PSU WB BK	-
84848700	ST740T LED39S/830 PSD-VLC WB BK	1%
84849400	ST740T LED39S/930 PSU MB BK	-
84850000	ST740T LED39S/930 PSD-VLC MB BK	1%
84821000	ST730T LED12S/930 PSU NB WH	-
84829600	ST730T LED12S/827 PSU MB WH	-
84830200	ST730T LED12S/840 PSU WB WH	-
84831900	ST730T LED12S/840 PSD-VLC WB WH	1%
84822700	ST740T LED20S/930 PSU NB WH	-
84834000	ST740T LED17S/827 PSU MB WH	-
84835700	ST740T LED17S/840 PSU WB WH	-
84841800	ST740T LED27S/827 PSU MB WH	-
84842500	ST740T LED27S/840 PSU WB WH	-
84843200	ST740T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	1%
84844900	ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN	-
84845600	ST740T LED27S/827 PSD-VLC WB WH LIN	1%
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	-
84852400	ST740T LED39S/840 PSU WB WH	-
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	-
84855500	ST740T LED39S/827 PSD-VLC WB WH LIN	1%
97301100	ST740T LED49S/830 PSD-VLC MB WH	1%
97303500	ST740T LED49S/830 PSU MB WH	-
41169500	ST740T LED27S/PC930 PSU MB WH	-
41170100	ST740T LED39S/PC930 PSU WB BK	-
84826500	ST730C LED12S/830 PSU WB WH	-
84837100	ST740C LED27S/830 PSU WB WH	-
84847000	ST740C LED39S/830 PSU WB WH	-
84856200	ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH	1%
84857900	ST750T LED39S/840 PSD-VLC VWB WH	1%
84858600	ST750T LED39S/827 PSD-VLC VWB WH	1%
84859300	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH	1%
84864700	ST750T LED49S/827 PSU MB WH	-
84865400	ST750T LED49S/840 PSU VWB WH	-
84866100	ST750T LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	1%
84867800	ST750T LED49S/827 PSU WB WH LIN	-
84868500	ST750T LED49S/827 PSD-VLC WB WH LIN	1%
41171800	ST750T LED39S/PC930 PSU MB WH	-
84860900	ST750T LED49S/830 PSU WB BK	-
84861600	ST750T LED49S/830 PSD-VLC WB BK	1%

StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
84862300	ST750T LED49S/930 PSU MB BK	-
84863000	ST750T LED49S/930 PSD-VLC MB BK	1%
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	1%
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	-
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	1%
17798000	ST740S LED17S/827 PSU MB WH	-
17799700	ST740S LED17S/830 PSU MB WH	-
17800000	ST740S LED17S/840 PSD-VLC WB WH	1%
17805500	ST740S LED20S/827 PSU NB WH	-
17806200	ST740S LED20S/830 PSU NB WH	-
17807900	ST740S LED20S/840 PSD-VLC NB WH	1%
17810900	ST740S LED27S/827 PSU MB WH	-
17811600	ST740S LED27S/830 PSU MB WH	-
17816100	ST740S LED39S/827 PSU MB WH	-
17817800	ST740S LED39S/830 PSU MB WH	-
17818500	ST740S LED39S/840 PSD-VLC WB WH	1%
17821500	ST740S LED49S/827 PSU MB WH	-
17822200	ST740S LED49S/830 PSU MB WH	-
17801700	ST740S LED17S/930 PSD-VLC WB BK LIN	1%
17802400	ST740S LED17S/PW930 PSD-VLC VWB BK	1%
17804800	ST740S LED19S/FMT PSD-VLC WB BK	1%
17808600	ST740S LED20S/930 PSD-VLC NB BK LIN	1%
17809300	ST740S LED20S/PW930 PSD-VLC NB BK	1%
17813000	ST740S LED27S/930 PSD-VLC WB BK LIN	1%
17814700	ST740S LED27S/PW930 PSD-VLC VWB BK	1%
17815400	ST740S LED27S/CRW PSD-VLC WB BK	1%
17819200	ST740S LED39S/930 PSD-VLC WB BK LIN	1%
17820800	ST740S LED39S/PW930 PSD-VLC VWB BK	1%
17825300	ST740S LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BK	1%

Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	Nein	84831900	ST730T LED12S/840 PSD-VLC WB WH	Ja
84818000	ST730T LED12S/930 PSU NB BK	Nein	84822700	ST740T LED20S/930 PSU NB WH	Nein
84824100	ST730T LED12S/830 PSU WB BK	Nein	84834000	ST740T LED17S/827 PSU MB WH	Nein
84825800	ST730T LED12S/830 PSD-VLC WB BK	Ja	84835700	ST740T LED17S/840 PSU WB WH	Nein
84828900	ST730T LED12S/930 PSU MB BK	Nein	84841800	ST740T LED27S/827 PSU MB WH	Nein
84819700	ST740T LED20S/930 PSU NB BK	Nein	84842500	ST740T LED27S/840 PSU WB WH	Nein
84832600	ST740T LED17S/830 PSU WB BK	Nein	84843200	ST740T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	Ja
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	Nein	84844900	ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN	Nein
84836400	ST740T LED27S/830 PSU WB BK	Nein	84845600	ST740T LED27S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Ja
84838800	ST740T LED27S/830 PSD-VLC WB BK	Ja	84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	Nein
84839500	ST740T LED27S/930 PSU MB BK	Nein	84852400	ST740T LED39S/840 PSU WB WH	Nein
84840100	ST740T LED27S/930 PSD-VLC MB BK	Ja	84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	Nein
84846300	ST740T LED39S/830 PSU WB BK	Nein	84855500	ST740T LED39S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Ja
84848700	ST740T LED39S/830 PSD-VLC WB BK	Ja	97301100	ST740T LED49S/830 PSD-VLC MB WH	Ja
84849400	ST740T LED39S/930 PSU MB BK	Nein	97303500	ST740T LED49S/830 PSU MB WH	Nein
84850000	ST740T LED39S/930 PSD-VLC MB BK	Ja	41169500	ST740T LED27S/PC930 PSU MB WH	Nein
84821000	ST730T LED12S/930 PSU NB WH	Nein	41170100	ST740T LED39S/PC930 PSU WB BK	Nein
84829600	ST730T LED12S/827 PSU MB WH	Nein	84826500	ST730C LED12S/830 PSU WB WH	Nein
84830200	ST730T LED12S/840 PSU WB WH	Nein	84837100	ST740C LED27S/830 PSU WB WH	Nein

StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
84847000	ST740C LED39S/830 PSU WB WH	Nein
84856200	ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH	Ja
84857900	ST750T LED39S/840 PSD-VLC VWB WH	Ja
84858600	ST750T LED39S/827 PSD-VLC VWB WH	Ja
84859300	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH	Ja
84864700	ST750T LED49S/827 PSU MB WH	Nein
84865400	ST750T LED49S/840 PSU VWB WH	Nein
84866100	ST750T LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	Ja
84867800	ST750T LED49S/827 PSU WB WH LIN	Nein
84868500	ST750T LED49S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Ja
41171800	ST750T LED39S/PC930 PSU MB WH	Nein
84860900	ST750T LED49S/830 PSU WB BK	Nein
84861600	ST750T LED49S/830 PSD-VLC WB BK	Ja
84862300	ST750T LED49S/930 PSU MB BK	Nein
84863000	ST750T LED49S/930 PSD-VLC MB BK	Ja
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	Ja
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	Nein
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	Ja
17798000	ST740S LED17S/827 PSU MB WH	Nein
17799700	ST740S LED17S/830 PSU MB WH	Nein
17800000	ST740S LED17S/840 PSD-VLC WB WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
17805500	ST740S LED20S/827 PSU NB WH	Nein
17806200	ST740S LED20S/830 PSU NB WH	Nein
17807900	ST740S LED20S/840 PSD-VLC NB WH	Ja
17810900	ST740S LED27S/827 PSU MB WH	Nein
17811600	ST740S LED27S/830 PSU MB WH	Nein
17816100	ST740S LED39S/827 PSU MB WH	Nein
17817800	ST740S LED39S/830 PSU MB WH	Nein
17818500	ST740S LED39S/840 PSD-VLC WB WH	Ja
17821500	ST740S LED49S/827 PSU MB WH	Nein
17822200	ST740S LED49S/830 PSU MB WH	Nein
17801700	ST740S LED17S/930 PSD-VLC WB BK LIN	Ja
17802400	ST740S LED17S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Ja
17804800	ST740S LED19S/FMT PSD-VLC WB BK	Ja
17808600	ST740S LED20S/930 PSD-VLC NB BK LIN	Ja
17809300	ST740S LED20S/PW930 PSD-VLC NB BK	Ja
17813000	ST740S LED27S/930 PSD-VLC WB BK LIN	Ja
17814700	ST740S LED27S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Ja
17815400	ST740S LED27S/CRW PSD-VLC WB BK	Ja
17819200	ST740S LED39S/930 PSD-VLC WB BK LIN	Ja
17820800	ST740S LED39S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Ja
17825300	ST740S LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Ja

Allgemeine Eigenschaften (1/2)

Full Product		Typ optische Abdeckung/			
Order Code	Name	Sockel	Linse	Betriebsgerät	Blendschutzzubehör
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	-	nein	-	nein
84818000	ST730T LED12S/930 PSU NB BK	NA	nein	-	nein
84824100	ST730T LED12S/830 PSU WB BK	NA	nein	-	nein
84825800	ST730T LED12S/830 PSD-VLC WB BK	NA	nein	-	nein
84828900	ST730T LED12S/930 PSU MB BK	NA	nein	-	nein
84819700	ST740T LED20S/930 PSU NB BK	-	nein	-	nein
84832600	ST740T LED17S/830 PSU WB BK	-	nein	-	nein
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	-	nein	-	nein

Full Product		Typ optische Abdeckung/			
Order Code	Name	Sockel	Linse	Betriebsgerät	Blendschutzzubehör
84836400	ST740T LED27S/830 PSU WB BK	-	nein	-	nein
84838800	ST740T LED27S/830 PSD-VLC WB BK	-	nein	-	nein
84839500	ST740T LED27S/930 PSU MB BK	-	nein	-	nein
84840100	ST740T LED27S/930 PSD-VLC MB BK	-	nein	-	nein
84846300	ST740T LED39S/830 PSU WB BK	-	nein	-	nein
84848700	ST740T LED39S/830 PSD-VLC WB BK	-	nein	-	nein
84849400	ST740T LED39S/930 PSU MB BK	-	nein	-	nein

StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Full Product		Typ optische Abdeckung/			
Order Code	Name	Sockel	Linse	Betriebsgerät	Blendschutzzubehör
84850000	ST740T LED39S/930 PSD-VLC MB BK	-	nein	-	nein
84821000	ST730T LED12S/930 PSU NB WH	NA	nein	-	nein
84829600	ST730T LED12S/827 PSU MB WH	NA	nein	-	nein
84830200	ST730T LED12S/840 PSU WB WH	NA	nein	-	nein
84831900	ST730T LED12S/840 PSD-VLC WB WH	NA	nein	-	nein
84822700	ST740T LED20S/930 PSU NB WH	-	nein	-	nein
84834000	ST740T LED17S/827 PSU MB WH	-	nein	-	nein
84835700	ST740T LED17S/840 PSU WB WH	-	nein	-	nein
84841800	ST740T LED27S/827 PSU MB WH	-	nein	-	nein
84842500	ST740T LED27S/840 PSU WB WH	-	nein	-	nein
84843200	ST740T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	-	nein	-	nein
84844900	ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN	-	LIN-OVL	-	nein
84845600	ST740T LED27S/827 PSD-VLC WB WH LIN	-	LIN-OVL	-	nein
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	-	nein	-	nein
84852400	ST740T LED39S/840 PSU WB WH	-	nein	-	nein

Full Product		Typ optische Abdeckung/			
Order Code	Name	Sockel	Linse	Betriebsgerät	Blendschutzzubehör
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	-	LIN-OVL	-	nein
84855500	ST740T LED39S/827 PSD-VLC WB WH LIN	-	LIN-OVL	-	nein
97301100	ST740T LED49S/830 PSD-VLC MB WH	-	GC	-	nein
97303500	ST740T LED49S/830 PSU MB WH	-	GC	-	nein
41169500	ST740T LED27S/ PC930 PSU MB WH	-	nein	-	nein
41170100	ST740T LED39S/ PC930 PSU WB BK	-	nein	-	nein
84826500	ST730C LED12S/830 PSU WB WH	NA	nein	-	nein
84837100	ST740C LED27S/830 PSU WB WH	NA	nein	-	nein
84847000	ST740C LED39S/830 PSU WB WH	NA	nein	-	nein
84856200	ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH	-	nein	-	nein
84857900	ST750T LED39S/840 PSD-VLC VWB WH	-	nein	-	nein
84858600	ST750T LED39S/827 PSD-VLC VWB WH	-	nein	-	nein
84859300	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH	-	nein	-	nein

StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Full Product		Typ optische Abdeckung/			
Order Code	Name	Sockel	Linse	Betriebsgerät	Blendschutzzubehör
84864700	ST750T LED49S/827 PSU MB WH	-	nein	-	nein
84865400	ST750T LED49S/840 PSU VWB WH	-	nein	-	nein
84866100	ST750T LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	-	nein	-	nein
84867800	ST750T LED49S/827 PSU WB WH LIN	-	LIN-OVL	-	nein
84868500	ST750T LED49S/827 PSD-VLC WB WH LIN	-	LIN-OVL	-	nein
41171800	ST750T LED39S/ PC930 PSU MB WH	-	nein	-	nein
84860900	ST750T LED49S/830 PSU WB BK	-	nein	-	nein
84861600	ST750T LED49S/830 PSD-VLC WB BK	-	nein	-	nein
84862300	ST750T LED49S/930 PSU MB BK	-	nein	-	nein
84863000	ST750T LED49S/930 PSD-VLC MB BK	-	nein	-	nein
97298400	ST740T LED39S/ PW930 PSD- VLC MB WH	-	GC	-	nein
97300400	ST740T LED39S/ PW930 PSU MB WH	-	GC	-	nein
97304200	ST740T LED49S/ PW930 PSD- VLC MB WH	-	GC	-	nein

Full Product		Typ optische Abdeckung/			
Order Code	Name	Sockel	Linse	Betriebsgerät	Blendschutzzubehör
17798000	ST740S LED17S/827 PSU MB WH	-	-	-	-
17799700	ST740S LED17S/830 PSU MB WH	-	-	-	-
17800000	ST740S LED17S/840 PSD-VLC WB WH	-	-	-	-
17805500	ST740S LED20S/827 PSU NB WH	-	-	-	-
17806200	ST740S LED20S/830 PSU NB WH	-	-	-	-
17807900	ST740S LED20S/840 PSD-VLC NB WH	-	-	-	-
17810900	ST740S LED27S/827 PSU MB WH	-	-	-	-
17811600	ST740S LED27S/830 PSU MB WH	-	-	-	-
17816100	ST740S LED39S/827 PSU MB WH	-	-	-	-
17817800	ST740S LED39S/830 PSU MB WH	-	-	-	-
17818500	ST740S LED39S/840 PSD-VLC WB WH	-	-	-	-
17821500	ST740S LED49S/827 PSU MB WH	-	-	-	-
17822200	ST740S LED49S/830 PSU MB WH	-	-	-	-
17801700	ST740S LED17S/930 PSD-VLC WB BK LIN	-	-	-	-
17802400	ST740S LED17S/ PW930 PSD- VLC VWB BK	-	-	-	-

StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung/			
		Sockel	Linse	Betriebsgerät	Blendschutzzubehör
17804800	ST740S LED19S/FMT PSD-VLC WB BK	-	-	-	-
17808600	ST740S LED20S/930 PSD-VLC NB BK LIN	-	-	-	-
17809300	ST740S LED20S/ PW930 PSD- VLC NB BK	-	-	-	-
17813000	ST740S LED27S/930 PSD-VLC WB BK LIN	-	-	-	-
17814700	ST740S LED27S/	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung/			
		Sockel	Linse	Betriebsgerät	Blendschutzzubehör
	PW930 PSD- VLC VWB BK				
17815400	ST740S LED27S/CRW PSD-VLC WB BK	-	-	-	-
17819200	ST740S LED39S/930 PSD-VLC WB BK LIN	-	-	-	-
17820800	ST740S LED39S/ PW930 PSD- VLC VWB BK	-	-	-	-
17825300	ST740S LED49S/ PW930 PSD- VLC VWB BK	-	-	-	-

Allgemeine Eigenschaften (2/2)

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	Anzahl Lichtquellen	Optiktyp	Produktfamiliencode	UL-Zeichen
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED19S	1	WB	ST740T	Nein
84818000	ST730T LED12S/930 PSU NB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED11S	1	NB	ST730T	Nein
84824100	ST730T LED12S/830 PSU WB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12S	1	WB	ST730T	Nein
84825800	ST730T LED12S/830 PSD-VLC WB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12S	1	WB	ST730T	Nein
84828900	ST730T LED12S/930 PSU MB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12S	1	MB	ST730T	Nein
84819700	ST740T LED20S/930 PSU NB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20S	1	NB	ST740T	Nein
84832600	ST740T LED17S/830 PSU WB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED17S	1	WB	ST740T	Nein
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED17S	1	MB	ST740T	Nein
84836400	ST740T LED27S/830 PSU WB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED27S	1	WB	ST740T	Nein
84838800	ST740T LED27S/830 PSD-VLC WB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED27S	1	WB	ST740T	Nein
84839500	ST740T LED27S/930 PSU MB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED27S	1	MB	ST740T	Nein
84840100	ST740T LED27S/930 PSD-VLC MB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED27S	1	MB	ST740T	Nein
84846300	ST740T LED39S/830 PSU WB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED39S	1	WB	ST740T	Nein
84848700	ST740T LED39S/830 PSD-VLC WB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED39S	1	WB	ST740T	Nein
84849400	ST740T LED39S/930 PSU MB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED39S	1	MB	ST740T	Nein
84850000	ST740T LED39S/930 PSD-VLC MB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED39S	1	MB	ST740T	Nein
84821000	ST730T LED12S/930 PSU NB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED11S	1	NB	ST730T	Nein
84829600	ST730T LED12S/827 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12S	1	MB	ST730T	Nein
84830200	ST730T LED12S/840 PSU WB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12S	1	WB	ST730T	Nein
84831900	ST730T LED12S/840 PSD-VLC WB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12S	1	WB	ST730T	Nein
84822700	ST740T LED20S/930 PSU NB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20S	1	NB	ST740T	Nein
84834000	ST740T LED17S/827 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED17S	1	MB	ST740T	Nein
84835700	ST740T LED17S/840 PSU WB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED17S	1	WB	ST740T	Nein
84841800	ST740T LED27S/827 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED27S	1	MB	ST740T	Nein
84842500	ST740T LED27S/840 PSU WB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED27S	1	WB	ST740T	Nein
84843200	ST740T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED27S	1	WB	ST740T	Nein
84844900	ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED27S	1	WB	ST740T	Nein
84845600	ST740T LED27S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED27S	1	WB	ST740T	Nein

StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	Anzahl Lichtquellen	Optiktyp	Produktfamiliencode	UL-Zeichen
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED39S	1	MB	ST740T	Nein
84852400	ST740T LED39S/840 PSU WB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED39S	1	WB	ST740T	Nein
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED39S	1	WB	ST740T	Nein
84855500	ST740T LED39S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED39S	1	WB	ST740T	Nein
97301100	ST740T LED49S/830 PSD-VLC MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED49S	1	MB	ST740T	Nein
97303500	ST740T LED49S/830 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED49S	1	MB	ST740T	Nein
41169500	ST740T LED27S/PC930 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	1	MB	ST740T	Nein
41170100	ST740T LED39S/PC930 PSU WB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	1	WB	ST740T	Nein
84826500	ST730C LED12S/830 PSU WB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12S	1	WB	ST730C	Nein
84837100	ST740C LED27S/830 PSU WB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED27S	1	WB	ST740C	Nein
84847000	ST740C LED39S/830 PSU WB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED39S	1	WB	ST740C	Nein
84856200	ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED39S	1	VWB	ST750T	Nein
84857900	ST750T LED39S/840 PSD-VLC VWB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED39S	1	VWB	ST750T	Nein
84858600	ST750T LED39S/827 PSD-VLC VWB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED39S	1	VWB	ST750T	Nein
84859300	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED39S	1	VWB	ST750T	Nein
84864700	ST750T LED49S/827 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED49S	1	MB	ST750T	Nein
84865400	ST750T LED49S/840 PSU VWB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED49S	1	VWB	ST750T	Nein
84866100	ST750T LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED49S	1	VWB	ST750T	Nein
84867800	ST750T LED49S/827 PSU WB WH LIN	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED49S	1	WB	ST750T	Nein
84868500	ST750T LED49S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED49S	1	WB	ST750T	Nein
41171800	ST750T LED39S/PC930 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	1	MB	ST750T	Nein
84860900	ST750T LED49S/830 PSU WB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED49S	1	WB	ST750T	Nein
84861600	ST750T LED49S/830 PSD-VLC WB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED49S	1	WB	ST750T	Nein
84862300	ST750T LED49S/930 PSU MB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED49S	1	MB	ST750T	Nein
84863000	ST750T LED49S/930 PSD-VLC MB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED49S	1	MB	ST750T	Nein
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED39S	1	MB	ST740T	Nein
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED39S	1	MB	ST740T	Nein
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED49S	1	MB	ST740T	Nein
17798000	ST740S LED17S/827 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	MB	ST740S	-
17799700	ST740S LED17S/830 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	MB	ST740S	-
17800000	ST740S LED17S/840 PSD-VLC WB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	WB	ST740S	-
17805500	ST740S LED20S/827 PSU NB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	-	NB	ST740S	-
17806200	ST740S LED20S/830 PSU NB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	NB	ST740S	-
17807900	ST740S LED20S/840 PSD-VLC NB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	-	NB	ST740S	-
17810900	ST740S LED27S/827 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	MB	ST740S	-
17811600	ST740S LED27S/830 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	-	MB	ST740S	-
17816100	ST740S LED39S/827 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	MB	ST740S	-
17817800	ST740S LED39S/830 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	MB	ST740S	-
17818500	ST740S LED39S/840 PSD-VLC WB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	WB	ST740S	-
17821500	ST740S LED49S/827 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	-	MB	ST740S	-
17822200	ST740S LED49S/830 PSU MB WH	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	-	MB	ST740S	-
17801700	ST740S LED17S/930 PSD-VLC WB BK LIN	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	WB	ST740S	-
17802400	ST740S LED17S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	VWB	ST740S	-
17804800	ST740S LED19S/FMT PSD-VLC WB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	-	WB	ST740S	-
17808600	ST740S LED20S/930 PSD-VLC NB BK LIN	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	NB	ST740S	-
17809300	ST740S LED20S/PW930 PSD-VLC NB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	-	NB	ST740S	-
17813000	ST740S LED27S/930 PSD-VLC WB BK LIN	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-	-	WB	ST740S	-
17814700	ST740S LED27S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	VWB	ST740S	-
17815400	ST740S LED27S/CRW PSD-VLC WB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	WB	ST740S	-
17819200	ST740S LED39S/930 PSD-VLC WB BK LIN	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	WB	ST740S	-
17820800	ST740S LED39S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	VWB	ST740S	-
17825300	ST740S LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-	-	VWB	ST740S	-

StyliD³ LED, Anbau- und Strahlschienenstrahler

Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

Full						Full					
Order	Product	Initialer	Init. Kor.	Init.	Initiale	Order	Product	Initialer	Init. Kor.	Init.	Initiale
Code	Name	Farbraum	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Leuchtenlichtaus	Code	Name	Farbraum	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Leuchtenlichtausbeute
26356300	ST740T LED19S/ FMT PSU WB BK	(0.39, 0.33)	3000 K	≥85	70.37037037037037 lm/W	84840100	ST740T LED27S/ 930 PSD- VLC MB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	105.88235294117646 lm/W
84818000	ST730T LED12S/ 930 PSU NB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	88.88888888888889 lm/W	84846300	ST740T LED39S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123.80952380952381 lm/W
84824100	ST730T LED12S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114.28571428571429 lm/W	84848700	ST740T LED39S/ 830 PSD- VLC WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123.80952380952381 lm/W
84825800	ST730T LED12S/ 830 PSD- VLC WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114.28571428571429 lm/W	84849400	ST740T LED39S/ 930 PSU MB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	101.2987012987013 lm/W
84828900	ST730T LED12S/ 930 PSU MB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	96 lm/W	84850000	ST740T LED39S/ 930 PSD- VLC MB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	101.2987012987013 lm/W
84819700	ST740T LED20S/ 930 PSU NB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	93.02325581395348 lm/W	84821000	ST730T LED12S/ 930 PSU NB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	88.88888888888889 lm/W
84832600	ST740T LED17S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	118.05555555555556 lm/W	84829600	ST730T LED12S/ 827 PSU MB WH	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	109.52380952380952 lm/W
84833300	ST740T LED17S/ 930 PSU MB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	102.40963855421685 lm/W	84830200	ST730T LED12S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119.04761904761905 lm/W
84836400	ST740T LED27S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	120 lm/W	84831900	ST730T LED12S/ 840 PSD- VLC WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119.04761904761905 lm/W
84838800	ST740T LED27S/ 830 PSD- VLC WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	120 lm/W	84822700	ST740T LED20S/ 930 PSU NB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	93.02325581395348 lm/W
84839500	ST740T LED27S/ 930 PSU MB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	105.88235294117646 lm/W						

StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Order	Full					Order	Full					
Code	Product	Initialer	Init. Kor.	Init.	Initiale	Code	Product	Initialer	Init. Kor.	Init.	Initiale	
Name	Farbraum	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Leuchtenlichtaus	Leuchtenlichtausbeute	Name	Farbraum	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Leuchtenlichtausbeute	Leuchtenlichtausbeute	
84834000	ST740T LED17S/ 827 PSU MB WH	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	114.58333333333333 lm/W	97301100	VLC WB WH LIN					
							ST740T LED49S/ 830 PSD- VLC MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	122.5 lm/W	
84835700	ST740T LED17S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	125 lm/W							
84841800	ST740T LED27S/ 827 PSU MB WH	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	122.22222222222222 lm/W	97303500	ST740T LED49S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	122.5 lm/W	
84842500	ST740T LED27S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	133.33333333333333 lm/W	97304500	ST740T LED27S/ PC930 PSU MB WH	(0.422, 0.386)	3000 K	≥90	90 lm/W	
84843200	ST740T LED27S/ 840 PSD- VLC WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	133.33333333333333 lm/W	41170100	ST740T LED39S/ PC930 PSU WB BK	(0.422, 0.386)	3000 K	≥90	95.1219512195122 lm/W	
84844900	ST740T LED27S/ 827 PSU WB WH LIN	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	122.22222222222222 lm/W	97306500	ST730C LED12S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114.28571428571429 lm/W	
84845600	ST740T LED27S/ 827 PSD- VLC WB WH LIN	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	122.22222222222222 lm/W	84837100	ST740C LED27S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	120 lm/W	
84851700	ST740T LED39S/ 827 PSU MB WH	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	119.04761904761905 lm/W	84847000	ST740C LED39S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123.80952380952381 lm/W	
84852400	ST740T LED39S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	128.57142857142858 lm/W	84857900	ST750T LED39S/ 840 PSD- VLC VWB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	128.57142857142858 lm/W	
84854800	ST740T LED39S/ 827 PSU WB WH LIN	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	119.04761904761905 lm/W							
84855500	ST740T LED39S/ 827 PSD-	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	119.04761904761905 lm/W		VWB WH					

StyliD³ LED, Anbau- und Strahlschienenstrahler

Order	Full					Order	Full					
Code	Product	Initialer	Init. Korr.	Init.	Initiale	Code	Product	Initialer	Init. Korr.	Init.	Initiale	Leuchtenlichtausbeute
Name	Farbraum	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Leuchtenlichtausbeute		Name	Farbraum	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Leuchtenlichtausbeute		
84858600	ST750T LED39S/ 827 PSD- VLC VWB WH	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	119.04761904761904 lm/W	84861600	ST750T LED49S/ 830 PSD- VLC WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	122.5 lm/W	
84859300	ST750T LED39S/ 930 PSD- VLC VWB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	101.2987012987013 lm/W	84862300	ST750T LED49S/ 930 PSU MB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	98.98989898989899 lm/W	
84864700	ST750T LED49S/ 827 PSU MB WH	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	118.75 lm/W	84863000	ST750T LED49S/ 930 PSD- VLC MB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	98.98989898989899 lm/W	
84865400	ST750T LED49S/ 840 PSU VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	101.25 lm/W	97298400	ST740T LED39S/ PW930 PSD- VLC MB WH	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	≥90	101.2987012987013 lm/W	
84866100	ST750T LED49S/ 840 PSD- VLC VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	101.25 lm/W	97300400	ST740T LED39S/ PW930 PSU MB WH	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	≥90	101.2987012987013 lm/W	
84867800	ST750T LED49S/ 827 PSU WB WH LIN	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	118.75 lm/W	97304200	ST740T LED49S/ PW930 PSD- VLC MB WH	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	≥90	98.98989898989899 lm/W	
84868500	ST750T LED49S/ 827 PSD- VLC WB WH LIN	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	118.75 lm/W	17798000	ST740S LED17S/ 827 PSU MB WH	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	114.58333333333333 lm/W	
41171800	ST750T LED39S/ PC930 PSU MB WH	(0.422, 0.386)	3000 K	≥90	95.12195121951219 lm/W	17799700	ST740S LED17S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	118.05555555555556 lm/W	
84860900	ST750T LED49S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	122.5 lm/W	17800000	ST740S LED17S/ 840 PSD- VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	125 lm/W	
						17805500	ST740S LED20S/ SDCM <3	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	99.48979591836734 lm/W	

StyliD³ LED, Anbau- und Strahlschienenstrahler

Order	Full					Order	Full				
Code	Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korrr. Farbtemperatur	Init. Farbwiedergabeindex	Initiale Leuchtenlichtaus	Code	Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korrr. Farbtemperatur	Init. Farbwiedergabeindex	Initiale Leuchtenlichtausbeute
17806200	827 PSU NB WH					17802400	ST740S LED17S/ 0.38)	(0.42, 0.38)	3000 K	≥90	102.40963855421685 lm/W
	ST740S LED20S/ 0.40)	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	102.0408163265306 lm/W		PW930 PSD- VLC VWB BK	SDCM <3			
	830 PSU NB WH	SDCM <3									
17807900	ST740S LED20S/ 0.38)	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	107.14285714285714 lm/W	17804800	ST740S LED19S/ 0.33)	(0.40, 0.33)	3000 K	≥85	70.37037037037037 lm/W
	840 PSD- VLC NB WH	SDCM <3					FMT PSD- VLC WB BK	SDCM<3			
17810900	ST740S LED27S/ 0.41)	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	122.22222222222222 lm/W	17808600	ST740S LED20S/ 0.40)	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	93.02325581395348 lm/W
	827 PSU MB WH	SDCM <3					930 PSD- VLC NB BK LIN	SDCM <3			
17811600	ST740S LED27S/ 0.40)	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	120 lm/W	17809300	ST740S LED20S/ 0.38)	(0.42, 0.38)	3000 K	≥90	93.02325581395348 lm/W
	830 PSU MB WH	SDCM <3					PW930 PSD- VLC NB BK	SDCM <3			
17816100	ST740S LED39S/ 0.41)	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	119.04761904761905 lm/W		ST740S LED27S/ 0.40)	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	105.88235294117646 lm/W
	827 PSU MB WH	SDCM <3					930 PSD- VLC WB BK LIN	SDCM <3			
17817800	ST740S LED39S/ 0.40)	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123.80952380952381 lm/W	17813000	ST740S LED27S/ 0.40)	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	105.88235294117646 lm/W
	830 PSU MB WH	SDCM <3					930 PSD- VLC WB BK LIN	SDCM <3			
17818500	ST740S LED39S/ 0.38)	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	128.57142857142858 lm/W	17814700	ST740S LED27S/ 0.38)	(0.42, 0.38)	3000 K	≥90	105.88235294117646 lm/W
	840 PSD- VLC WB WH	SDCM <3					PW930 PSD- VLC VWB BK	SDCM <3			
17821500	ST740S LED49S/ 0.41)	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	118.75 lm/W	17815400	ST740S LED27S/ 0.39)	(0.43, 0.39)	3000 K	≥95	67.5 lm/W
	827 PSU MB WH	SDCM <3					CRW PSD- VLC WB BK	SDCM <3			
17822200	ST740S LED49S/ 0.40)	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	122.5 lm/W		ST740S LED39S/ 0.40)	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	101.2987012987013 lm/W
	830 PSU MB WH	SDCM <3					930 PSD- VLC WB BK LIN	SDCM <3			
17801700	ST740S LED17S/ 0.40)	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	102.40963855421685 lm/W	178019200	ST740S LED39S/ 0.40)	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	101.2987012987013 lm/W
	930 PSD- VLC WB BK LIN	SDCM <3					930 PSD- VLC WB BK LIN	SDCM <3			

StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Full						Full					
Order	Product	Initialer	Init. Korr.	Init.	Initiale	Order	Product	Initialer	Init. Korr.	Init.	Initiale
Code	Name	Farbraum	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Leuchtenlichtaus	Code	Name	Farbraum	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Leuchtenlichtausbeute
17820800	ST740S	(0.42,	3000 K	≥90	101.29870129870137825300	ST740S	(0.42,	3000 K	≥90	98.98989898989899	
	LED39S/	0.38)			lm/W	LED49S/	0.38)			lm/W	
	PW930	SDCM <3				PW930	SDCM <3				
	PSD-					PSD-					
	VLC					VLC					
	VWB BK					VWB BK					

Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom- Neuwert	Initiale Eingangsleistung
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	1900 lm	27 W
84818000	ST730T LED12S/930 PSU NB BK	1200 lm	13.5 W
84824100	ST730T LED12S/830 PSU WB BK	1200 lm	10.2 W
84825800	ST730T LED12S/830 PSD- VLC WB BK	1200 lm	10.2 W
84828900	ST730T LED12S/930 PSU MB BK	1200 lm	12.5 W
84819700	ST740T LED20S/930 PSU NB BK	2000 lm	21.5 W
84832600	ST740T LED17S/830 PSU WB BK	1700 lm	14.4 W
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	1700 lm	16.6 W
84836400	ST740T LED27S/830 PSU WB BK	2700 lm	22.5 W
84838800	ST740T LED27S/830 PSD- VLC WB BK	2700 lm	22.5 W
84839500	ST740T LED27S/930 PSU MB BK	2700 lm	25.5 W
84840100	ST740T LED27S/930 PSD- VLC MB BK	2700 lm	25.5 W
84846300	ST740T LED39S/830 PSU WB BK	3900 lm	31.5 W
84848700	ST740T LED39S/830 PSD- VLC WB BK	3900 lm	31.5 W
84849400	ST740T LED39S/930 PSU MB BK	3900 lm	38.5 W
84850000	ST740T LED39S/930 PSD- VLC MB BK	3900 lm	38.5 W
84821000	ST730T LED12S/930 PSU NB WH	1200 lm	13.5 W
84829600	ST730T LED12S/827 PSU MB WH	1150 lm	10.2 W
84830200	ST730T LED12S/840 PSU WB WH	1250 lm	10.2 W
84831900	ST730T LED12S/840 PSD- VLC WB WH	1250 lm	10.2 W
84822700	ST740T LED20S/930 PSU NB WH	2000 lm	21.5 W
84834000	ST740T LED17S/827 PSU MB WH	1650 lm	14.4 W
84835700	ST740T LED17S/840 PSU WB WH	1800 lm	14.4 W
84841800	ST740T LED27S/827 PSU MB WH	2750 lm	22.5 W
84842500	ST740T LED27S/840 PSU WB WH	3000 lm	22.5 W
84843200	ST740T LED27S/840 PSD- VLC WB WH	3000 lm	22.5 W
84844900	ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN	2750 lm	22.5 W
84845600	ST740T LED27S/827 PSD- VLC WB WH LIN	2750 lm	22.5 W
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	3750 lm	31.5 W
84852400	ST740T LED39S/840 PSU WB WH	4050 lm	31.5 W
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	3750 lm	31.5 W
84855500	ST740T LED39S/827 PSD- VLC WB WH LIN	3750 lm	31.5 W
97301100	ST740T LED49S/830 PSD- VLC MB WH	4900 lm	40 W
97303500	ST740T LED49S/830 PSU MB WH	4900 lm	40 W
41169500	ST740T LED27S/PC930 PSU MB WH	2700 lm	30 W
41170100	ST740T LED39S/PC930 PSU WB BK	3900 lm	41 W
84826500	ST730C LED12S/830 PSU WB WH	1200 lm	10.2 W
84837100	ST740C LED27S/830 PSU WB WH	2700 lm	22.5 W

StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom- Neuwert	Initiale Eingangsleistung
84847000	ST740C LED39S/830 PSU WB WH	3900 lm	31.5 W
84856200	ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH	3900 lm	31.5 W
84857900	ST750T LED39S/840 PSD-VLC VWB WH	4050 lm	31.5 W
84858600	ST750T LED39S/827 PSD-VLC VWB WH	3750 lm	31.5 W
84859300	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH	3900 lm	38.5 W
84864700	ST750T LED49S/827 PSU MB WH	4750 lm	40 W
84865400	ST750T LED49S/840 PSU VWB WH	4050 lm	40 W
84866100	ST750T LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	4050 lm	40 W
84867800	ST750T LED49S/827 PSU WB WH LIN	4750 lm	40 W
84868500	ST750T LED49S/827 PSD-VLC WB WH LIN	4750 lm	40 W
41171800	ST750T LED39S/PC930 PSU MB WH	3900 lm	41 W
84860900	ST750T LED49S/830 PSU WB BK	4900 lm	40 W
84861600	ST750T LED49S/830 PSD-VLC WB BK	4900 lm	40 W
84862300	ST750T LED49S/930 PSU MB BK	4900 lm	49.5 W
84863000	ST750T LED49S/930 PSD-VLC MB BK	4900 lm	49.5 W
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	3900 lm	38.5 W
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	3900 lm	38.5 W
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	4900 lm	49.5 W
17798000	ST740S LED17S/827 PSU MB WH	1650 lm	14.4 W
17799700	ST740S LED17S/830 PSU MB WH	1700 lm	14.4 W
17800000	ST740S LED17S/840 PSD-VLC WB WH	1800 lm	14.4 W

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom- Neuwert	Initiale Eingangsleistung
17805500	ST740S LED20S/827 PSU NB WH	1950 lm	19.6 W
17806200	ST740S LED20S/830 PSU NB WH	2000 lm	19.6 W
17807900	ST740S LED20S/840 PSD-VLC NB WH	2100 lm	19.6 W
17810900	ST740S LED27S/827 PSU MB WH	2750 lm	22.5 W
17811600	ST740S LED27S/830 PSU MB WH	2700 lm	22.5 W
17816100	ST740S LED39S/827 PSU MB WH	3750 lm	31.5 W
17817800	ST740S LED39S/830 PSU MB WH	3900 lm	31.5 W
17818500	ST740S LED39S/840 PSD-VLC WB WH	4050 lm	31.5 W
17821500	ST740S LED49S/827 PSU MB WH	4750 lm	40 W
17822200	ST740S LED49S/830 PSU MB WH	4900 lm	40 W
17801700	ST740S LED17S/930 PSD-VLC WB BK LIN	1700 lm	16.6 W
17802400	ST740S LED17S/PW930 PSD-VLC VWB BK	1700 lm	16.6 W
17804800	ST740S LED19S/FMT PSD-VLC WB BK	1900 lm	27 W
17808600	ST740S LED20S/930 PSD-VLC NB BK LIN	2000 lm	21.5 W
17809300	ST740S LED20S/PW930 PSD-VLC NB BK	2000 lm	21.5 W
17813000	ST740S LED27S/930 PSD-VLC WB BK LIN	2700 lm	25.5 W
17814700	ST740S LED27S/PW930 PSD-VLC VWB BK	2700 lm	25.5 W
17815400	ST740S LED27S/CRW PSD-VLC WB BK	2700 lm	40 W
17819200	ST740S LED39S/930 PSD-VLC WB BK LIN	3900 lm	38.5 W
17820800	ST740S LED39S/PW930 PSD-VLC VWB BK	3900 lm	38.5 W
17825300	ST740S LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BK	4900 lm	49.5 W

Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Farbe	Durchmesser
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	Schwarz	-
84818000	ST730T LED12S/930 PSU NB BK	Schwarz	-
84824100	ST730T LED12S/830 PSU WB BK	Schwarz	-
84825800	ST730T LED12S/830 PSD-VLC WB BK	Schwarz	-
84828900	ST730T LED12S/930 PSU MB BK	Schwarz	-

Order Code	Full Product Name	Farbe	Durchmesser
84819700	ST740T LED20S/930 PSU NB BK	Schwarz	-
84832600	ST740T LED17S/830 PSU WB BK	Schwarz	-
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	Schwarz	-
84836400	ST740T LED27S/830 PSU WB BK	Schwarz	-
84838800	ST740T LED27S/830 PSD-VLC WB BK	Schwarz	-

StyliD³ LED, Anbau- und Stromschienenstrahler

Order Code	Full Product Name	Farbe	Durchmesser
84839500	ST740T LED27S/930 PSU MB BK	Schwarz	-
84840100	ST740T LED27S/930 PSD-VLC MB BK	Schwarz	-
84846300	ST740T LED39S/830 PSU WB BK	Schwarz	-
84848700	ST740T LED39S/830 PSD-VLC WB BK	Schwarz	-
84849400	ST740T LED39S/930 PSU MB BK	Schwarz	-
84850000	ST740T LED39S/930 PSD-VLC MB BK	Schwarz	-
84821000	ST730T LED12S/930 PSU NB WH	Weiß	-
84829600	ST730T LED12S/827 PSU MB WH	Weiß	-
84830200	ST730T LED12S/840 PSU WB WH	Weiß	-
84831900	ST730T LED12S/840 PSD-VLC WB WH	Weiß	-
84822700	ST740T LED20S/930 PSU NB WH	Weiß	-
84834000	ST740T LED17S/827 PSU MB WH	Weiß	-
84835700	ST740T LED17S/840 PSU WB WH	Weiß	-
84841800	ST740T LED27S/827 PSU MB WH	Weiß	-
84842500	ST740T LED27S/840 PSU WB WH	Weiß	-
84843200	ST740T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	Weiß	-
84844900	ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN	Weiß	-
84845600	ST740T LED27S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Weiß	-
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	Weiß	-
84852400	ST740T LED39S/840 PSU WB WH	Weiß	-
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	Weiß	-
84855500	ST740T LED39S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Weiß	-
97301100	ST740T LED49S/830 PSD-VLC MB WH	Weiß	-
97303500	ST740T LED49S/830 PSU MB WH	Weiß	-
41169500	ST740T LED27S/PC930 PSU MB WH	Weiß	-
41170100	ST740T LED39S/PC930 PSU WB BK	Schwarz	-
84826500	ST730C LED12S/830 PSU WB WH	Weiß	-
84837100	ST740C LED27S/830 PSU WB WH	Weiß	-
84847000	ST740C LED39S/830 PSU WB WH	Weiß	-
84856200	ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH	Weiß	-
84857900	ST750T LED39S/840 PSD-VLC VWB WH	Weiß	-
84858600	ST750T LED39S/827 PSD-VLC VWB WH	Weiß	-
84859300	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH	Weiß	-
84864700	ST750T LED49S/827 PSU MB WH	Weiß	-
84865400	ST750T LED49S/840 PSU VWB WH	Weiß	-

Order Code	Full Product Name	Farbe	Durchmesser
84866100	ST750T LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	Weiß	-
84867800	ST750T LED49S/827 PSU WB WH LIN	Weiß	-
84868500	ST750T LED49S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Weiß	-
41171800	ST750T LED39S/PC930 PSU MB WH	Weiß	-
84860900	ST750T LED49S/830 PSU WB BK	Schwarz	-
84861600	ST750T LED49S/830 PSD-VLC WB BK	Schwarz	-
84862300	ST750T LED49S/930 PSU MB BK	Schwarz	-
84863000	ST750T LED49S/930 PSD-VLC MB BK	Schwarz	-
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	Weiß	-
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	Weiß	-
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	Weiß	-
17798000	ST740S LED17S/827 PSU MB WH	Weiß	-
17799700	ST740S LED17S/830 PSU MB WH	Weiß	-
17800000	ST740S LED17S/840 PSD-VLC WB WH	Weiß	-
17805500	ST740S LED20S/827 PSU NB WH	Weiß	-
17806200	ST740S LED20S/830 PSU NB WH	Weiß	-
17807900	ST740S LED20S/840 PSD-VLC NB WH	Weiß	-
17810900	ST740S LED27S/827 PSU MB WH	Weiß	-
17811600	ST740S LED27S/830 PSU MB WH	Weiß	-
17816100	ST740S LED39S/827 PSU MB WH	Weiß	-
17817800	ST740S LED39S/830 PSU MB WH	Weiß	-
17818500	ST740S LED39S/840 PSD-VLC WB WH	Weiß	-
17821500	ST740S LED49S/827 PSU MB WH	Weiß	-
17822200	ST740S LED49S/830 PSU MB WH	Weiß	-
17801700	ST740S LED17S/930 PSD-VLC WB BK LIN	Schwarz	-
17802400	ST740S LED17S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Schwarz	-
17804800	ST740S LED19S/FMT PSD-VLC WB BK	Schwarz	-
17808600	ST740S LED20S/930 PSD-VLC NB BK LIN	Schwarz	-
17809300	ST740S LED20S/PW930 PSD-VLC NB BK	Schwarz	-
17813000	ST740S LED27S/930 PSD-VLC WB BK LIN	Schwarz	-
17814700	ST740S LED27S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Schwarz	-
17815400	ST740S LED27S/CRW PSD-VLC WB BK	Schwarz	-
17819200	ST740S LED39S/930 PSD-VLC WB BK LIN	Schwarz	-
17820800	ST740S LED39S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Schwarz	-
17825300	ST740S LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Schwarz	-

