




StyliD – energiatehokas valaisin myymälöihin ja muotiliikkeisiin

StyliD

StyliD-kohdevalaisimilla voidaan korvata vanhat monimetallilamppuvalaisimet myymälöissä ja kauppakeskuksissa. Valaisimen pitkä elinikä ja hyvä energiatehokkuus mahdollistavat merkittävät säästöt energia- ja ylläpitokustannuksissa. Lisätuna ledivalaistus minimoi lämmöntuoton ympäristöön, mikä on merkittävä viihtyvyystekijä. Eri valokeilakulmilla ja Philipsin valoresepteillä voidaan luoda täydelliset valaistusolosuhteet erinomaista värintoistoa vaativiin kohteisiin.

Hyödyt

- Houkuttelee asiakkaita laadukkaalla valaistuksella
- Valaisimen muotoilu sulautuu huomaamattomasti myymälän sisustukseen
- Vastaa valontuotoltaan CDM Elite -monimetallilamppuja, lisäksi paljon pidempi käyttöikä – maksaa itsensä takaisin kolmen vuoden kuluessa

Ominaisuudet

- Asennus virtakiskoon tai kattopintaan
- 1 200–4 900 luumenin valovirtavaihtoehdot vastaavat 20, 35, 50 ja 70 W monimetallilamppuja
- Väriämpötilavaihtoehdot: 2 700, 3 000 ja 4 000 K
- Philipsin valorespteillä voidaan korostaa myytäviä tuotteita optimaalisesti: Fresh Food Champagne (CH) korostaa leivät, leivonnaiset, hedelmät ja vihannekset lämpimän valkoisella valolla. Fresh Food Meat (FMT) korostaa tuoreet lihatuotteet luonnollisella, viileän valkoisella valolla. CrispWhite (CRW) valaisee vaatteet puhtaan valkoisella valolla, joka parhaiten toistaa kaikki värit
- Himmennettävissä (DALI)

Käyttökohteet

- Myymälät, muoti ja hotellit ja ravintolat

Spesifikaatiot

Tyyppi	ST730T (mini, 3C-kiskoversio)
	ST730C (mini, asennuslustaversio)
	ST740T (compact, 3C-kiskoversio)
	ST740C (compact, asennuslustaversio)
Valonlähde	LED-moduuli, ei vaihdettavissa
Teho	Mini-versiot
	– NB (LED11S): 15–18 W (väriämpötilasta riippuen)
	– MB, WB (LED12S): 12–16 W (väriämpötilasta riippuen)
	Compact-versiot
	– NB (LED20S): 27 W
	– MB, WB (LED17S): 16–20 W (väriämpötilasta riippuen)
	– MB, WB (LED27S): 25–32 W (väriämpötilasta riippuen)
	– MB, WB (LED39S): 39 W
Valokeilan kulma	NB (10°)
	MB (28–24–30°)
	WB (36–34–37°)
	LIN (ovaali linssi)
Valovirta	Mini-versiot
	– NB (LED11S): 1000 lm
	– MB, WB (LED12S): 1200 lm
	Compact-versiot
	– NB (LED20S): 1600–2100 lm (väriämpötilasta riippuen)
	– MB, WB (LED17S): 1600–1800 lm (väriämpötilasta riippuen)
	– MB, WB (LED27S): 2500–2900 lm (väriämpötilasta riippuen)
	– MB, WB (LED39S): 3200–4200 lm

Valonlähteen väri	827, 830, 840, 930
Väriämpötila	2 700, 3 000 tai 4 000 K
Värintoistoindeksi	80
	90
	>95
Värvastaavuuden keskihajonta	3 (väripistemittauksen toleranssi +/- 0,005)
Käyttöikä – L70B50	70 000 tuntia
Käyttöikä – L80B50	50 000 tuntia
Käyttöikä – L90B50	25 000 tuntia
Keskimmääräinen	+25 °C
käyttölämpötila	
Käyttölämpötila	+10...+35 °C

Spesifikaatiot


Ohjaimen vikamäärä	1 % 5000 tunnin ajan
Virtalähde	Sisäänrakennettu
Jännite	230 tai 240 V / 50–60 Hz
Himmennys	Ei himmennettävä (PSE, kun mukana hätävalaistus; PSU, kun ei hätävalaistusta mukana)
	DALI-himmennettävä (PSED, kun mukana hätävalaistus; PSD, kun ei hätävalaistusta mukana)

Materiaali	Laitekotelo: muovia
	Pääty ja jäähdityslevy: paineallettua alumiinia
	Etukansi: akryylia tai lasia

Väri	Musta (BK, RAL9004)
	Valkoinen (WH, RAL9003)
	Valkoinen – musta (WH-BK, rungon pääty ja ohjainyksikkö edessä: valkoinen, jäähdytyslevy ja ohjainyksikkö sivulla: musta)
	Harjattua alumiinia – musta (ALU-BK, rungon pääty ja ohjainyksikkö edessä: harjattua alumiinia; jäähdytyslevy ja ohjainyksikkö sivulla: musta)
	Hopea – musta (SI-BK, rungon pääty ja ohjainyksikkö edessä: RAL 9006 metalloitu harmaa; jäähdytyslevy ja ohjainyksikkö sivulla: musta)

	Muita RAL-värejä saatavana tilauksesta
Kupu	Lasi (kapea valokeila)
	Akryylikupu (muut valokeilat)
Asennus	Kiskoliitin (3C kiinteälle kiskolle tai 5C6 DALI-kiskolle)
	Suoraan kattoon; pohjalevy ja liitäntäpiste (BA)
Lisävarusteet	Kennopinnoite (HC)
	Häikäisysuoja (GS)

Versions



Tuotetiedot




PerfectAccent – uusissa, luokkansa parhaissa heijastimissa on korkea tehokkuus, selkeä valokeila ja valon väri on erittäin tasainen.



Osakuva




PerfectAccent -heijastimet takaavat tasaisen ja yhtenäisen valokeilan.



IPDP_ST730Ci_0011-Detail photo

Tuotetiedot



StyliD Compact kiskoasennettava;
saatavana useissa väreissä

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue +10 ... +40 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK02

IP-luokka IP20

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite 220 - 240 V

Yleistä tietoa

Valonlähteen valokeilan kulma 120 °

CE-merkintä CE-merkintä

Suojausluokka IEC Suojausluokka II

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen Kyllä

ENEC-merkintä ENEC-merkintä

Tulenarkuusmerkintä Soveltuu
asennettavaksi
normaalisti
syttyville pinnoille

Häikäisysojan lisävarusteet No

Hekkulankatesti Lämpötila 650 °C,
kesto 30 s

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Liitäntälaitteiden määrä 1 yksikkö

Valonlähteiden määrä 1

Tuoteperheen koodi ST740T

UL-merkintä Ei

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovuotoleranssi +/-10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Optisen kuvun/ linssin tyyppi	Lamppuperheen koodi	Optiikan tyyppi
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	No	LED17S	MB
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	No	LED39S	MB
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	LIN-OVL	LED39S	WB

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. värlämpötila	Alun Värintoistoindeksi	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. värlämpötila	Alun Värintoistoindeksi	LED-valaisimen tehokkuus alussa
84833300	ST740T LED17S/ 930 PSU MB BK	(0.43, 0.40) SDCM	3000 K	≥90	102,40963855421685 lm/W	84854800	ST740T LED39S/ 827 PSU WB WH LIN	(0.45, 0.41) SDCM	2700 K	≥80	119,04761904761905 lm/W
84851700	ST740T LED39S/ 827 PSU MB WH	(0.45, 0.41) SDCM	2700 K	≥80	119,04761904761905 lm/W						


Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa	Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	1700 lm	16.6 W	84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	3750 lm	31.5 W
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	3750 lm	31.5 W				


Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Väri	Order Code	Full Product Name	Väri
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	Musta	84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	Valkoinen
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	Valkoinen			


Polar Wide Diagrams




IFPS_ST740T 1xLED17S/930 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_ST740T 1xLED17S/827 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_ST740T 1xLED27S/827 MB-Polar Normal (separate)



IFPS_ST740T 1xLED39S/827 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_ST740T 1xLED17S/827 WB LIN-Polar Normal (separate)




IFPS_ST740T 1xLED39S/827 WB LIN-Polar Normal (separate)

Polar Wide Diagrams



IFPS_ST740T 1xLED39S/840 WB LIN-Polar
Normal (separate)



IFPS_ST740T 1xLED39S/930 WB LIN-Polar
Normal (separate)

