



StyliD – La Perfection Lumière

StyliD

Les commerçants sont toujours plus confrontés à l'augmentation des tarifs de l'énergie. Avant tout, ils recherchent des solutions évolutives qui permettent de mettre en œuvre des concepts différenciateurs dans leur magasin. Offrant une lumière de haute qualité et une efficacité lumineuse hors du commun, StyliD est la solution idéale pour tous les projets d'éclairage intérieur. Sa gamme étendue de projecteurs couvre un large éventail de flux lumineux (équivalent depuis CDM 20W jusqu'à CDM Elite 70W) pour répondre au mieux aux besoins des commerces tout en mettant en valeur leur image de marque d'une manière saisissante.

Avantages

- Qualité de lumière exceptionnelle : faisceau parfaitement défini et homogène
- Efficacité lumineuse remarquable : jusqu'à 116 lm/W
- Flexibilité : projecteurs rails ou patère, différentes finitions et faisceaux

Fonctions

- Efficacité jusqu'à 116 lm/W, grâce aux réflecteurs Perfect Accent
- Flux lumineux compris entre 1200 lm et 5400 lm
- Choix de température de couleur : 2 700, 3 000 et 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs 80 et 90, Fresh Food, CrispWhite, PremiumWhite
- Faisceaux intensif, semi-intensif, large, ultralarge et ovale disponibles
- Refroidissement passif jusqu'à 5 400 lm
- Gradation DALI
- Gamme d'accessoires (nid d'abeille, adaptateur anti-éblouissement, lentille ovale)

Application

- Commerces, Vitrines
- Supermarchés, Hypermarchés
- Musées

Descriptions

Type	ST730T (mini, version rail 3C)
	ST730C (mini, version patère)
	ST740T (compact, version rail 3C)
	ST740C (compact, version patère)
Source lumineuse	Module LED non remplaçable
Alimentation	Versions Mini
	- NB (LED11S) : de 15 à 18 W (en fonction de la couleur de lumière)
	- MB, WB (LED12S) : de 12 à 16 W (en fonction de la couleur de lumière)
	Versions compactes
	- NB (LED20S) : 27 W
	- MB, WB (LED17S) : de 16 à 20 W (en fonction de la couleur de lumière)
	- MB, WB (LED27S) : de 25 à 32 W (en fonction de la couleur de lumière)
	- MB, WB (LED39S) : 39 W
Largeur de faisceau	NB (10 °)
	MB (28-24-30 °)
	WB (36-34-37 °)
	LIN (lentille ovale)
Flux lumineux	Versions Mini
	- NB (LED11S) : 1 000 lm
	- MB, WB (LED12S) : 1200 lm
	Versions compactes
	- NB (LED20S) : de 1600 à 2100 lm (en fonction de la couleur de lumière)
	- MB, WB (LED17S) : de 1600 à 1800 lm (en fonction de la couleur de lumière)
	- MB, WB (LED27S) : de 2500 à 2900 lm (en fonction de la couleur de lumière)
	- MB, WB (LED39S) : de 3200 to 4200 lm

Descriptions

Taux de défaillance du ballast	1 % pour 5 000 heures
Pilote	Intégré
Tension secteur	230 ou 240 V / 50-60 Hz
Gradation	Sans gradation (PSE lorsque l'éclairage de secours est inclus, PSU quand l'éclairage de secours n'est pas inclus) Réglable avec DALI (PSED lorsque l'éclairage de secours est inclus, PSU quand l'éclairage de secours n'est pas inclus)
Matériau	Boîtier d'appareillage : plastique
	Tête et dissipateur thermique : fonte d'aluminium
	Cache avant : acrylique ou verre

Couleur de source de lumière	827, 830, 840, 930
Température de couleur corrélée	2 700, 3 000 ou 4 000 K
Indice de rendu des couleurs	80 90 >95
Ecart type de chromaticité	3 (avec une tolérance de +/- 0,005 à la mesure du point de couleur)
Durée de vie utile moyenne L70B50	70 000 heures
Durée de vie utile moyenne L80B50	50 000 heures
Durée de vie utile moyenne L90B50	25 000 heures
Température ambiante moyenne	+25 °C
Plage de températures de fonctionnement	+ 10 à + 35 °C

Commande	Noir (BK, RAL9004)
	Blanc (WH, RAL9003)
	Blanc-Noir (WH-BK, boîtier de tête et boîtier de ballast avant : blanc, dissipateur thermique et boîtier de ballast latéral : noir)
	Aluminium brossé-noir (ALU-BK, boîtier de tête et boîtier de ballast avant : aluminium brossé ; dissipateur thermique et boîtier de ballast latéral : noir)
	Argent-noir (SI-BK, boîtier de tête et boîtier de ballast avant : gris métallisé RAL 9006 ; dissipateur thermique et boîtier de ballast latéral : noir)
Cache optique	Autres couleurs RAL disponibles sur demande
	Verre (pour faisceau intensif) Cache acrylique (pour d'autres faisceaux)
Installation	Connecteur sur rail (3C pour rail fixe ou 5C6 pour rail DALI)
	Directement au plafond ; socle avec point de connexion (BA)
Accessoires	Nid d'abeilles (HC)
	Protection contre l'éblouissement (GS)

Versions

StyliD Projecteur Fresh Food
ST740T, module LED, version
compacte



Versions



STYLID COMPACT G3 TRACK




STYLID COMPACT G3 TRACK



Détails sur le produit



Vue éclatée



Détails sur le produit



PerfectAccent – grâce à leur conception spécifique, les nouveaux réflecteurs offrent une efficacité inégalée, un faisceau très net et une uniformité des couleurs élevée.




Les réflecteurs PerfectAccent produisent un faisceau harmonieux de qualité élevée



Détails sur le produit



StyliD_Maxos_fusion-ST740S-1DPP.tif



StyliD_Maxos_fusion-ST740S-2DPP.tif



StyliD_Maxos_fusion-ST740S-3DPP.tif

Accessoires



Grille nid d'abeilles
Ordercode 910500454752,
910500454754, 910500454756



Réducteur de faisceau
Ordercode 910500454753,
910500454755, 910500454757

Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Normes et recommandations	
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02
Code d'indice de protection	IP20
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Caractéristiques générales	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °
Marquage CE	Marquage CE
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	F
Source lumineuse de substitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Tolérance du flux lumineux	+/-10%

Conditions d'utilisation

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximum
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	-
84818000	ST730T LED12S/930 PSU NB BK	-
84824100	ST730T LED12S/830 PSU WB BK	-
84825800	ST730T LED12S/830 PSD-VLC WB BK	1%
84828900	ST730T LED12S/930 PSU MB BK	-
84819700	ST740T LED20S/930 PSU NB BK	-
84832600	ST740T LED17S/830 PSU WB BK	-
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	-
84836400	ST740T LED27S/830 PSU WB BK	-
84838800	ST740T LED27S/830 PSD-VLC WB BK	1%
84839500	ST740T LED27S/930 PSU MB BK	-
84840100	ST740T LED27S/930 PSD-VLC MB BK	1%
84846300	ST740T LED39S/830 PSU WB BK	-
84848700	ST740T LED39S/830 PSD-VLC WB BK	1%
84849400	ST740T LED39S/930 PSU MB BK	-
84850000	ST740T LED39S/930 PSD-VLC MB BK	1%
84821000	ST730T LED12S/930 PSU NB WH	-
84829600	ST730T LED12S/827 PSU MB WH	-
84830200	ST730T LED12S/840 PSU WB WH	-
84831900	ST730T LED12S/840 PSD-VLC WB WH	1%
84822700	ST740T LED20S/930 PSU NB WH	-
84834000	ST740T LED17S/827 PSU MB WH	-
84835700	ST740T LED17S/840 PSU WB WH	-
84841800	ST740T LED27S/827 PSU MB WH	-
84842500	ST740T LED27S/840 PSU WB WH	-
84843200	ST740T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	1%
84844900	ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN	-
84845600	ST740T LED27S/827 PSD-VLC WB WH LIN	1%
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	-
84852400	ST740T LED39S/840 PSU WB WH	-
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	-
84855500	ST740T LED39S/827 PSD-VLC WB WH LIN	1%
97301100	ST740T LED49S/830 PSD-VLC MB WH	1%
97303500	ST740T LED49S/830 PSU MB WH	-
84826500	ST730C LED12S/830 PSU WB WH	-
84837100	ST740C LED27S/830 PSU WB WH	-
84847000	ST740C LED39S/830 PSU WB WH	-
84856200	ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH	1%
84857900	ST750T LED39S/840 PSD-VLC VWB WH	1%
84858600	ST750T LED39S/827 PSD-VLC VWB WH	1%
84859300	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH	1%
84864700	ST750T LED49S/827 PSU MB WH	-
84865400	ST750T LED49S/840 PSU VWB WH	-
84866100	ST750T LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	1%
84867800	ST750T LED49S/827 PSU WB WH LIN	-
84868500	ST750T LED49S/827 PSD-VLC WB WH LIN	1%
84860900	ST750T LED49S/830 PSU WB BK	-
84861600	ST750T LED49S/830 PSD-VLC WB BK	1%
84862300	ST750T LED49S/930 PSU MB BK	-
84863000	ST750T LED49S/930 PSD-VLC MB BK	1%
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	1%

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximum
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	-
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	1%
17798000	ST740S LED17S/827 PSU MB WH	-
17799700	ST740S LED17S/830 PSU MB WH	-
17805500	ST740S LED20S/827 PSU NB WH	-
17806200	ST740S LED20S/830 PSU NB WH	-
17807900	ST740S LED20S/840 PSD-VLC NB WH	1%
17810900	ST740S LED27S/827 PSU MB WH	-
17811600	ST740S LED27S/830 PSU MB WH	-
17816100	ST740S LED39S/827 PSU MB WH	-
17817800	ST740S LED39S/830 PSU MB WH	-
17818500	ST740S LED39S/840 PSD-VLC WB WH	1%
17821500	ST740S LED49S/827 PSU MB WH	-
17822200	ST740S LED49S/830 PSU MB WH	-
17802400	ST740S LED17S/PW930 PSD-VLC VWB BK	1%
17804800	ST740S LED19S/FMT PSD-VLC WB BK	1%
17808600	ST740S LED20S/930 PSD-VLC NB BK LIN	1%
17809300	ST740S LED20S/PW930 PSD-VLC NB BK	1%
17813000	ST740S LED27S/930 PSD-VLC WB BK LIN	1%
17814700	ST740S LED27S/PW930 PSD-VLC VWB BK	1%
17815400	ST740S LED27S/CRW PSD-VLC WB BK	1%
17819200	ST740S LED39S/930 PSD-VLC WB BK LIN	1%
17820800	ST740S LED39S/PW930 PSD-VLC VWB BK	1%
17825300	ST740S LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BK	1%

Gestion et gradation

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable	Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	Non	84842500	ST740T LED27S/840 PSU WB WH	Non
84818000	ST730T LED12S/930 PSU NB BK	Non	84843200	ST740T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	Oui
84824100	ST730T LED12S/830 PSU WB BK	Non	84844900	ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN	Non
84825800	ST730T LED12S/830 PSD-VLC WB BK	Oui	84845600	ST740T LED27S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Oui
84828900	ST730T LED12S/930 PSU MB BK	Non	84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	Non
84819700	ST740T LED20S/930 PSU NB BK	Non	84852400	ST740T LED39S/840 PSU WB WH	Non
84832600	ST740T LED17S/830 PSU WB BK	Non	84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	Non
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	Non	84855500	ST740T LED39S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Oui
84836400	ST740T LED27S/830 PSU WB BK	Non	97301100	ST740T LED49S/830 PSD-VLC MB WH	Oui
84838800	ST740T LED27S/830 PSD-VLC WB BK	Oui	97303500	ST740T LED49S/830 PSU MB WH	Non
84839500	ST740T LED27S/930 PSU MB BK	Non	84826500	ST730C LED12S/830 PSU WB WH	Non
84840100	ST740T LED27S/930 PSD-VLC MB BK	Oui	84837100	ST740C LED27S/830 PSU WB WH	Non
84846300	ST740T LED39S/830 PSU WB BK	Non	84847000	ST740C LED39S/830 PSU WB WH	Non
84848700	ST740T LED39S/830 PSD-VLC WB BK	Oui	84856200	ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH	Oui
84849400	ST740T LED39S/930 PSU MB BK	Non	84857900	ST750T LED39S/840 PSD-VLC VWB WH	Oui
84850000	ST740T LED39S/930 PSD-VLC MB BK	Oui	84858600	ST750T LED39S/827 PSD-VLC VWB WH	Oui
84821000	ST730T LED12S/930 PSU NB WH	Non	84859300	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH	Oui
84829600	ST730T LED12S/827 PSU MB WH	Non	84864700	ST750T LED49S/827 PSU MB WH	Non
84830200	ST730T LED12S/840 PSU WB WH	Non	84865400	ST750T LED49S/840 PSU VWB WH	Non
84831900	ST730T LED12S/840 PSD-VLC WB WH	Oui	84866100	ST750T LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	Oui
84822700	ST740T LED20S/930 PSU NB WH	Non	84867800	ST750T LED49S/827 PSU WB WH LIN	Non
84834000	ST740T LED17S/827 PSU MB WH	Non	84868500	ST750T LED49S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Oui
84835700	ST740T LED17S/840 PSU WB WH	Non	84860900	ST750T LED49S/830 PSU WB BK	Non
84841800	ST740T LED27S/827 PSU MB WH	Non	84861600	ST750T LED49S/830 PSD-VLC WB BK	Oui

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
84862300	ST750T LED49S/930 PSU MB BK	Non
84863000	ST750T LED49S/930 PSD-VLC MB BK	Oui
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	Oui
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	Non
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	Oui
17798000	ST740S LED17S/827 PSU MB WH	Non
17799700	ST740S LED17S/830 PSU MB WH	Non
17805500	ST740S LED20S/827 PSU NB WH	Non
17806200	ST740S LED20S/830 PSU NB WH	Non
17807900	ST740S LED20S/840 PSD-VLC NB WH	Oui
17810900	ST740S LED27S/827 PSU MB WH	Non
17811600	ST740S LED27S/830 PSU MB WH	Non
17816100	ST740S LED39S/827 PSU MB WH	Non
17817800	ST740S LED39S/830 PSU MB WH	Non

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
17818500	ST740S LED39S/840 PSD-VLC WB WH	Oui
17821500	ST740S LED49S/827 PSU MB WH	Non
17822200	ST740S LED49S/830 PSU MB WH	Non
17802400	ST740S LED17S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Oui
17804800	ST740S LED19S/FMT PSD-VLC WB BK	Oui
17808600	ST740S LED20S/930 PSD-VLC NB BK LIN	Oui
17809300	ST740S LED20S/PW930 PSD-VLC NB BK	Oui
17813000	ST740S LED27S/930 PSD-VLC WB BK LIN	Oui
17814700	ST740S LED27S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Oui
17815400	ST740S LED27S/CRW PSD-VLC WB BK	Oui
17819200	ST740S LED39S/930 PSD-VLC WB BK LIN	Oui
17820800	ST740S LED39S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Oui
17825300	ST740S LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Oui

Caractéristiques générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cache		Appareillage	Accessoires de protection contre l'éblouissement
		Culot	optique/ type de l'objectif		
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	-	Non	-	Non
84818000	ST730T LED12S/930 PSU NB BK	NA	Non	-	Non
84824100	ST730T LED12S/830 PSU WB BK	NA	Non	-	Non
84825800	ST730T LED12S/830 PSD-VLC WB BK	NA	Non	-	Non
84828900	ST730T LED12S/930 PSU MB BK	NA	Non	-	Non
84819700	ST740T LED20S/930 PSU NB BK	-	Non	-	Non
84832600	ST740T LED17S/830 PSU WB BK	-	Non	-	Non
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	-	Non	-	Non
84836400	ST740T LED27S/830 PSU WB BK	-	Non	-	Non
84838800	ST740T LED27S/830 PSD-VLC WB BK	-	Non	-	Non
84839500	ST740T LED27S/930 PSU MB BK	-	Non	-	Non
84840100	ST740T LED27S/930 PSD-VLC MB BK	-	Non	-	Non
84846300	ST740T LED39S/830 PSU WB BK	-	Non	-	Non
84848700	ST740T LED39S/830 PSD-VLC WB BK	-	Non	-	Non
84849400	ST740T LED39S/930 PSU MB BK	-	Non	-	Non

Order Code	Full Product Name	Cache		Appareillage	Accessoires de protection contre l'éblouissement
		Culot	optique/ type de l'objectif		
84850000	ST740T LED39S/930 PSD-VLC MB BK	-	Non	-	Non
84821000	ST730T LED12S/930 PSU NB WH	NA	Non	-	Non
84829600	ST730T LED12S/827 PSU MB WH	NA	Non	-	Non
84830200	ST730T LED12S/840 PSU WB WH	NA	Non	-	Non
84831900	ST730T LED12S/840 PSD-VLC WB WH	NA	Non	-	Non
84822700	ST740T LED20S/930 PSU NB WH	-	Non	-	Non
84834000	ST740T LED17S/827 PSU MB WH	-	Non	-	Non
84835700	ST740T LED17S/840 PSU WB WH	-	Non	-	Non
84841800	ST740T LED27S/827 PSU MB WH	-	Non	-	Non
84842500	ST740T LED27S/840 PSU WB WH	-	Non	-	Non
84843200	ST740T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	-	Non	-	Non
84844900	ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN	-	LIN-OVL	-	Non
84845600	ST740T LED27S/827 PSD-VLC WB WH LIN	-	LIN-OVL	-	Non
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	-	Non	-	Non
84852400	ST740T LED39S/840 PSU WB WH	-	Non	-	Non

Order Code	Full Product Name	Cache		Appareillage	Accessoires de protection contre
		Culot	optique/ type de l'objectif		
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	-	LIN-OVL	-	Non
84855500	ST740T LED39S/827 PSD-VLC WB WH LIN	-	LIN-OVL	-	Non
97301100	ST740T LED49S/830 PSD-VLC MB WH	-	GC	-	Non
97303500	ST740T LED49S/830 PSU MB WH	-	GC	-	Non
84826500	ST730C LED12S/830 PSU WB WH	NA	Non	-	Non
84837100	ST740C LED27S/830 PSU WB WH	NA	Non	-	Non
84847000	ST740C LED39S/830 PSU WB WH	NA	Non	-	Non
84856200	ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH	-	Non	-	Non
84857900	ST750T LED39S/840 PSD-VLC VWB WH	-	Non	-	Non
84858600	ST750T LED39S/827 PSD-VLC VWB WH	-	Non	-	Non
84859300	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH	-	Non	-	Non
84864700	ST750T LED49S/827 PSU MB WH	-	Non	-	Non
84865400	ST750T LED49S/840 PSU VWB WH	-	Non	-	Non
84866100	ST750T LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	-	Non	-	Non
84867800	ST750T LED49S/827 PSU WB WH LIN	-	LIN-OVL	-	Non
84868500	ST750T LED49S/827 PSD-VLC WB WH LIN	-	LIN-OVL	-	Non
84860900	ST750T LED49S/830 PSU WB BK	-	Non	-	Non
84861600	ST750T LED49S/830 PSD-VLC WB BK	-	Non	-	Non
84862300	ST750T LED49S/930 PSU MB BK	-	Non	-	Non
84863000	ST750T LED49S/930 PSD-VLC MB BK	-	Non	-	Non
97298400	ST740T LED39S/ PW930 PSD-VLC MB WH	-	GC	-	Non
97300400	ST740T LED39S/ PW930 PSU MB WH	-	GC	-	Non
97304200	ST740T LED49S/ PW930 PSD-VLC MB WH	-	GC	-	Non
17798000	ST740S LED17S/827 PSU MB WH	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Cache		Appareillage	Accessoires de protection contre
		Culot	optique/ type de l'objectif		
17799700	ST740S LED17S/830 PSU MB WH	-	-	-	-
17805500	ST740S LED20S/827 PSU NB WH	-	-	-	-
17806200	ST740S LED20S/830 PSU NB WH	-	-	-	-
17807900	ST740S LED20S/840 PSD-VLC NB WH	-	-	-	-
17810900	ST740S LED27S/827 PSU MB WH	-	-	-	-
17811600	ST740S LED27S/830 PSU MB WH	-	-	-	-
17816100	ST740S LED39S/827 PSU MB WH	-	-	-	-
17817800	ST740S LED39S/830 PSU MB WH	-	-	-	-
17818500	ST740S LED39S/840 PSD-VLC WB WH	-	-	-	-
17821500	ST740S LED49S/827 PSU MB WH	-	-	-	-
17822200	ST740S LED49S/830 PSU MB WH	-	-	-	-
17802400	ST740S LED17S/ PW930 PSD-VLC VWB BK	-	-	-	-
17804800	ST740S LED19S/FMT PSD-VLC WB BK	-	-	-	-
17808600	ST740S LED20S/930 PSD-VLC NB BK LIN	-	-	-	-
17809300	ST740S LED20S/ PW930 PSD-VLC NB BK	-	-	-	-
17813000	ST740S LED27S/930 PSD-VLC WB BK LIN	-	-	-	-
17814700	ST740S LED27S/ PW930 PSD-VLC VWB BK	-	-	-	-
17815400	ST740S LED27S/CRW PSD- VLC WB BK	-	-	-	-
17819200	ST740S LED39S/930 PSD-VLC WB BK LIN	-	-	-	-
17820800	ST740S LED39S/ PW930 PSD-VLC VWB BK	-	-	-	-
17825300	ST740S LED49S/ PW930 PSD-VLC VWB BK	-	-	-	-

Caractéristiques générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Code famille de lampe	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Code de la famille de produits	Marquage UL
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED19S	1	WB	ST740T	Non
84818000	ST730T LED12S/930 PSU NB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED11S	1	NB	ST730T	Non
84824100	ST730T LED12S/830 PSU WB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED12S	1	WB	ST730T	Non
84825800	ST730T LED12S/830 PSD-VLC WB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED12S	1	WB	ST730T	Non
84828900	ST730T LED12S/930 PSU MB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED12S	1	MB	ST730T	Non
84819700	ST740T LED20S/930 PSU NB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED20S	1	NB	ST740T	Non
84832600	ST740T LED17S/830 PSU WB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED17S	1	WB	ST740T	Non
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED17S	1	MB	ST740T	Non
84836400	ST740T LED27S/830 PSU WB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED27S	1	WB	ST740T	Non
84838800	ST740T LED27S/830 PSD-VLC WB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED27S	1	WB	ST740T	Non
84839500	ST740T LED27S/930 PSU MB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED27S	1	MB	ST740T	Non
84840100	ST740T LED27S/930 PSD-VLC MB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED27S	1	MB	ST740T	Non
84846300	ST740T LED39S/830 PSU WB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	1	WB	ST740T	Non
84848700	ST740T LED39S/830 PSD-VLC WB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	1	WB	ST740T	Non
84849400	ST740T LED39S/930 PSU MB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	1	MB	ST740T	Non
84850000	ST740T LED39S/930 PSD-VLC MB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	1	MB	ST740T	Non
84821000	ST730T LED12S/930 PSU NB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED11S	1	NB	ST730T	Non
84829600	ST730T LED12S/827 PSU MB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED12S	1	MB	ST730T	Non
84830200	ST730T LED12S/840 PSU WB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED12S	1	WB	ST730T	Non
84831900	ST730T LED12S/840 PSD-VLC WB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED12S	1	WB	ST730T	Non
84822700	ST740T LED20S/930 PSU NB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED20S	1	NB	ST740T	Non
84834000	ST740T LED17S/827 PSU MB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED17S	1	MB	ST740T	Non
84835700	ST740T LED17S/840 PSU WB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED17S	1	WB	ST740T	Non
84841800	ST740T LED27S/827 PSU MB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED27S	1	MB	ST740T	Non
84842500	ST740T LED27S/840 PSU WB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED27S	1	WB	ST740T	Non
84843200	ST740T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED27S	1	WB	ST740T	Non
84844900	ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN	Température 650 °C, durée 30 s	LED27S	1	WB	ST740T	Non
84845600	ST740T LED27S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Température 650 °C, durée 30 s	LED27S	1	WB	ST740T	Non
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	1	MB	ST740T	Non
84852400	ST740T LED39S/840 PSU WB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	1	WB	ST740T	Non
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	1	WB	ST740T	Non
84855500	ST740T LED39S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	1	WB	ST740T	Non
97301100	ST740T LED49S/830 PSD-VLC MB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED49S	1	MB	ST740T	Non
97303500	ST740T LED49S/830 PSU MB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED49S	1	MB	ST740T	Non
84826500	ST730C LED12S/830 PSU WB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED12S	1	WB	ST730C	Non
84837100	ST740C LED27S/830 PSU WB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED27S	1	WB	ST740C	Non
84847000	ST740C LED39S/830 PSU WB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	1	WB	ST740C	Non
84856200	ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	1	VWB	ST750T	Non
84857900	ST750T LED39S/840 PSD-VLC VWB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	1	VWB	ST750T	Non
84858600	ST750T LED39S/827 PSD-VLC VWB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	1	VWB	ST750T	Non
84859300	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	1	VWB	ST750T	Non
84864700	ST750T LED49S/827 PSU MB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED49S	1	MB	ST750T	Non
84865400	ST750T LED49S/840 PSU VWB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED49S	1	VWB	ST750T	Non
84866100	ST750T LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED49S	1	VWB	ST750T	Non
84867800	ST750T LED49S/827 PSU WB WH LIN	Température 650 °C, durée 30 s	LED49S	1	WB	ST750T	Non
84868500	ST750T LED49S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Température 650 °C, durée 30 s	LED49S	1	WB	ST750T	Non
84860900	ST750T LED49S/830 PSU WB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED49S	1	WB	ST750T	Non
84861600	ST750T LED49S/830 PSD-VLC WB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED49S	1	WB	ST750T	Non
84862300	ST750T LED49S/930 PSU MB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED49S	1	MB	ST750T	Non

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Code famille de lampe	Nombre de sources		Type d'optique	Code de la famille de produits	Marquage UL
				lumineuses				
84863000	ST750T LED49S/930 PSD-VLC MB BK	Température 650 °C, durée 30 s	LED49S	1		MB	ST750T	Non
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	1		MB	ST740T	Non
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	1		MB	ST740T	Non
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED49S	1		MB	ST740T	Non
17798000	ST740S LED17S/827 PSU MB WH	Température 650 °C, durée 5 s	-	-		MB	ST740S	-
17799700	ST740S LED17S/830 PSU MB WH	Température 650 °C, durée 5 s	-	-		MB	ST740S	-
17805500	ST740S LED20S/827 PSU NB WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	-		NB	ST740S	-
17806200	ST740S LED20S/830 PSU NB WH	Température 650 °C, durée 5 s	-	-		NB	ST740S	-
17807900	ST740S LED20S/840 PSD-VLC NB WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	-		NB	ST740S	-
17810900	ST740S LED27S/827 PSU MB WH	Température 650 °C, durée 5 s	-	-		MB	ST740S	-
17811600	ST740S LED27S/830 PSU MB WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	-		MB	ST740S	-
17816100	ST740S LED39S/827 PSU MB WH	Température 650 °C, durée 5 s	-	-		MB	ST740S	-
17817800	ST740S LED39S/830 PSU MB WH	Température 650 °C, durée 5 s	-	-		MB	ST740S	-
17818500	ST740S LED39S/840 PSD-VLC WB WH	Température 650 °C, durée 5 s	-	-		WB	ST740S	-
17821500	ST740S LED49S/827 PSU MB WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	-		MB	ST740S	-
17822200	ST740S LED49S/830 PSU MB WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	-		MB	ST740S	-
17802400	ST740S LED17S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Température 650 °C, durée 5 s	-	-		VWB	ST740S	-
17804800	ST740S LED19S/FMT PSD-VLC WB BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	-		WB	ST740S	-
17808600	ST740S LED20S/930 PSD-VLC NB BK LIN	Température 650 °C, durée 5 s	-	-		NB	ST740S	-
17809300	ST740S LED20S/PW930 PSD-VLC NB BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	-		NB	ST740S	-
17813000	ST740S LED27S/930 PSD-VLC WB BK LIN	Température 650 °C, durée 30 s	-	-		WB	ST740S	-
17814700	ST740S LED27S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Température 650 °C, durée 5 s	-	-		VWB	ST740S	-
17815400	ST740S LED27S/CRW PSD-VLC WB BK	Température 650 °C, durée 5 s	-	-		WB	ST740S	-
17819200	ST740S LED39S/930 PSD-VLC WB BK LIN	Température 650 °C, durée 5 s	-	-		WB	ST740S	-
17820800	ST740S LED39S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Température 650 °C, durée 5 s	-	-		VWB	ST740S	-
17825300	ST740S LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Température 650 °C, durée 5 s	-	-		VWB	ST740S	-

Performances Initiales (Conforme IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur	Température	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
			proximale initiale	Indice de rendu des couleurs	
26356300	ST740T LED19S/ FMT PSU WB BK	(0.39, 0.33) SDCM <3	3000 K	≥85	70.37037037037037 lm/W
84818000	ST730T LED12S/ 930 PSU NB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	88.88888888888889 lm/W
84824100	ST730T LED12S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	114.28571428571429 lm/W
84825800	ST730T LED12S/ 830 PSD-	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	114.28571428571429 lm/W
84828900	ST730T LED12S/ 930 PSU MB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	96 lm/W
84819700	ST740T LED20S/ 930 PSU NB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	93.02325581395348 lm/W
84832600	ST740T LED17S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	118.05555555555556 lm/W
84833300	ST740T LED17S/	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	102.40963855421685 lm/W

Order	Full	Chromaticité	Température de couleur proximale	Température Indice de rendu des couleurs	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
Code	Name	initiale	initiale		
	930 PSU MB BK				
84836400	ST740T LED27S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	120 lm/W
84838800	ST740T LED27S/ 830 PSD- VLC WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	120 lm/W
84839500	ST740T LED27S/ 930 PSU MB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	105.88235294117646 lm/W
84840100	ST740T LED27S/ 930 PSD- VLC MB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	105.88235294117646 lm/W
84846300	ST740T LED39S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	123.80952380952381 lm/W
84848700	ST740T LED39S/ 830 PSD- VLC WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	123.80952380952381 lm/W
84849400	ST740T LED39S/ 930 PSU MB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	101.2987012987013 lm/W
84850000	ST740T LED39S/ 930 PSD- VLC MB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	101.2987012987013 lm/W
84821000	ST730T LED12S/ 930 PSU NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	88.88888888888889 lm/W
84829600	ST730T LED12S/	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	109.52380952380952 lm/W

Order	Full	Chromaticité	Température de couleur proximale	Température Indice de rendu des couleurs	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
Code	Name	initiale	initiale		
	827 PSU MB WH				
84830200	ST730T LED12S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	119.04761904761905 lm/W
84831900	ST730T LED12S/ 840 PSD- VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	119.04761904761905 lm/W
84822700	ST740T LED20S/ 930 PSU NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	93.02325581395348 lm/W
84834000	ST740T LED17S/ 827 PSU MB WH	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	114.58333333333333 lm/W
84835700	ST740T LED17S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	125 lm/W
84841800	ST740T LED27S/ 827 PSU MB WH	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	122.22222222222223 lm/W
84842500	ST740T LED27S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	133.33333333333334 lm/W
84843200	ST740T LED27S/ 840 PSD- VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	133.33333333333334 lm/W
84844900	ST740T LED27S/ 827 PSU WB WH LIN	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	122.22222222222223 lm/W
84845600	ST740T LED27S/ 827 PSD- VLC WB WH LIN	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	122.22222222222223 lm/W

Order	Full	Chromaticité	Température de couleur proximale	Température Indice de rendu des couleurs	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
Code	Name	initiale	initiale		
84851700	ST740T LED39S/ 827 PSU MB WH	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	119.04761904761905 lm/W
84852400	ST740T LED39S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	128.57142857142858 lm/W
84854800	ST740T LED39S/ 827 PSU WB WH LIN	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	119.04761904761905 lm/W
84855500	ST740T LED39S/ 827 PSD- VLC WB WH LIN	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	119.04761904761905 lm/W
97301100	ST740T LED49S/ 830 PSD- VLC MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	122.5 lm/W
97303500	ST740T LED49S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	122.5 lm/W
84826500	ST730C LED12S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	114.28571428571429 lm/W
84837100	ST740C LED27S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	120 lm/W
84847000	ST740C LED39S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	123.80952380952381 lm/W
84856200	ST750T LED39S/ 830 PSD- VLC VWB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	123.80952380952381 lm/W

Order	Full	Chromaticité	Température de couleur proximale	Température Indice de rendu des couleurs	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
Code	Name	initiale	initiale		
84857900	ST750T LED39S/ 840 PSD- VLC VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	128.57142857142858 lm/W
84858600	ST750T LED39S/ 827 PSD- VLC VWB WH	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	119.04761904761905 lm/W
84859300	ST750T LED39S/ 930 PSD- VLC VWB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	101.2987012987013 lm/W
84864700	ST750T LED49S/ 827 PSU MB WH	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	118.75 lm/W
84865400	ST750T LED49S/ 840 PSU VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	101.25 lm/W
84866100	ST750T LED49S/ 840 PSD- VLC VWB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	101.25 lm/W
84867800	ST750T LED49S/ 827 PSU WB WH LIN	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	118.75 lm/W
84868500	ST750T LED49S/ 827 PSD- VLC WB WH LIN	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	118.75 lm/W

Order	Full	Chromaticité	Température de couleur proximale	Température Indice de rendu des couleurs	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
Code	Name	initiale	initiale		
84860900	ST750T LED49S/ 830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	122.5 lm/W
84861600	ST750T LED49S/ 830 PSD- VLC WB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	122.5 lm/W
84862300	ST750T LED49S/ 930 PSU MB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	98.98989898989899 lm/W
84863000	ST750T LED49S/ 930 PSD- VLC MB BK	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	98.98989898989899 lm/W
97298400	ST740T LED39S/ PW930 PSD- VLC MB WH	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	≥90	101.2987012987013 lm/W
97300400	ST740T LED39S/ PW930 PSU MB WH	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	≥90	101.2987012987013 lm/W
97304200	ST740T LED49S/ PW930 PSD- VLC MB WH	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	≥90	98.98989898989899 lm/W
17798000	ST740S LED17S/ 827 PSU MB WH	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	114.58333333333333 lm/W
17799700	ST740S LED17S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	118.05555555555556 lm/W
17805500	ST740S LED20S/ 827 PSU NB WH	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	99.48979591836734 lm/W

Order	Full	Chromaticité	Température de couleur proximale	Température Indice de rendu des couleurs	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
Code	Name	initiale	initiale		
17806200	ST740S LED20S/ 830 PSU NB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	102.0408163265306 lm/W
17807900	ST740S LED20S/ 840 PSD- VLC NB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	107.14285714285714 lm/W
17810900	ST740S LED27S/ 827 PSU MB WH	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	122.22222222222223 lm/W
17811600	ST740S LED27S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	120 lm/W
17816100	ST740S LED39S/ 827 PSU MB WH	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	119.04761904761905 lm/W
17817800	ST740S LED39S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	123.80952380952381 lm/W
17818500	ST740S LED39S/ 840 PSD- VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	≥80	128.57142857142858 lm/W
17821500	ST740S LED49S/ 827 PSU MB WH	(0.45, 0.41) SDCM <3	2700 K	≥80	118.75 lm/W
17822200	ST740S LED49S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥80	122.5 lm/W
17802400	ST740S LED17S/ PW930 PSD- VLC VWB BK	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	≥90	102.40963855421685 lm/W
17804800	ST740S LED19S/ FMT	(0.40, 0.33) SDCM <3	3000 K	≥85	70.37037037037037 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Température Indice de rendu des couleurs	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
	PSD- VLC WB BK				
17808600	ST740S LED20S/ 930 PSD- VLC NB BK LIN	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	93.02325581395348 lm/W
17809300	ST740S LED20S/ PW930 PSD- VLC NB BK	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	≥90	93.02325581395348 lm/W
17813000	ST740S LED27S/ 930 PSD- VLC WB BK LIN	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	105.88235294117646 lm/W
17814700	ST740S LED27S/ PW930 PSD-	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	≥90	105.88235294117646 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Température Indice de rendu des couleurs	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED
	VLC VWB BK				
17815400	ST740S LED27S/ CRW PSD- VLC WB BK	(0.43, 0.39) SDCM <3	3000 K	≥95	67.5 lm/W
17819200	ST740S LED39S/ 930 PSD- VLC WB BK LIN	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	≥90	101.2987012987013 lm/W
17820800	ST740S LED39S/ PW930 PSD- VLC VWB BK	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	≥90	101.2987012987013 lm/W
17825300	ST740S LED49S/ PW930 PSD- VLC VWB BK	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	≥90	98.98989898989899 lm/W

Performances Initiales (Conforme IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	1900 lm	27 W
84818000	ST730T LED12S/930 PSU NB BK	1200 lm	13.5 W
84824100	ST730T LED12S/830 PSU WB BK	1200 lm	10.2 W
84825800	ST730T LED12S/830 PSD-VLC WB BK	1200 lm	10.2 W
84828900	ST730T LED12S/930 PSU MB BK	1200 lm	12.5 W
84819700	ST740T LED20S/930 PSU NB BK	2000 lm	21.5 W
84832600	ST740T LED17S/830 PSU WB BK	1700 lm	14.4 W
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	1700 lm	16.6 W
84836400	ST740T LED27S/830 PSU WB BK	2700 lm	22.5 W
84838800	ST740T LED27S/830 PSD-VLC WB BK	2700 lm	22.5 W
84839500	ST740T LED27S/930 PSU MB BK	2700 lm	25.5 W
84840100	ST740T LED27S/930 PSD-VLC MB BK	2700 lm	25.5 W
84846300	ST740T LED39S/830 PSU WB BK	3900 lm	31.5 W
84848700	ST740T LED39S/830 PSD-VLC WB BK	3900 lm	31.5 W

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
84849400	ST740T LED39S/930 PSU MB BK	3900 lm	38.5 W
84850000	ST740T LED39S/930 PSD-VLC MB BK	3900 lm	38.5 W
84821000	ST730T LED12S/930 PSU NB WH	1200 lm	13.5 W
84829600	ST730T LED12S/827 PSU MB WH	1150 lm	10.2 W
84830200	ST730T LED12S/840 PSU WB WH	1250 lm	10.2 W
84831900	ST730T LED12S/840 PSD-VLC WB WH	1250 lm	10.2 W
84822700	ST740T LED20S/930 PSU NB WH	2000 lm	21.5 W
84834000	ST740T LED17S/827 PSU MB WH	1650 lm	14.4 W
84835700	ST740T LED17S/840 PSU WB WH	1800 lm	14.4 W
84841800	ST740T LED27S/827 PSU MB WH	2750 lm	22.5 W
84842500	ST740T LED27S/840 PSU WB WH	3000 lm	22.5 W
84843200	ST740T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	3000 lm	22.5 W
84844900	ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN	2750 lm	22.5 W

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
84845600	ST740T LED27S/827 PSD-VLC WB WH LIN	2750 lm	22.5 W
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	3750 lm	31.5 W
84852400	ST740T LED39S/840 PSU WB WH	4050 lm	31.5 W
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	3750 lm	31.5 W
84855500	ST740T LED39S/827 PSD-VLC WB WH LIN	3750 lm	31.5 W
97301100	ST740T LED49S/830 PSD-VLC MB WH	4900 lm	40 W
97303500	ST740T LED49S/830 PSU MB WH	4900 lm	40 W
84826500	ST730C LED12S/830 PSU WB WH	1200 lm	10.2 W
84837100	ST740C LED27S/830 PSU WB WH	2700 lm	22.5 W
84847000	ST740C LED39S/830 PSU WB WH	3900 lm	31.5 W
84856200	ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH	3900 lm	31.5 W
84857900	ST750T LED39S/840 PSD-VLC VWB WH	4050 lm	31.5 W
84858600	ST750T LED39S/827 PSD-VLC VWB WH	3750 lm	31.5 W
84859300	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH	3900 lm	38.5 W
84864700	ST750T LED49S/827 PSU MB WH	4750 lm	40 W
84865400	ST750T LED49S/840 PSU VWB WH	4050 lm	40 W
84866100	ST750T LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	4050 lm	40 W
84867800	ST750T LED49S/827 PSU WB WH LIN	4750 lm	40 W
84868500	ST750T LED49S/827 PSD-VLC WB WH LIN	4750 lm	40 W
84860900	ST750T LED49S/830 PSU WB BK	4900 lm	40 W
84861600	ST750T LED49S/830 PSD-VLC WB BK	4900 lm	40 W
84862300	ST750T LED49S/930 PSU MB BK	4900 lm	49.5 W
84863000	ST750T LED49S/930 PSD-VLC MB BK	4900 lm	49.5 W
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	3900 lm	38.5 W

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Couleur
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	Noir
84818000	ST730T LED12S/930 PSU NB BK	Noir
84824100	ST730T LED12S/830 PSU WB BK	Noir
84825800	ST730T LED12S/830 PSD-VLC WB BK	Noir
84828900	ST730T LED12S/930 PSU MB BK	Noir
84819700	ST740T LED20S/930 PSU NB BK	Noir
84832600	ST740T LED17S/830 PSU WB BK	Noir
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	Noir
84836400	ST740T LED27S/830 PSU WB BK	Noir

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	3900 lm	38.5 W
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	4900 lm	49.5 W
17798000	ST740S LED17S/827 PSU MB WH	1650 lm	14.4 W
17799700	ST740S LED17S/830 PSU MB WH	1700 lm	14.4 W
17805500	ST740S LED20S/827 PSU NB WH	1950 lm	19.6 W
17806200	ST740S LED20S/830 PSU NB WH	2000 lm	19.6 W
17807900	ST740S LED20S/840 PSD-VLC NB WH	2100 lm	19.6 W
17810900	ST740S LED27S/827 PSU MB WH	2750 lm	22.5 W
17811600	ST740S LED27S/830 PSU MB WH	2700 lm	22.5 W
17816100	ST740S LED39S/827 PSU MB WH	3750 lm	31.5 W
17817800	ST740S LED39S/830 PSU MB WH	3900 lm	31.5 W
17818500	ST740S LED39S/840 PSD-VLC WB WH	4050 lm	31.5 W
17821500	ST740S LED49S/827 PSU MB WH	4750 lm	40 W
17822200	ST740S LED49S/830 PSU MB WH	4900 lm	40 W
17802400	ST740S LED17S/PW930 PSD-VLC VWB BK	1700 lm	16.6 W
17804800	ST740S LED19S/FMT PSD-VLC WB BK	1900 lm	27 W
17808600	ST740S LED20S/930 PSD-VLC NB BK LIN	2000 lm	21.5 W
17809300	ST740S LED20S/PW930 PSD-VLC NB BK	2000 lm	21.5 W
17813000	ST740S LED27S/930 PSD-VLC WB BK LIN	2700 lm	25.5 W
17814700	ST740S LED27S/PW930 PSD-VLC VWB BK	2700 lm	25.5 W
17815400	ST740S LED27S/CRW PSD-VLC WB BK	2700 lm	40 W
17819200	ST740S LED39S/930 PSD-VLC WB BK LIN	3900 lm	38.5 W
17820800	ST740S LED39S/PW930 PSD-VLC VWB BK	3900 lm	38.5 W
17825300	ST740S LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BK	4900 lm	49.5 W

Order Code	Full Product Name	Couleur
84830200	ST730T LED12S/840 PSU WB WH	Blanc
84831900	ST730T LED12S/840 PSD-VLC WB WH	Blanc
84822700	ST740T LED20S/930 PSU NB WH	Blanc
84834000	ST740T LED17S/827 PSU MB WH	Blanc
84835700	ST740T LED17S/840 PSU WB WH	Blanc
84841800	ST740T LED27S/827 PSU MB WH	Blanc
84842500	ST740T LED27S/840 PSU WB WH	Blanc
84843200	ST740T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	Blanc
84844900	ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN	Blanc
84845600	ST740T LED27S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Blanc
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	Blanc
84852400	ST740T LED39S/840 PSU WB WH	Blanc
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	Blanc
84855500	ST740T LED39S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Blanc
97301100	ST740T LED49S/830 PSD-VLC MB WH	Blanc
97303500	ST740T LED49S/830 PSU MB WH	Blanc
84826500	ST730C LED12S/830 PSU WB WH	Blanc
84837100	ST740C LED27S/830 PSU WB WH	Blanc
84847000	ST740C LED39S/830 PSU WB WH	Blanc
84856200	ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH	Blanc
84857900	ST750T LED39S/840 PSD-VLC VWB WH	Blanc
84858600	ST750T LED39S/827 PSD-VLC VWB WH	Blanc
84859300	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH	Blanc
84864700	ST750T LED49S/827 PSU MB WH	Blanc
84865400	ST750T LED49S/840 PSU VWB WH	Blanc
84866100	ST750T LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	Blanc
84867800	ST750T LED49S/827 PSU WB WH LIN	Blanc
84868500	ST750T LED49S/827 PSD-VLC WB WH LIN	Blanc
84860900	ST750T LED49S/830 PSU WB BK	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur
84861600	ST750T LED49S/830 PSD-VLC WB BK	Noir
84862300	ST750T LED49S/930 PSU MB BK	Noir
84863000	ST750T LED49S/930 PSD-VLC MB BK	Noir
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	Blanc
97300400	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH	Blanc
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	Blanc
17798000	ST740S LED17S/827 PSU MB WH	Blanc
17799700	ST740S LED17S/830 PSU MB WH	Blanc
17805500	ST740S LED20S/827 PSU NB WH	Blanc
17806200	ST740S LED20S/830 PSU NB WH	Blanc
17807900	ST740S LED20S/840 PSD-VLC NB WH	Blanc
17810900	ST740S LED27S/827 PSU MB WH	Blanc
17811600	ST740S LED27S/830 PSU MB WH	Blanc
17816100	ST740S LED39S/827 PSU MB WH	Blanc
17817800	ST740S LED39S/830 PSU MB WH	Blanc
17818500	ST740S LED39S/840 PSD-VLC WB WH	Blanc
17821500	ST740S LED49S/827 PSU MB WH	Blanc
17822200	ST740S LED49S/830 PSU MB WH	Blanc
17802400	ST740S LED17S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Noir
17804800	ST740S LED19S/FMT PSD-VLC WB BK	Noir
17808600	ST740S LED20S/930 PSD-VLC NB BK LIN	Noir
17809300	ST740S LED20S/PW930 PSD-VLC NB BK	Noir
17813000	ST740S LED27S/930 PSD-VLC WB BK LIN	Noir
17814700	ST740S LED27S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Noir
17815400	ST740S LED27S/CRW PSD-VLC WB BK	Noir
17819200	ST740S LED39S/930 PSD-VLC WB BK LIN	Noir
17820800	ST740S LED39S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Noir
17825300	ST740S LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BK	Noir

