




StyliD – den beste energieffektive serien for butikker

StyliD

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Butikkseiere har bruk for fremtidssikre løsninger som gjør de i stand til å skape konsepter som gjør at de skiller seg ut fra konkurrentene sine. StyliD leverer lys av høy kvalitet, kraft i lyskjeglen og utmerket lyseffekt og er den ideelle energibesparende løsningen for dagens krevende butikkmiljøer. Den passer for et bredt spekter av belysning, inkludert CrispWhite for motebutikker og Food recipes for supermarkeder.

Fordeler

- Tiltrekk deg kunder med lys av høy kvalitet
- Armaturdesignet passer diskret inn med resten av butikken
- God energiytelse, tilsvarende CDM Elite, men gir mye lenger levetid og inntjening av TOC innen tre år

Funksjoner

- Effekt på opptil 100 lm/W, takket være Hi-LOR-reflektorer (90 %)
- Lumenpakker fra 1200 lm til 4900 lm for å matche tilsvarende CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite
- Utvalg av fargetemperaturer: 2 700, 3 000 og 4 000 K
- Fargegjengivelsesindeks på 80 og 90
- Tilgjengelig med smalstrålet, mellomstrålet, bredstrålet og oval optikk
- Passiv kjøling opptil 4000 lm
- Kan dimmes
- Utvalg av tilbehør (perforert filter, blendingsbeskyttelse)

Søknad

• Butikk: mote og matvarebutikker

spesifikasjoner

Produktnavn	ST730T (mini, versjon med 3C-skinne)
	ST730C (mini, versjon med monteringsplate)
	ST740T (kompakt, versjon med 3C-skinne)
	ST740C (compact, versjon med monteringsplate)
Lyskilde	Ikke-utsiftbar LED-modul
Effekt	Mini-versjoner
	- NB (LED11S): 15 til 18 W (avhengig av lysfarge)
	- MB, WB (LED12S): 12 til 16 W (avhengig av lysfarge)
	Compact-versjoner
	- NB (LED20S): 27 W
	- MB, WB (LED17S): 16 til 20 W (avhengig av lysfarge)
	- MB, WB (LED27S): 25 til 32 W (avhengig av lysfarge)
	- MB, WB (LED39S): 39 W
Spredningsvinkel	NB (10 °)
	MB (28-24-30 °)
	WB (36-34-37 °)
	LIN (oval linse)
Lysstrøm	Mini-versjoner
	- NB (LED11S): 1000 lm
	- MB, WB (LED12S): 1200 lm
	Compact-versjoner
	- NB (LED20S): 1600 til 2100 lm (avhengig av lysfarge)
	- MB, WB (LED17S): 1600 til 1800 lm (avhengig av lysfarge)
	- MB, WB (LED27S): 2500 til 2900 lm (avhengig av lysfarge)
	- MB, WB (LED39S): 3200 til 4200 lm


Lyskildefarge	827, 830, 840, 930
Korrelert fargetemperatur	2700, 3000 eller 4000 K
Fargegjengivelsesindeks	80
s	90
	> 95
Standardavvik for fargesamsvar	3 (med en toleranse på +/- 0,005 på fargepunktmåling)
Medianlevetid L70B50	70 000 timer
Medianlevetid L80B50	50 000 timer
Medianlevetid L90B50	25 000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	+25 °C
Driftstemperatur	+10 til +35 °C

spesifikasjoner


Driverbortfall	1 % for 5000 timer
Driver	Innebygd
Nettspenning	230 eller 240 V / 50-60 Hz
Dimming	Kan ikke dimmes (PSE når nødbelysning er inkludert, PSU når nødbelysning ikke er inkludert)
	Kan dimmes med DALI (PSED når nødbelysning er inkludert, PSU når nødbelysning ikke er inkludert)
Materiale	Forkoblingsboks: plast
	Hode og kjøleribbe: formstøpt aluminium
	Frontdeksel: akryl eller glass
Farge	Svart (BK, RAL9004)
	Hvit (WH, RAL9003)
	Hvit-svart (WH-BK, hodeinnfatning og frontdriverboks: hvit, kjøleribbe og sidedriverboks: svart)
	Aluminium børstet, svart (ALU-BK, hodeinnfatning og frontdriverboks: børstet aluminium; kjøleribbe og sidedriverboks: svart)
	Sølv-svart (SI-BK, hodeinnfatning og frontdriverboks: RAL9006 metallisert grå; kjøleribbe og sidedriverboks: svart)
	Andre RAL-farger på forespørsel

Optisk deksel	Glass (for smalstrålet)
	Akryldeksel (AC) (for de resterende)
Montering	Skinnekontakt (3C for fastmontert skinne eller 5C6 for DALI-skinne)
	Direkte i taket, monteringsplate med tilkoblingspunkt (BA)
Tilbehør	Perforert filter (HC)
	Blendebeskyttelse (GS)

Versions



Produkt detaljer




PerfectAccent – takket være designen gir de nye reflektorene topp effektivitet og en svært jevn lyskjegle og god fargegjengivelse




Perspektivsnitt



PerfectAccent gir en myk og enhetlig lyskjegle



IPDP_ST730Ci_0011-Detail photo



IPDP_ST730Ci_0008-Detail photo

Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja
Godkjenning og bruk	
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Kontroller og dimming	
Dimmbar	No
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °
CE-merke	CE mark
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	ENEC mark
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Blendebeskyttelsestilbehør	No
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskilde kan erstattes	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Antall lyskilder	1
Produktseriekode	ST740T
UL-merke	No
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Toleranse for lysytelse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Optisk deksel-/linsetype	lyskildeseriekode	Optikktype
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	No	LED17S	MB
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	No	LED39S	MB
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	LIN-OVL	LED39S	WB

Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (1/2)

Full						Full					
Order	Product	Opprinnelig	Oppr. Korr.	Oppr.	Opprinnelig	Order	Product	Opprinnelig	Oppr. Korr.	Oppr.	Opprinnelig lyseffekt
Code	Name	kromatisitet	Fargetemperatur	Fargegjengivelsesindeks	for LED-arn	Code	Name	kromatisitet	Fargetemperatur	Fargegjengivelsesindeks	for LED-armatur
84833300	ST740T	(0.43, 0.40)	3000 K	≥90	102,40963855421685	84854800	827 PSU				
	LED17S/	SDCM <3			lm/W		MB WH				
	930 PSU						ST740T	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	119,04761904761905
	MB BK						LED39S/	SDCM <3			lm/W
84851700	ST740T	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	119,04761904761905		827 PSU				
	LED39S/	SDCM <3			lm/W		WB WH				
							LIN				

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig lysytelse	Opprinnelig inngangseffekt
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	1700 lm	16.6 W
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	3750 lm	31.5 W


Order Code	Full Product Name	Opprinnelig lysytelse	Opprinnelig inngangseffekt
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	3750 lm	31.5 W

Mekanisk og innfatning


Order Code	Full Product Name	Farge
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	Sort
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	hvit

Order Code	Full Product Name	Farge
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	hvit


Polar Wide Diagrams




IFPS_ST740T 1xLED17S/930 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_ST740T 1xLED17S/827 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_ST740T 1xLED27S/827 MB-Polar Normal (separate)



IFPS_ST740T 1xLED39S/827 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_ST740T 1xLED17S/827 WB LIN-Polar Normal (separate)




IFPS_ST740T 1xLED39S/827 WB LIN-Polar Normal (separate)

Polar Wide Diagrams



IFPS_ST740T 1xLED39S/840 WB LIN-Polar
Normal (separate)



IFPS_ST740T 1xLED39S/930 WB LIN-Polar
Normal (separate)

