



StyliD — rodzina najbardziej energooszczędnych opraw dla sklepów

StyliD

Właściciele sklepów borykają się z problemem wciąż rosnących kosztów energii. Jednocześnie muszą zachować dotychczasową jakość oświetlenia, elastyczność w integrowaniu elementów architektury i efekty świetlne pozwalające przyciągnąć uwagę klientów. Potrzebują też rozwiązań, które będą przyszłościowe i umożliwią budowanie konfiguracji oświetlenia optymalnych dla różnych towarów. Oprawy StyliD spełniają wszystkie te wymagania. Emitują one wysokiej jakości światło w postaci mocnej i nasyconej wiązki przy doskonałej skuteczności świetlnej. To doskonały, energooszczędny produkt dla wymagających właścicieli współczesnych sklepów detalicznych. Projektor występuje w wersjach przeznaczonych do wielu różnych zastosowań, w tym m.in. do oświetlania żywności w supermarketach jak również w wersji CrispWhite do oświetlania ubrań w salonach mody.

Korzyści

- Zainspiruj klientów światłem o wysokiej jakości
- Dyskretne wzornictwo oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza
- Dobra wydajność energetyczna (porównywalna z oprawą CDM Elite), a jednocześnie znacznie dłuższy czas użytkowania i zwrot z inwestycji w ciągu trzech lat

Cechy

- Skuteczność rzędu 100 lm/W dzięki odbłyśnikom o bardzo wysokim współczynniku LOR (90%)
- Strumień świetlny od 1200 do 4900 lm, co odpowiada lampie CDM 20/35/50/70 W rodziny MASTERColour Elite
- Wybór temperatur barwowych: 2700, 3000 i 4000 K
- Wskaźnik oddawania barw 80 i 90
- Dostępne optyki wąska, średnia, szeroka, bardzo szeroka i owalna
- System pasywnego chłodzenia oprawy do 4000 lm
- Wersje ściemniane opraw.
- Bogaty wybór akcesoriów (raster typu „plaster miodu”, osłona do opraw)

Zastosowanie

- Sklepy: odzieżowe i spożywcze

Specyfikacje

Typ	ST730T (wersja Mini do montażu na 3-obwodowym szynoprzewodzie)
	ST730C (wersja Mini z adaptorem do montażu bezpośredniego na suficie)
	ST740T (wersja Compact do montażu na 3-obwodowym szynoprzewodzie)
	ST740C (wersja Compact z adaptorem do montażu bezpośredniego na suficie)
Źródło światła	Niewymienny moduł LED
Moc	Wersje Mini
	- NB (LED11S): 15–18 W (zależnie od barwy światła)
	- MB, WB (LED12S): 12–16 W (zależnie od barwy światła)
	Wersje Compact
	- NB (LED20S): 27 W
	- MB, WB (LED17S): 16–20 W (zależnie od barwy światła)
	- MB, WB (LED27S): 25–32 W (zależnie od barwy światła)
Kąt rozsyłu wiązki światła	- MB, WB (LED39S): 39 W
	NB (10°)
	MB (28–24–30°)
	WB (36–34–37°)
Strumień świetlny	LIN (owalna soczewka)
	Wersje Mini
	- NB (LED11S): 1000 lm
	- MB, WB (LED12S): 1200 lm
	Wersje Compact
	- NB (LED20S): 1600–2100 lm (zależnie od barwy światła)
	- MB, WB (LED17S): 1600–1800 lm (zależnie od barwy światła)
	- MB, WB (LED27S): 2500–2900 lm (zależnie od barwy światła)
	- MB, WB (LED39S): 3200–4200 lm

barwa źródła światła	827, 830, 840, 930
Temperatura barwowa	2700, 3000 lub 4000 K
Współczynnik oddawania barw	80
	90
	> 95
Standardowe odchylenie zgodności kolorów	3 (z tolerancją +/- 0,005 przy pomiarze punktu barwowego)
Średni okres trwałości użytkowej L70B50	70 tys. godzin
Średni okres trwałości użytkowej L80B50	50 000 godzin
Średni okres trwałości użytkowej L90B50	25 000 godzin
Średnia temperatura otoczenia	+25°C
Zakres temperatur pracy	Od +10°C do +35°C

Specyfikacje

Wskaźnik awaryjności sterownika	1% na 5000 godzin
Zasilacz	Wbudowany

Napięcie sieciowe	230 lub 240 V/50–60 Hz
--------------------------	------------------------

Zmiana natężenia strumienia świetlnego	Brak możliwości przyciemniania (PSE z opcją oświetlenia awaryjnego, PSU bez opcji oświetlenia awaryjnego) Przez protokół DALI (PSED z opcją oświetlenia awaryjnego, PSU bez opcji oświetlenia awaryjnego)
Materiał	Puszka osprzętu: tworzywo sztuczne Głowica i radiator: odlew aluminium Pokrywa przednia: akryl lub szkło
Kolor	Czarny (BK, RAL9004) Biały (WH, RAL9003) Czarno-biały (WH-BK, korpus głowicy i przednia puszka zasilacza: biały, radiator i boczna puszka zasilacza: czarny) Aluminium szczotkowane — czarne (ALU-BK, korpus głowicy i przednia puszka zasilacza: aluminium szczotkowane; radiator i boczna puszka zasilacza: czarny) Srebrno-czarny (SI-BK, korpus głowicy i przednia puszka zasilacza: RAL 9006 szary, metalizowany; radiator i boczna puszka zasilacza: czarny) Inne kolory RAL dostępne na zamówienie

Klosz	Szkło (do wiązki wąskiej) Klosz akrylowy (do innych wiązek)
Instalacja	Złączka na szynoprzewód (3C dla szynoprzewodu ze stałym oświetleniem lub 5C6 dla szynoprzewodu z DALI) Bezpośrednio na suficie; adaptor do montażu bezpośredniego z punktem przyłączeniowym (BA)
Akcesoria	Plaster miodu (HC) Osłona przeciwośnieniowa (GS)

Akcesoria




Osłona przeciwośnieniowa

Kod zamówieniowy
910500454753, 910500454755,
910500454757




Kod zamówieniowy
910500454754, 910500454756


Polar Wide Diagrams



IFPS_ST530C 1xLED7S/840 MB GC +ST530Z
HC-Polar Normal (separate)



IFPS_ST530C 1xLED7S/827 MB GC +ST530Z
GS-Polar Normal (separate)



IFPS_ST530C 1xLED7S/830 MB GC +ST530Z
GS-Polar Normal (separate)

