



StyliD CrispWhite – oplevel klare hvide nuancer og smukke, dybe farver

StyliD CrispWhite

Forhandlere er i stadig større udstrækning nødt til at kæmpe med stigende energipriser, men samtidig bevare en belysning i høj kvalitet, som fanger kundernes opmærksomhed, og ligeledes en fleksibilitet, hvad angår arkitektonisk integration. Modeforretninger efterspørger derfor de bedste lyskilder på markedet, der belyser den beklædning, der sælger, så naturligt som muligt og fremhæver farverne på smukkeste vis, samtidig med at det hvide stof bevarer sin lyse farve. Ofte ønskes en varm farvetemperatur, da den bevarer de sande og mættede farver. Indtil nu har LED haft den ulempe, at de hvide farver kunne forekomme gullige. Den gode nyhed: Det bliver der nu lavet om på. CrispWhite er et unikt koncept inden for belysning, der får det hvide stof til at bevare sin klarhed og samtidig giver farverne en varm og mættet intensitet. Denne nye farveoplevelse vil imponere kunderne og få varerne til fremstå uimodståelige.

Fordele

- Kvalitetslyset, der fremhæver den intense hvide farve og de smukke dybe farver, tiltrækker mange kunder
- Armaturets design bliver en naturlig del af butikken
- God energieffektivitet, der svarer til CDM Elite, samt væsentlig længere levetid

Funktioner

- Optimeret lysspektrum til intenst hvidt lys og flot farvegengivelse
- Lyseffekt på op til 80 lm/W takket være Hi-LOR-reflektorer (helt op til 90 %)
- Lumenpakker fra 1.200 til 3.900 lm for at matche CDM 35W MASTERColour Elite
- Tilgængelig med smal, mellembred og bred stråle
- Passiv køling

Anvendelsesområder

- Modeforretninger: Tøjbutikker og highstreet-kæder
- Supermarkeder: nonfood-områder

Specifikationer

Type	ST730T (mini, 3C-track-udgave), lyskildefarve CrispWhite (CRW) ST730C (mini, bundpladeudgave), lyskildefarve CrispWhite (CRW) ST740T (kompakt, 3C-track-udgave), lyskildefarve CrispWhite (CRW) ST740C (kompakt, bundpladeudgave), lyskildefarve CrispWhite (CRW) ST750T (3C-track-udgave med høj ydeevne), lyskildefarve CrispWhite (CRW) ST750C (bundpladeudgave med høj ydeevne), lyskildefarve CrispWhite (CRW)
Lyskilde	LED-modul, der ikke kan udskiftes
Effekt	Miniudgaver: 20 W (LED11S), 16 W (LED12S) Kompakte udgaver: 20 W (LED11S), 22 W (LED17S), 34 W (LED27S) Performance-udgaver: 58 W (LED27S), 60 W (LED39S)
Spredningsvinkel	Miniudgaver: NB (12°), MB (28°), WB (36°) Kompakte udgaver: NB (11°), MB (25°), WB (35°) Performance-udgaver: NB (15°), MB (22°), WB (36°), VWB (52°)
Lysudbytte af lyskilde	Mini: 73 lm/W (for LED11S), 76 lm/W (til LED12S) Kompakt: 78 lm/W (til LED11S, LED17S, LED27S) Ydelse: 44 lm/W (for LED27S), 65 lm/W (til LED39S)

Specifikationer

Driver	Indbygget
Netspænding	230 eller 240 V/50-60 Hz
Dæmpning	Ikke dæmpbar (PSU) DALI-dæmpbar (PSD)
Materiale	Forkoblingskasse: plast Hoved og kølelegeme: formstøbt aluminium Frontdæksel: akryl eller glas
Farve	Sort (BK, RAL9004) Hvid (WH, RAL9003) Hvid-sort (WH-BK, armaturhus til hoved og driverboks foran: hvid, kølelegeme og boksdriver på siden: sort) Sort børstet aluminium (ALU-BK, armaturhus til hoved og driverboks foran: børstet aluminium; kølelegeme og boksdriver på siden: sort) Sølv-sort (SI-BK, armaturhus til hoved og driverboks foran: RAL 9006 metallisk grå; kølelegeme og boksdriver på siden: sort) Andre RAL-farver kan bestilles

Lysstrøm	Miniudgaver: 1.450 lm (til LED11S), 1.200 lm (til LED12S) Kompakte udgaver: 1.500 lm (for LED11S), 1.700 lm (for LED17S), 2.700 lm (for LED27S) Performance-udgaver: 2.550 lm (for LED27S), 3.900 lm (til LED39S)
Korreleret farvetemperatur	3.000 K
Farvegengivelsesindeks	95 (lysfarve 930, CrispWhite)
Standardafvigelse for farvematch	3
Middeldriftslevetid (L70B50)	70.000 timer
Middeldriftslevetid (L80B50)	50.000 timer
Middeldriftslevetid (L90B50)	25.000 timer
Gennemsnitlig omgivende temperatur	+25 °C
Fejlfrekvens i driver	1 % pr. 5.000 timer
Driftstemperaturområde	+10 til +35 °C

Optikafskærmning	Glas (til smal stråle) Akrylafskærmning (til andre stråler)
Tilslutning	Skinnekast (3C eller 5C6) Direkte i loft; bundplade med tilslutningspunkt (BA)
Tilbehør	Honeycomb (HC) Antiblændingsskærm (GS)
Bemærkninger	Modeforretninger efterspørger de bedste lyskilder på markedet, der belyser den beklædning, de sælger, så naturligt som muligt og fremhæver farverne på smukkeste vis, samtidig med at det hvide stof bevarer sin lyse farve. CrispWhite er udviklet som en specialløsning til moderniljøer, så både farver og hvide nuancer præsenteres på den bedst mulige måde.

Versions



StyliD CrispWhite ST740T track projector with LED light source, compact version

Oplysninger om produktet




PerfectAccent – takket være designet giver de nye reflektorer god effektivitet og en jævn stråle og farve.



PerfectAccent-reflektorer sikrer en ensartet stråle af høj kvalitet



PerfectAccent-reflektorer sikrer en ensartet lysstråle af høj kvalitet



Udvidet produktskitse



PerfectAccent – takket være designet giver de nye reflektorer god effektivitet og en jævn stråle og farve

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Gennemsnitlig omgivende temperatur	25 °C
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja (vedrører tilstedeværelse/afsløring af bevægelse og dagslys)

Godkendelse og anvendelse

Kode for mekanisk slagfasthed	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20

Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
------------------	--------------

Generelle oplysninger

Lyskildens spredningsvinkel	120 °
CE-mærke	CE mark
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Optikafskærmning/linsetype	No
Driver medfølger	Ja
ENEC-mærke	ENEC mark
Mærke for brændbarhed	F
Antiblændingstilbehør	No
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 unit
Antal lyskilder	1
UL-mærke	Nej

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende kromaticitet	(0.43, 0.39) SDCM <3
Init. korr. farvetemperatur	3000 K
Init. Farvegengivelsesindeks	≥95
Lysstrømtolerance	+/-10%

Mekanik og armaturhus

Farve	White and black
-------	-----------------

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	1 %
Middeldriftslevetid (L80B50)	50000 h
Middeldriftslevetid (L90B50)	25000 h

Generelle oplysninger (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sokkel	Forkobling	Lyskildeserie – kode	Optiktype
26369300	ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK	NA	-	LED12S	MB
26370900	ST730T LED14S/CRW PSE NB WH-BK	NA	-	LED14S	NB
26371600	ST740T LED15S/CRW PSE NB WH-BK	-	-	LED15S	NB
26372300	ST740T LED17S/CRW PSE MB WH-BK	-	-	LED17S	MB
26373000	ST740T LED17S/CRW PSE WB WH-BK	-	-	LED17S	WB
26374700	ST740T LED27S/CRW PSE MB WH-BK	-	-	LED27S	MB
26375400	ST740T LED27S/CRW PSE WB WH-BK	-	-	LED27S	WB

Generelle oplysninger (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
26369300	ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK	ST730T
26370900	ST730T LED14S/CRW PSE NB WH-BK	ST730T
26371600	ST740T LED15S/CRW PSE NB WH-BK	ST740T
26372300	ST740T LED17S/CRW PSE MB WH-BK	ST740T

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
26373000	ST740T LED17S/CRW PSE WB WH-BK	ST740T
26374700	ST740T LED27S/CRW PSE MB WH-BK	ST740T
26375400	ST740T LED27S/CRW PSE WB WH-BK	ST740T

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Startlysstrøm	Indledende indgangseffekt
26369300	ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK	81 lm/W	1200 lm	14.8 W
26370900	ST730T LED14S/CRW PSE NB WH-BK	70 lm/W	1400 lm	20 W
26371600	ST740T LED15S/CRW PSE NB WH-BK	75 lm/W	1500 lm	20 W
26372300	ST740T LED17S/CRW PSE MB WH-BK	81 lm/W	1700 lm	21 W

Order Code	Full Product Name	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Startlysstrøm	Indledende indgangseffekt
26373000	ST740T LED17S/CRW PSE WB WH-BK	81 lm/W	1700 lm	21 W
26374700	ST740T LED27S/CRW PSE MB WH-BK	84 lm/W	2700 lm	32 W
26375400	ST740T LED27S/CRW PSE WB WH-BK	84 lm/W	2700 lm	32 W

