



StyliD CrispWhite – opplev intenst hvitt og fyldige farger

StyliD CrispWhite

Butikkeiere ønsker å spare på energiutgiftene, samtidig som man opprettholder høy lyskvalitet for å fange oppmerksomheten til kundene og kunne skape fleksible løsninger. Matvarebutikker ønsker belysning som viser ferskvarediskene på en så frisk måte som mulig og som gjør maten tiltalende samtidig som det skaper en attraktiv og innbydende atmosfære. Hvis man foretrekker en varm lysstemning, er Fresh Food Champagne den perfekte LED-løsning for belysning av frukt, grønnsaker, ost, brød og bakervarer. Fresh Food Rose er en perfekt løsning for kjøttdisker. Denne løsningen fremhever rødfargen i kjøttet, samtidig som den forsinker misfarging av oppskåret kjøtt. Hvis man foretrekker en lysere mer naturlig lysstemning, anbefales Fresh Food Authentic White for frukt, grønnsaker, ost, brød og bakervarer. Fresh Food Meat er den optimale løsningen for å fremheve kjøtt i en kjøligere atmosfære.

Fordeler

- Tiltrekk deg kunder med høykvalitetslys som fremhever intenst hvitt og fyldige farger
- Armaturdesignet forenes umerkbart med resten av butikken
- God energiytelse, tilsvarer CDM Elite, men gir mye lenger levetid

Funksjoner

- Optimalisert lysspekter for intenst hvitt lys og fyldig fargegjengivelse
- Effekt på opptil 80 lm/W, takket være Hi-LOR-reflektorer (opptil 90 %)
- Lumenpakker fra 1200 lm og 3900 lm for å matche tilsvarende CDM 35 W MASTERColour Elite
- Fås med smalstrålet, mediumstrålet og bredstrålet optikk
- Passiv kjøling

StyliD CrispWhite

Søknad

- Motebutikker: motebutikker, eksklusive motebutikker
- Supermarkeder: områder for annet enn matprodukter

spesifikasjoner

Type	ST730T (mini, 3C-skinneversjon), lyskildefarge CrispWhite (CRW) ST730C (mini, basisplateversjon), lyskildefarge CrispWhite (CRW) ST740T (compact, 3C-skinneversjon), lyskildefarge CrispWhite (CRW) ST740C (compact, basisplateversjon), lyskildefarge CrispWhite (CRW) ST750T (performance, 3C-skinneversjon), lyskildefarge CrispWhite (CRW) ST750C (performance, basisplateversjon), lyskildefarge CrispWhite (CRW)
Lyskilde	Ikke-utskiftbar LED-modul
Effekt	Mini-versjoner: 20 W (LED11S), 16 W (LED12S) Compact-versjoner: 20 W (LED11S), 22 W (LED17S), 34 W (LED27S) Performance-versjoner: 58 W (LED27S), 60 W (LED39S)
Spredningsvinkel	Mini-versjoner: NB (12°), MB (28°), WB (36°) Compact-versjoner: NB (11°), MB (25°), WB (35°) Performance-versjoner: NB (15°), MB (22°), WB (36°), VWB (52°)
Lysutbytte	Mini: 73 lm/W (for LED11S), 76 lm/W (for LED12S) Compact: 78 lm/W (for LED11S, LED17S, LED27S) Performance: 44 lm/W (for LED27S), 65 lm/W (for LED39S)

spesifikasjoner


Driver	Innebygd
Nettspenning	230 eller 240 V / 50-60 Hz
Dimming	Kan ikke dimmes (PSU) Kan dimmes med DALI (PSD)
Materialer	Forkoblingsboks: plast Hode og kjøleribbe: formstøpt aluminium Frontdeksel: akryl eller glass
Farge	Svart (BK, RAL9004) Hvit (WH, RAL9003) Hvit-svart (WH-BK, hodeinnfatning og frontdriverboks: hvit, kjøleribbe og sidedriverboks: svart) Aluminium børstet, svart (ALU-BK, hodeinnfatning og frontdriverboks: børstet aluminium; kjøleribbe og sidedriverboks: svart) Sølv-svart (SI-BK, hodeinnfatning og frontdriverboks: RAL9006 metallisert grå; kjøleribbe og sidedriverboks: svart) Andre RAL-farger på forespørsel

Lysstrøm	Mini-versjoner: 1450 lm (for LED11S) 1200 lm (for LED12S) Compact-versjoner: 1500 lm (for LED11S), 1700 lm (for LED17S), 2700 lm (for LED27S) Performance-versjoner: 2550 lm (for LED27S), 3900 lm (for LED39S)
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelse	95 (lysfarge 930, CrispWhite)
Standardavvik for fargesamsvar	3
Medianlevetid L70B50	70 000 timer
Medianlevetid L80B50	50 000 timer
Medianlevetid L90B50	25 000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	+25 °C
Føllfrekvens for driver	1 % per 5000 timer
Driftstemperaturområde	+10 til +35 °C

Optisk deksel	Glass (for smal stråle) Akryldeksel (AC) (for andre stråler)
Tilkobling	Skinnekontakt (3C eller 5C6) Direkte i taket, monteringsplate med tilkoblingspunkt (BA)
Tilbehør	Perforert filter (HC) Blendebeskyttelse (GS)
Merknader	Butikkeiere ønsker generelt kvalitetslyskilder som belyser tekstilene på en så naturlig måte som mulig, som gjør at fargene fremstår som dype og intense samtidig som hvitfargene er lyse. CrispWhite er utviklet som en spesialløsning for motemiljøer for å fremheve både farger og hvitt på en best mulig måte.

StyliD CrispWhite

Versions



Produkt detaljer



PerfectAccent – takket være designen gir de nye reflektorene topp effektivitet og en svært jevn lyskjegle og farge.



Perspektivsnitt



PerfectAccent reflektorer gir en jevn og homogen lyskjegle av høy kvalitet



PerfectAccent – takket være designen gir de nye reflektorene topp effektivitet og en svært jevn lyskjegle og god fargegjengivelse



PerfectAccent gir en myk og enhetlig lyskjegle

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja, (er i forhold til bevegelsesdetektor og bruk av dagsly)

Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20

Kontroller og dimming

Dimmbar	No
---------	----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
------------------	--------------

Generell informasjon

Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °
CE-merke	CE mark
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Optisk deksel-/linsetype	No
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	ENEC mark
Brennbarhetsmerke	F
Blendebeskyttelsestilbehør	No
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskilde kan erstattes	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Antall lyskilder	1
UL-merke	No

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.39) SDCM <3
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥95
Toleranse for lysytelse	+/-10%

Mekanisk og innfatning

Farge	White and black
-------	-----------------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Medianlevetid L80B50	50000 h
Medianlevetid L90B50	25000 h

Generell informasjon (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lyskildedefeste	Forkobling	lyskildeserierkode	Optikktype
26369300	ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK	NA	-	LED12S	MB
26370900	ST730T LED14S/CRW PSE NB WH-BK	NA	-	LED14S	NB
26371600	ST740T LED15S/CRW PSE NB WH-BK	-	-	LED15S	NB
26372300	ST740T LED17S/CRW PSE MB WH-BK	-	-	LED17S	MB
26373000	ST740T LED17S/CRW PSE WB WH-BK	-	-	LED17S	WB
26374700	ST740T LED27S/CRW PSE MB WH-BK	-	-	LED27S	MB
26375400	ST740T LED27S/CRW PSE WB WH-BK	-	-	LED27S	WB

Generell informasjon (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
26369300	ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK	ST730T
26370900	ST730T LED14S/CRW PSE NB WH-BK	ST730T
26371600	ST740T LED15S/CRW PSE NB WH-BK	ST740T
26372300	ST740T LED17S/CRW PSE MB WH-BK	ST740T

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
26373000	ST740T LED17S/CRW PSE WB WH-BK	ST740T
26374700	ST740T LED27S/CRW PSE MB WH-BK	ST740T
26375400	ST740T LED27S/CRW PSE WB WH-BK	ST740T

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig		
		lyseffekt for LED- armatur	lysyttelse	inngangseffekt
26369300	ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK	81 lm/W	1200 lm	14.8 W
26370900	ST730T LED14S/CRW PSE NB WH-BK	70 lm/W	1400 lm	20 W
26371600	ST740T LED15S/CRW PSE NB WH-BK	75 lm/W	1500 lm	20 W
26372300	ST740T LED17S/CRW PSE MB WH-BK	81 lm/W	1700 lm	21 W

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig		
		lyseffekt for LED- armatur	lysyttelse	inngangseffekt
26373000	ST740T LED17S/CRW PSE WB WH-BK	81 lm/W	1700 lm	21 W
26374700	ST740T LED27S/CRW PSE MB WH-BK	84 lm/W	2700 lm	32 W
26375400	ST740T LED27S/CRW PSE WB WH-BK	84 lm/W	2700 lm	32 W

