



StyliD CrispWhite – Yoğun beyazları ve zengin renkleri yaşayın

StyliD CrispWhite

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, müşterinin dikkatini çekmek için mimari bütünlükte esnekliğin yanı sıra, yüksek kaliteli aydınlatmayı da korumaları gerekiyor. Moda perakendecileri genellikle, kıyafetleri olası en gerçekçi biçimde aydınlatan, beyazların parlaklığını koruyan ve renklerin zengin ve yoğun görünmesini sağlayan üstün ışık kaynakları isterler. Renkleri doğal halinde ve doygun sakladığından, genellikle yüksek renk sıcaklığı tercih edilir. LED açısından şimdiye kadar yaşanan bir dezavantaj, beyazların sarımsı görünebilmesiydi. İyi haber ise, artık bunun değişmek üzere olduğu. Benzersiz bir perakende aydınlatma konsepti olan CrispWhite, beyazların beyazdan daha beyaz görünmesini sağlarken, renklere de sıcak ve doygun bir yoğunluk veriyor. Bu yeni renk deneyimi müşterileri çok şaşırtacak ve satışa sunulan ürünleri satın almamak için direnmeleri artık çok zor görünüyor.

Faydaları

- Yoğun beyazları ve zengin renkleri vurgulayan yüksek kalitede ışıkla alışveriş yapanların dikkatini çekin
- Aydınlatma armatürü tasarımı yavaş yavaş mağazaya giriyor
- Yüksek enerji performansı, çok daha uzun kullanım ömrünün yanı sıra CDM Elite eşleniği aydınlatma

Özellikler

- Yoğun beyaz ışık ve zengin renksel geriverim için optimize edilmiş ışık spektrumu
- Hi-LOR reflektörler sayesinde (%90'a kadar) 80 lm/W'ye varan verim
- 1200 - 3900 lm lümen paketleri, CDM 35 W MASTERColour Elite eşdeğerini yakalamak için
- Dar, orta ve geniş ışın mevcuttur
- Pasif soğutma

Uygulama

- Moda perakende: moda mağazaları, lüks moda mağazaları
- Süpermarketler: yiyecek içermeyen alanlar

şartlar

Tip	ST730T (mini, 3C-izleme modeli), ışık kaynağı rengi CrispWhite (CRW) ST730C (mini, taban plakalı model), ışık kaynağı rengi CrispWhite (CRW) ST740T (kompakt, 3C-izleme modeli), ışık kaynağı rengi CrispWhite (CRW) ST740C (kompakt, taban plakalı model), ışık kaynağı rengi CrispWhite (CRW) ST750T (performans, 3C-izleme modeli), ışık kaynağı rengi CrispWhite (CRW) ST750C (performans, taban plakalı model), ışık kaynağı rengi CrispWhite (CRW)
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç	Mini modeller: 20 W (LED11S), 16 W (LED12S) Kompakt modeller: 20 W (LED11S), 22 W (LED17S), 34 W (LED27S) Performans modeller: 58 W (LED27S), 60 W (LED39S)
Işın açısı	Mini modeller: NB (12°), MB (28°), WB (36°) Kompakt modeller: NB (11°), MB (25°), WB (35°) Performans modeller: NB (15°), MB (22°), WB (36°), VWB (52°)
Aydınlatma verimi	Mini: 73 lm/W (LED11S için), 76 lm/W (LED12S için) Kompakt: 78 lm/W (LED11S, LED17S, LED27S için) Performans: 44 lm/W (LED27S için), 65 lm/W (LED39S için)

şartlar

Sürücü	Entegre
Şebeke gerilimi	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Karartma	Karartılamaz (PSU) DALI karartılabilir (PSD)
Malzeme	Tertibat panosu: plastik Başlık ve ısı emicisi: dökme alüminyum Ön kapak: akrilik veya cam
Renk	Siyah (BK, RAL9004) Beyaz (WH, RAL9003) Beyaz Siyah (WH-BK, kafa muhafazalı ve ön sürücü kutulu: beyaz, ısı emicisi ve yanıl sürücü kutusu: siyah) Zımparalanmış alüminyum-siyah (ALU-BK, kafa muhafazalı ve ön sürücü kutulu: zımparalanmış alüminyum; ısı emicisi ve yanıl sürücü kutusu: siyah) Gümüş-siyah (SI-BK, kafa muhafazalı ve ön sürücü kutulu: RAL 9006 metalik gri; ısı emicisi ve yanıl sürücü kutusu: siyah) Diğer RAL renkleri istek üzerine sağlanır

Işık akışı	Mini modeller:1450 lm (LED11S için) 1200 lm (LED12S için) Kompakt modeller: 1500 lm (LED11S için), 1700 lm (LED17S için), 2700 lm (LED27S için) Performans modeller: 2550 lm (LED27S için), 3900 lm (LED39S için)
İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Renkssel Geriverim İndeksi	95 (ışık rengi 930, CrispWhite)
Renk eşleştirmenin standart sapması	3
Ortalama yararlı ömür L70B50	70.000 saat
Ortalama yararlı ömür L80B50	50.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	25.000 saat
Ortalama ortam sıcaklığı	+25°C
Sürücü arıza oranı	5000 saat başına %1
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +35°C

Optik kapak	Cam (dar ışın için) Akrilik kapak (diğer ışınlar için)
Bağlantı	Hat konnektörü (3C veya 5C6) Doğrudan tavan üzerine; bağlantı noktalı taban plakası (BA)
Aksesuarlar	Petek (HC) Parlama levhası (GS)
Açıklamalar	Perakendeciler genellikle, kıyafetleri olası en gerçekçi biçimde aydınlatan, beyazların parlaklığını koruyan ve renklerin zengin ve yoğun görünmesini sağlayan yüksek kaliteli ışık kaynakları isterler. CrispWhite moda ortamları için geliştirilen özel bir çözümdür ve hem renklerin hem beyazların en iyi biçimde ortaya çıkması amacıyla tasarlanmıştır.

Versions



ÜRÜN BİLGİLERİ



PerfectAccent; özel tasarımı sayesinde yeni reflektörler sınıflarındaki en iyi verimliliği, çok temiz bir ışın ve yüksek renk eş yayılımı sunuyor.



Açılmış görünüm



PerfectAccent reflektörleri yüksek kalitede, yumuşak ve homojen bir ışın sağlar



PerfectAccent – özel tasarımı sayesinde yeni reflektörler sınıflarındaki en iyi verimliliği çok temiz bir ışın ve yüksek renk eş yayılımı sunuyor.



PerfectAccent reflektörleri yüksek kalitede, yumuşak ve homojen bir ışın sağlar

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Rastgele anahtara uygun	Yes (relates to presence/movement detection and daylight harvesting)

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime karşı koruma sınıfı	IP20

Kontroller ve Dimming

Karartılabilir	Hayır
----------------	-------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Optik kapak/lens türü	No
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC mark
Alev alma işareti	F
Parlama levhası aksesuarları	No
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Tertibat birimi sayısı	1 unit
Işık kaynağı sayısı	1
UL işareti	Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.43, 0.39) SDCM <3
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥95
Işık akışı toleransı	+/-10%

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	White and black
------	-----------------

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama yararlı ömür L80B50	50000 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	25000 h

Genel Bilgiler (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı	Tertibat	Lamba ailesi kodu	Optik sistem türü
26369300	ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK	NA	-	LED12S	MB
26370900	ST730T LED14S/CRW PSE NB WH-BK	NA	-	LED14S	NB
26371600	ST740T LED15S/CRW PSE NB WH-BK	-	-	LED15S	NB
26372300	ST740T LED17S/CRW PSE MB WH-BK	-	-	LED17S	MB
26373000	ST740T LED17S/CRW PSE WB WH-BK	-	-	LED17S	WB
26374700	ST740T LED27S/CRW PSE MB WH-BK	-	-	LED27S	MB
26375400	ST740T LED27S/CRW PSE WB WH-BK	-	-	LED27S	WB

Genel Bilgiler (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ürün Ailesi Kodu	Order Code	Full Product Name	Ürün Ailesi Kodu
26369300	ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK	ST730T	26371600	ST740T LED15S/CRW PSE NB WH-BK	ST740T
26370900	ST730T LED14S/CRW PSE NB WH-BK	ST730T	26372300	ST740T LED17S/CRW PSE MB WH-BK	ST740T

Order Code	Full Product Name	Ürün Ailesi Kodu
26373000	ST740T LED17S/CRW PSE WB WH-BK	ST740T
26374700	ST740T LED27S/CRW PSE MB WH-BK	ST740T

Order Code	Full Product Name	Ürün Ailesi Kodu
26375400	ST740T LED27S/CRW PSE WB WH-BK	ST740T

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	LED'li aydınlatma	Başlangıçtaki ışık akışı	Başlangıç giriş gücü
		armatürü başlangıç verimi		
26369300	ST730T LED12S/CRW PSE MB WH-BK	81 lm/W	1200 lm	14.8 W
26370900	ST730T LED14S/CRW PSE NB WH-BK	70 lm/W	1400 lm	20 W
26371600	ST740T LED15S/CRW PSE NB WH-BK	75 lm/W	1500 lm	20 W
26372300	ST740T LED17S/CRW PSE MB WH-BK	81 lm/W	1700 lm	21 W

Order Code	Full Product Name	LED'li aydınlatma	Başlangıçtaki ışık akışı	Başlangıç giriş gücü
		armatürü başlangıç verimi		
26373000	ST740T LED17S/CRW PSE WB WH-BK	81 lm/W	1700 lm	21 W
26374700	ST740T LED27S/CRW PSE MB WH-BK	84 lm/W	2700 lm	32 W
26375400	ST740T LED27S/CRW PSE WB WH-BK	84 lm/W	2700 lm	32 W

