



Lineární zdroj R7S napájený z elektrické sítě s velmi vysokým světelným výkonem

CorePro LEDlinear MV

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Výhody

- Úspory energie až 90 % ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami
- Nižší náklady na údržbu

Vlastnosti

- Snadná modernizace
- Provozní napětí 220–240 V AC, provedení umožňující přímou modernizaci všech svítidel využívajících dva koncové držáky
- Životnost 15 000 hodin (B50L70)
- Světlo bez ultrafialové a infračervené složky
- Bez obsahu rtuti a nebezpečných materiálů – v souladu s požadavky směrnice RoHS

Aplikace

- Obývací pokoje, chodby, venkovní svítidla (bezpečnostní osvětlení), volně stojící svítidla do interiéru, osvětlení na stavebách

CorePro LEDlinear MV

Versions



LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



CorePro LEDlinear MV 60W R7S
830 Linear




LEDlinear CorePro 7,2W R7S



LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1


Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

CorePro LEDlinear MV

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Obecné informace	
Nominální životnost	15 000 h
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Patice krytky	Cyklus zapnutí
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	R7s	50 000
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	R7s	50 000
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	R7S	50 000
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	R7S	50 000
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	R7s	50 000

Order Code	Full Product Name	Patice krytky	Cyklus zapnutí
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	R7S	50 000
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	R7s	8 000
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	R7s	50 000
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	R7s	50 000
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	R7S	8 000

Světelně technické

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní		Světelný tok
		teplota	Kód	
		chromatičnosti	barvy	
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	3000 K	830	1 600 lm
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	4000 K	840	1 800 lm
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	3000 K	830	2 000 lm
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	4000 K	840	2 000 lm
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	3000 K	830	950 lm

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní		Světelný tok
		teplota	Kód	
		chromatičnosti	barvy	
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	4000 K	840	1 000 lm
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	3000 K	830	810 lm
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	3000 K	830	2 460 lm
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	4000 K	840	2 460 lm
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	4000 K	840	850 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba	
		energie	Ekvivalentní příkon
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	14 W	100 W
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	14 W	100 W
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 W	120 W
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	14 W	120 W
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	7,5 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba	
		energie	Ekvivalentní příkon
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	7,5 W	60 W
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	7,2 W	60 W
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	17,5 W	150 W
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	17,5 W	150 W
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	7,2 W	60 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	100 °C
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	104 °C

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	104 °C
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	110 °C

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	Pouze s určitými stmívači
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	Pouze s určitými stmívači
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Ano
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	Ano
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	Ne
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Ne
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Pouze s určitými stmívači
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Pouze s určitými stmívači
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	Ne

Mechanické a materiály



CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žárovky	Tvar žárovky
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	Lineární
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	Lineární
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	Lineární
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	Lineární
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	-	Jiné



Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žárovky	Tvar žárovky
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	-	Jiné
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Číré	Lineární
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	Lineární
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	Lineární
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	Číré	Lineární

Certifikace a použití


Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/ 1000 h
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	14 kWh
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	14 kWh
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 kWh
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	14 kWh
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	8 kWh
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	8 kWh
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	8 kWh
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	18 kWh
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	18 kWh
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	8 kWh




CorePro LEDlinear MV



Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDlinear ND
7.5-60W R7S 78mm830




Accent Diagram - CorePro LEDlinear ND
7.5-60W R7S 78mm840

Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W
R7S 78mm830



Beam diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W
R7S 78mm840

