



Lineær R7S til netspænding med meget højt lysudbytte

CorePro LEDlinear MV

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

Fordele

- Op til 90 % energibesparelser sammenlignet med standardhalogenlamper
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Funktioner

- Nem eftermontering
- Forsynes med 220-240 V AC og er udformet med henblik på direkte eftermontering i fatninger med to ender
- Levetid på 15.000 timer (B50L70)
- UV- og IR-frit lys
- Indeholder ikke kviksølv eller andre farlige materialer – overholder RoHS-direktivet

Anvendelsesområder

- Stuer, korridorer, udendørs armaturer (sikkerhedsbelysning)
- Fritstående indendørs armaturer, sikkerhedsbelysning, bygningsbelysning

CorePro LEDlinear MV

Versions



LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



CorePro LEDlinear MV 120W R7S
830 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S
830 Linear




LEDlinear CorePro 7,2W R7S



LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

CorePro LEDlinear MV

Målskitse



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Generelle oplysninger	
Fod	R7s
Normeret levetid	15.000 t
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Skiftecyklus
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	50.000
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	50.000
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50.000
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	50.000

Order Code	Full Product Name	Skiftecyklus
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	8.000
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50.000
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50.000
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	8.000

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	3000 K	830	1.600 lm
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	4000 K	840	1.800 lm
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	3000 K	830	2.000 lm
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	3000 K	830	950 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	3000 K	830	810 lm
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	3000 K	830	2.460 lm
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	4000 K	840	2.460 lm
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	4000 K	840	850 lm

Drift og el

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	14 W	100 W
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	14 W	100 W
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 W	120 W
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	7,5 W	60 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	104 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	Kun med specifikke lysdæmpere
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	Kun med specifikke lysdæmpere
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Ja
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	Nej

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	-	Lineær
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	-	Lineær
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	Lineær
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	-	Andet

Godkendelse og anvendelsesområde


Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	14 kWh
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	14 kWh
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 kWh
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	8 kWh
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	8 kWh
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	18 kWh
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	18 kWh
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	7,2 W	60 W
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	17,5 W	150 W
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	17,5 W	150 W
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	7,2 W	60 W



Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	110 °C

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	Nej
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Kun med specifikke lysdæmpere
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Kun med specifikke lysdæmpere
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	Nej


Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	Klar	Lineær
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	Lineær
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	Lineær
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	Klar	Lineær



CorePro LEDlinear MV




Accent Diagrams



Accent Diagram - CorePro LEDlinear ND
7.5-60W R7S 78mm830

Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W
R7S 78mm830

