



Liniowa żarówka R7S zasilana napięciem sieciowym o bardzo mocnym strumieniu światlnym

CorePro LEDlinear MV

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwutrzonkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Korzyści

- Energooszczędność wyższa do 90% w porównaniu ze standardowymi lampami halogenowymi
- Niższe koszty konserwacji

Cechy

- Łatwa modernizacja
- Działa przy napięciu 220–240 V AC, a konstrukcję zaprojektowano jako bezpośredni zamiennik pasujący do uchwytych z podwójnymi końcówkami
- Okres eksploatacji 15 000 godzin (B50L70)
- Światło bez promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS

CorePro LEDlinear MV

Zastosowanie

- Salony, korytarze, oprawy zewnętrzne (oświetlenie bezpieczeństwa), wolnostojące oprawy wewnętrzne, oświetlenie budowlane

Wersje



LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



CorePro LEDlinear MV 120W R7S
830 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S
830 Linear




LEDlinear CorePro 7,2W R7S



LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

CorePro LEDlinear MV

Rysunki techniczne



Informacje ogólne	
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka	Cykl Przetłączania
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	R7s	50 000
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	R7s	50 000
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	R7S	50 000
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	R7S	50 000
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	R7s	50 000

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	3000 K	830	1 600 lm
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	4000 K	840	1 800 lm

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka	Cykl Przetłączania
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	R7S	50 000
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	R7s	8 000
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	R7s	50 000
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	R7s	50 000
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	R7S	8 000

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	3000 K	830	2 000 lm
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	4000 K	840	2 000 lm

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Kod	Strumień
		Temperatura Barwowa (Nom)		
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	3000 K	830	950 lm
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	4000 K	840	1 000 lm
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	3000 K	830	810 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Kod	Strumień
		Temperatura Barwowa (Nom)		
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	3000 K	830	2 460 lm
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	4000 K	840	2 460 lm
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	4000 K	840	850 lm

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	14 W	100 W
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	14 W	100 W
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 W	120 W
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	14 W	120 W
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	7,5 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	7,5 W	60 W
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	7,2 W	60 W
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	17,5 W	150 W
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	17,5 W	150 W
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	7,2 W	60 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	100 °C
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	104 °C

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	104 °C
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	110 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	Tylko z niektórymi ściemniaczami
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	Tylko z niektórymi ściemniaczami
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Tak
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	Tak
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	Nie
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Nie
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Tylko z niektórymi ściemniaczami
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Tylko z niektórymi ściemniaczami
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	Nie

Mechanika i korpus



CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Wykończenie	
		żarówki	Kształt bańki
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	Podłużne
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	Podłużne
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	Podłużne
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	Podłużne
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	-	Inne



Order Code	Full Product Name	Wykończenie	
		żarówki	Kształt bańki
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	-	Inne
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Przezroczyste	Podłużne
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	Podłużne
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	Podłużne
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	Przezroczyste	Podłużne

Certyfikaty i zastosowania



Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	14 kWh
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	14 kWh
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 kWh
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	14 kWh
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	8 kWh
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	8 kWh
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	8 kWh
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	18 kWh
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	18 kWh
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	8 kWh



CorePro LEDlinear MV





Accent Diagrams



Accent Diagram - CorePro LEDlinear ND
7.5-60W R7S 78mm830

Accent Diagram - CorePro LEDlinear ND
7.5-60W R7S 78mm840

Rozsył



Beam diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W
R7S 78mm830

Beam diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W
R7S 78mm840

