



Vaya Flood – enkel och tillförlitlig

Vaya Flood LP Small

Dagens fastighetsägare och byggherrar jobbar med snävare budgetar än tidigare, och man letar efter effektiva och prisvärda investeringar. Vaya Flood är en tillförlitlig LED-lösning till en rimlig investeringskostnad, med exceptionell flexibilitet och iögonfallande dynamiska och färgglada belysningseffekter som får byggnaden att kännas mer levande. Den robusta armaturen är lätt att installera och rikta, och har ett brett utbud enfärgade ljuseffekter som styrs med ett enkelt on/off-reglage samt färgväxling via en vanlig DMX512-styrenhet. För mer information, var god se www.colorkinetics.com/vaya

Fördelar

- Prisvärd lösning: låg inledande investeringskostnad
- Optimal prestanda
- Philips-armatur

Funktioner

- Statisk vitt – 3 000 eller 4 000 K
- Statiska enfärgade utföranden – rött, grönt, blått, amber
- Dynamiskt RGB-utförande
- Integrerad lutningsbar bas för utanpåliggande montage
- Aluminiumstomme med kupa i IP66-kapslat glas
- Garanterat tillförlitlig genom Philips kvalitetsprocess

Användning

- Strålkastar- och accentbelysning av:
- Monument
- Broar
- Butiker
- Hotell

specifikationer

Vaya Flood LP Small

Armatur	BCP411 (RGB-ljuskälla)
	BCP412 (låg effekt, ljuskälla: vit)
	BCP413 (låg effekt, ljuskälla: röd, grön, blå eller amber)
Ljuskälla	Integrerad LED-modul
Effekt	44 W
Spridningsvinkel	20° eller 40°
Ljusflöde	2 200 lm (vit)
	1 050 lm (RGB)
Ljusutbyte	45 lm/W (vit)
	25 lm/W (RGB)
Korrelerad färgtemperatur	RGB, varmvitt 3 000 K, neutralvitt 4 000 K
Färgåtergivningsindex	Vitt 2 700 eller 5 000 K, rött, grönt, blått, amber (vid förfrågan)
Bibehållet ljusflöde – L50F10	80 Ra
	För RGB: 50 000 timmar vid T

specifikationer

Armatur	BCP431 (låg effekt, RGB-ljuskälla, gen2)
	BCP432 (låg effekt, ljuskälla: vitt, gen2)
	BCP433 (låg effekt, ljuskälla: röd, grön, blå eller amber, gen2)
Ljuskälla	Integrerad LED-modul
effekt	44 W
Spridningsvinkel	20 eller 40° (standardproduktversioner)
	10 eller 90 ° (tillval)
Ljusflöde	3 300 lm (vit)
	1 280 lm (RGB)
Ljusutbyte	78 lm/W (vit)
	30 lm/W (RGB)
Korrelerad färgtemperatur	RGB, varmvitt 3 000 K, neutralvitt 4 000 K (standardproduktversioner)
	Vit 2 700 eller 5 000 K, röd, grön, blå, amber (tillval)
Färgåtergivningsindex	80
Bibehållet ljusflöde – L70F10	50 000 timmar vid T

Versions



Vaya Flood BCP431/432/433,
svētlometovē svītidlo

Temperaturintervall vid drift	–20 till +40 °C
Driftdon	Inbyggt
Nätspänning	100–240 V AC/50–60 Hz
Styrssystem	DMX 512-styrning och RDM-registrering och -reglering för RGB-utföranden.
Optik	Medelstrålände 20 eller 40°
Material	Armaturhus: pressgjuten aluminium, pulverlackerat
	Glas: UV-stabiliserad polykarbonat
Färg	Philips mörkgrått
Anslutning	1,5 m 3-ledarkabel för ström; 1,5 m 2-partvinnad datakabel för RGB-utförande
Installation	Integrerad lutningsbar, ytmonterad bas ger enkel montering på marken, väggar och i tak
	Maxjustering från vågrätt läge: –90 till +90°

Temperaturintervall vid drift	–20 till +40 °C
Driftdon	Inbyggt (LED-enhet med inbyggt driftdon)
Nätspänning	100–240 V AC/50–60 Hz
Styrssystem ineffekt	DMX 512-styrning och RDM-registrering och -reglering för RGB-utföranden.
Optik	Medelstrålände 20 eller 40° (standardproduktversioner)
	Smalstrålände 10 ° eller bredstrålände 90 ° (tillval)
Material	Armaturhus: pressgjuten aluminium, pulverlackerat
	Optisk kupa: UV-stabiliserad polykarbonat
Färg	Philips mörkgrått
Anslutning	1,5 m 3-ledarkabel för ström; 1,5 m 2-partvinnad datakabel för RGB-utförande
Installation	Integrerad lutningsbar, ytmonterad bas ger enkel montering på marken, på väggar och i tak
	Maxjustering från vågrätt läge: –90 till +90°

Vaya Flood LP Small

