



Vaya Flood – egyszerű és megbízható

Vaya Flood MP Medium

Vaya Flood – egyszerű és megbízható

Előnyök

- Optimalizált teljesítmény
- Philips márkánévvel ellátott

Szolgáltatások

- Állandó fehér változatok – 3000 vagy 4000 K
- Statikus egyszínű változatok – piros, zöld, kék, sárga
- Dinamikus RGB változat
- Beépített, dönthető, felületre rögzíthető talpazat
- Alumínium szerkezet IP66 besorolású üvegburával
- A megbízhatóságot a Philips minőség-ellenőrzési folyamatai garantálják

Alkalmazás

- Fényár-megvilágítás és kiemelő jellegű világítás:
- Emlékművek
- Hidak
- ÜZLETEK
- SZÁLLODÁK

termékjellemzők

Típus	BCP414 (RGB dinamikus)
	BCP415 (egyszínű fehér)
	BCP416 (egyszínű piros, zöld, kék vagy borostyán)

Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény	70 W

Vaya Flood MP Medium

Sugárzási szög	20 vagy 40° (normál gyártású változat) 10 vagy 90° (választhatók)
Fényáram	3600 lm (fehér) 1800 lm (RGB)
A lámpatest hatásfoka	45 lm/W (fehér) 25 lm/W (RGB)
Korrelált színhőmérséklet	RGB, melegfehér (3000 K), semleges fehér (4000 K) (normál változatok) Fehér (2700 vagy 5000 K), vörös, zöld, kék, sárga (extra választék)
Színvisszaadási index	80
Fényáram-megmaradás	50 000 óra T – L70F10
Működési hőmérséklet-tartomány	–20°C és +40°C között
Meghajtó	Beépített (saját előtét LED-modul)

termékjellemzők

Típus	BCP434 (RGB dinamikus, gen2) BCP435 (egyszínű fehér, gen2) BCP436 (egyszínű piros, zöld, kék vagy borostyán, gen2)
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény	66 W
Sugárzási szög	20 vagy 40° (normál termékváltozat) 10 vagy 90° (választhatók)
Fényáram	5500 lm (fehér) 2180 lm (RGB)
A lámpatest hatásfoka	80 lm/W (fehér) 30 lm/W (RGB)
Színhőmérséklet	RGB, melegfehér (3000 K), semleges fehér (4000 K) (normál változatok) Fehér (2700 vagy 5000 K), vörös, zöld, kék, sárga (extra választék)
Színvisszaadási index	80
Fényáram-megmaradás	50 000 óra T – L70F10

Hálózati feszültség	100–240 V AC / 50–60 Hz
Vezérlőrendszer bemenete	DMX 512 vezérlő, valamint RDM-felismerés és -címzés az RGB változatok esetében
Optika	Közepes sugárzási szög (20 vagy 40°) (normál változat) Keskeny sugárzási szög (10°) vagy széles sugárzási szög (90°) (extra választék)
Anyag	Ház: öntött alumínium, porfestett felület Optikai bura: UV-stabil polikarbonát
Szín	Philips sötétszürke
Csatlakozás	1,5 m hosszú, 3 eres tápkábel, továbbá az RGB változathoz 1,5 m hosszú, 2 sodort érpárral rendelkező adatkábel
Felszerelés	A beépített, dönthető, felületre szerelhető talp egyszerűvé teszi a felszerelést, történjen az akár talajra, falra vagy mennyezetre. Maximális állíthatóság a vízszinteshez képest: –90° és +90° között

Működési hőmérséklet-tartomány	–20 °C és +40 °C között
Meghajtó	Beépített (saját előtét LED-modul)
Hálózati feszültség	100–240 V AC, 50–60 Hz
Vezérlőrendszer bemenete	DMX 512 vezérlő, valamint RDM felismerés és címzés az RGB változatok esetében
Optika	Közepes sugárzási szög (20° vagy 40°) (normál változat) Keskeny sugárzási szög (10°) vagy széles sugárzási szög (90°) (extra választék)
Anyag	Ház: öntött alumínium, porfestett felület Optikai bura: UV-álló polikarbonát
Szín	Philips sötétszürke
Csatlakozás	1,5 m hosszú, 3 eres tápkábel, továbbá az RGB változathoz 1,5 m hosszú, 2 sodort érpárral rendelkező adatkábel
Üzembe helyezés	A beépített, dönthető, felületre szerelhető talp egyszerűvé teszi a felszerelést, történjen az akár talajra, falra vagy mennyezetre. Maximális állíthatóság a vízszinteshez képest: –90° és +90° között

Versions



Vaya Flood BCP434/435/436,
svétlometové svítidlo

Vaya Flood MP Medium

