



Vaya Flood – enkel och tillförlitlig

Vaya Flood MP Medium

Dagens fastighetsägare och byggherrar jobbar med snävare budgetar än tidigare, och man letar efter effektiva och prisvärda investeringar. Vaya Flood är en tillförlitlig LED-lösning till en rimlig investeringskostnad, med exceptionell flexibilitet och iögonfallande dynamiska och färgglada belysningseffekter som får byggnaden att kännas mer levande. Den robusta armaturen är lätt att installera och rikta, och har ett brett utbud enfärgade ljuseffekter som styrs med ett enkelt on/off-reglage samt färgväxling via en vanlig DMX512-styrenhet. För mer information, var god se www.colorkinetics.com/vaya

Fördelar

- Prisvärd lösning: låg inledande investeringskostnad
- Optimal prestanda
- Philips-armatur

Funktioner

- Statisk vit – 3 000 eller 4 000 K
- Statiska enfärgade utföranden – rött, grönt, blått, amber
- Dynamiskt RGB-utförande
- Integrerad lutningsbar bas för utanpåliggande montage
- Aluminiumstomme med kupa i IP66-kapslat glas
- Garanterad tillförlitlighet med Philips kvalitetsprocess

Användning

- Strålkastar- och accentbelysning av:
- Monument
- Broar
- Butiker
- Hotell

specifikationer

Vaya Flood MP Medium

Armatur	BCP414 (mediumeffekt, RGB-ljuskälla)
	BCP415 (mediumeffekt, ljuskälla: vit)
	BCP416 (mediumeffekt, ljuskälla: röd, grön, blå eller amber)
Ljuskälla	Integrerad LED-modul
Effekt	70 W
Spridningsvinkel	20 eller 40°
Ljusflöde	3 500 lm (vitt)
	1 750 lm (RGB)
Ljusutbyte	45 lm/W (vitt)
	25 lm/W (RGB)
Korrelerad färgtemperatur	RGB, varmvitt 3 000 K, neutralvitt 4 000 K
Färgåtergivningsindex	Vitt 2 700 eller 5 000 K, rött, grönt, blått, amber (vid förfrågan)
Bibehållet ljusflöde – L70F10	80
Temperaturintervall vid drift	–20 till +40 °C

specifikationer

Armatur	BCP434 (mediumeffekt, RGB-ljuskälla, gen2)
	BCP435 (mediumeffekt, ljuskälla: vit, gen2)
	BCP436 (mediumeffekt, ljuskälla: röd, grön, blå eller amber lampfärg, gen2)
Ljuskälla	Integrerad LED-modul
Effekt	66 W
Spridningsvinkel	20 eller 40° (standardproduktversioner)
	10 eller 90° (tillval)
Ljusflöde	5 500 lm (vit)
	2 180 lm (RGB)
Ljusutbyte	80 lm/W (vit)
	30 lm/W (RGB)
Korrelerad färgtemperatur	RGB, varm vit 3 000 K, neutralt vit 4 000 K (standardproduktversioner)
Färgåtergivningsindex	Vit 2 700 eller 5 000 K, röd, grön, blå, amber (tillval)
Bibehållet ljusflöde – L70F10	80
Bibehållet ljusflöde – L70F10	50 000 timmar vid T

Versions



Vaya Flood BCP434/435/436,
světlometové svítidlo

Driftdon	Inbyggt
Nätspänning	100–240 V AC/50–60 Hz
Styrssystem	DMX 512-styrning och RDM-registrering och -dimring för RGB-utföranden.
Optik	Medelstrålande 20 eller 40°
	Smalstrålande 10° eller bredstrålande 90° (tillval)
Material	Armaturhus: pressgjuten aluminium, pulverlackerat
	Glas: UV-stabiliserad polykarbonat
Färg	Philips mörkgrått
Anslutning	1,5 m 3-ledarkabel för ström; 1,5 m 2-partvinnad datakabel för RGB-utförande
Installation	Integrerad lutningsbar, ytmonterad bas ger enkel montering på marken, väggar och i tak
	Maxjustering från vågrätt läge: –90 till +90°

Vaya Flood MP Medium

